



Bestellbezeichnung

U-G1P

AS-Interface Modulunterteil zum Anschluss an Rundkabel (AS-Interface)

Funktion

Das Unterteil U-G1P bietet die Möglichkeit, Slaves der Baureihe G1 und G4 ohne Zusatzversorgung (EMS) an AS-Interface anzubinden. Es verfügt über zwei Anschlüsse an AS-Interface, die miteinander verbunden sind. Damit kann es als Verteiler von einem AS-Interface-Zweig zu einem anderen dienen. Die Kabeldurchführungen sind für Rundkabel ausgelegt, der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen.

Zubehör


VAZ-DK-G1

Deckel für Unterteile -G1F- und -G1P-


PG11-1/2NPT

Verschraubungs-Adapter

Abmessungen



Elektrischer Anschluss



Technische Daten

Allgemeine Daten

UL File Number E198304

Elektrische Daten

Strombelastbarkeit ≤ 5 A bei max. 40 V

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)

Lagertemperatur -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)

Mechanische Daten

Schutzart IP67 nach EN 60529
(nur in Verbindung mit Modul oder Deckel)

Anschluss Rundkabel PG11 für AS-Interface
Aderquerschnitt ≤ 2,5 mm

Material

Gehäuse PBT

Abmessungen ca. 80, 45, 34 mm (L, B, H)

Befestigung Hutschiene oder Schraubmontage

Passende Systemkomponenten**VBA-4E-G4-Pt100**

G4-Modul IP65
4 Eingänge für Pt100

VAZ-T4-G1

Passivverteiler AS-Interface auf 4x M12-
Rundsteckverbinder

VAA-4A-G1-R

Standardmodul IP67
4 Relaisausgänge

VAA-2E-G4-SN

G4-PG-Modul IP67
Sicherheitsmodul mit 2 Eingängen

VAA-LT2-G1

Leuchttaster-Modul

VBA-LT2-G1

Leuchttaster-Modul

VBA-LT2-G1-Y

Leuchttaster-Modul

VAA-4E-G4-Z

G4-Modul IP67
4 Eingänge (Zweidraht)

VAA-2*2E-G1-AE

Standardmodul IP67
2 x 2 Eingänge (PNP)

VAA-4E-G1-ZE

Standardmodul IP67
4 Eingänge (PNP)

VAA-2EA-G1-ZE/P-S

Pneumatikmodul
2 Eingänge/2 pneumatische Ausgänge

VAA-4E2A-G1-ZE/P-S

Pneumatikmodul
4 Eingänge/2 pneumatische Ausgänge

VBA-4E2A-G1-ZE/P-S

Pneumatikmodul
4 Eingänge/2 pneumatische Ausgänge

VBA-4E-G4-ZE

G4-Modul IP67
4 Eingänge (PNP)

VAA-4E-G4-ZE-IFM

G4-Modul IP67
4 Eingänge (PNP)

VAA-4E-G4-ZE

G4-Modul IP67
4 Eingänge (PNP)

VAA-4E-G4-N

G4-Modul IP67
4 Eingänge (NAMUR)

VAA-4E-G4-ZE0

G4-Modul IP67
4 Eingänge (NPN)

VAA-2EA-G1-ZE/P-V2A

Pneumatikmodul
2 Eingänge/2 pneumatische Ausgänge