



Blindverschraubungen, Metall, Sechskantkopf

SP.MD.NPT3/8.SS.X.16.K01

- Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen
- Edelstahl
- Gewinde NPT 3/8"
- Sechskantkopf
- Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
- Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
- Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22
- Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2)
- Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X
- Verpackungseinheit: 1 Stück, Set mit Zubehör

Abmessungen



Veröffentlichungsdatum: 2022-05-04 Ausgabedatum: 2022-05-04 Dateiname: 293612_ger.pdf

Abmessungen

Details siehe Datentabelle

Legende	
1	Flachdichtung (Zubehör, nur metrische Versionen)
2	O-Ring (nur metrische Versionen)
3	Blindverschraubung
L	Gesamtlänge
SW*	Schlüsselweite
TD	Gewindegröße
TL	Gewindelänge

Technische Daten

Mechanische Daten	
Gewindetyp	NPT ANSI ASME B1.20.1
Gewindegröße (TD)	NPT 3/8"
Schutzart	IP66 / IP68 , UL Typ 4X
Material	
Finish	Eigenfarbe silber
Blindverschraubung	rostfreier Stahl
Masse	
Einzelkomponente	ca. 22 g
Verpackungseinheit	ca. 32 g
Abmessungen	
Durchmesser Durchgangsbohrung (DT)	17,2 ... 17,4 mm
Schlüsselweite (SW1)	20 mm
Gewindelänge (TL)	16 mm
Gesamtlänge (L)	20 mm
Anzugsdrehmoment	
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)	7 Nm
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-60 ... 130 °C (-76 ... 266 °F) Flachdichtung: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen	
EU-Baumusterprüfbescheinigung	CESI 15 ATEX 029 X
Kennzeichnung	Ⓔx II 2 GD Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Internationale Zulassungen	
UL-Zulassung	
cULus	E305142 geprüft gemäß UL 50E und UL 508A
CSA-Zulassung	CSA C22.2, No. 14-13
IECEx-Zulassung	IECEx CES 15.0006X
EAC-Zulassung	RU C-DE.AA87.B.00459/20
Konformität	
Schutzart	EN 60529
Allgemeine Informationen	
Liefermenge	1
Lieferumfang	Blindverschraubungen, Metall Kurzanleitung
Ergänzende Informationen	Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Veröffentlichungsdatum: 2022-05-04 Ausgabedatum: 2022-05-04 Dateiname: 293612_ger.pdf