



Distribuidor Y


V15S-T-CAN/DN-V15

- Adecuado para DeviceNet y CANopen
- Divisor paralelo para conexión de bus (todos los pines puenteados)
- Grado de protección IP67
- Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
- Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico

Divisor en Y con conector hembra M12 a conector macho M12/conector hembra M12 de 5 pines con codificación A



Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

Conector 1	
Conexión	conectores, recto
Tipo	M12
Estilo	recto
Bloqueo	conexión de tornillo
Nº de polos	5
Codificación	Código A
Conector 2	
Conexión	Conector hembra
Tipo	M12
Estilo	recto
Bloqueo	conexión de tornillo
Nº de polos	5
Codificación	Código A
Conector 3	

Fecha de publicación: 2023-06-30 Fecha de edición: 2023-06-30 : 191661_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Datos técnicos

Conexión		Conector hembra
Tipo		M12
Estilo		recto
Bloqueo		conexión de tornillo
Nº de polos		5
Codificación		Código A
Datos eléctricos		
Tensión de trabajo	U_B	24 V CA/CC
Corriente de trabajo	I_B	4 A
Conformidad		
Grado de protección		EN 60529
Conector		conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente		-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Grado de ensuciamiento		3
Datos mecánicos		
Clavija		
Par de apriete		0,6 Nm
Protección contra aflojamiento		existente
Instalación de la herramienta		moleteado recto
Ciclos de contacto		min. 100
Grado de protección		IP67
Fijación		Orificio de montaje para tornillo M4
Material		
Clavija		
Conexión de tornillo		Fundición de cinc, niquelado
Pinza		TPU
Superficie de contacto		Ni/Au

Asignación de conexión



Accesorios

	MH V1-SCREWDRIVER	Destornillador de par de apriete (0,6 Nm)
---	--------------------------	---

Fecha de publicación: 2023-06-30 Fecha de edición: 2023-06-30 : 191661_spa.pdf

Accesorios



MH V1-BIT M12

Cubierta enchufable M12

Fecha de publicación: 2023-06-30 Fecha de edición: 2023-06-30 : 191661_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**