

Accesorio de seguridad


OMH-SLCT-200



- Giro de espejo inclinado SLCT-M-01 alrededor del eje de giro físico preferido
- Ajuste vertical independiente de la rotación
- Montaje en anclajes de tierra
- Sin interrupción de cables en el suelo gracias a la manguera corrugada y la tuerca de ajuste NW29
- Placa base para compensar los terrenos irregulares y, especialmente, los terrenos frágiles
- Altura de solo 20 mm desde el borde inferior de la placa base hasta el borde superior de la placa de tierra

Montaje en suelo

Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

Ajuste del ángulo	± 5 °
Ángulo de inclinación	± 2,5 °

Fecha de publicación: 2020-11-09 Fecha de edición: 2020-11-09 : 251622_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Datos técnicos

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Temperatura de almacenaje	-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Humedad del aire relativa	80 % , no condensado
Datos mecánicos	
Material	
Carcasa	acero inoxidable
Tornillo de fijación	Acero revestimiento de bronce
Masa	aprox. 2,3 kg
Nota	Orificio para manguera corrugada NW29 de Ø33 mm
Información general	
Volumen de suministro	Placa base, placa intermedia, placa inferior, plantilla de perforación Accesorios de montaje Anclaje a tierra M8 no incluido
Series adecuada	
Safety Serie	SLCT / SLCS

Montaje



1	Placa base	4	Tornillo de cabeza hueca M8 x 16	7	Pasador cilíndrico 5m6 x 16
2	Placa intermedia	5	Arandela	8	Tornillo de cabeza hueca M8 x 30
3	Placa inferior	6	Arandela de bloqueo	9	Tornillo sin cabeza M8 x 16

Accesorios

	OMH-SLCT-100-1200	Base de montaje para el montaje en el suelo y placa de cubierta
--	--------------------------	---

Fecha de publicación: 2020-11-09 Fecha de edición: 2020-11-09 : 251622_spa.pdf

Accesorios

	OMH-SLCT-100-1500	Base de montaje para el montaje en el suelo y placa de cubierta
	OMH-SLCT-100-2100	Base de montaje para el montaje en el suelo y placa de cubierta
	OMH-SLCT-100-2500	Base de montaje para el montaje en el suelo y placa de cubierta
	OMH-SLCT-110-1200	Placa para montaje en suelo con panel trasero y cubierta
	OMH-SLCT-110-1500	Placa para montaje en suelo con panel trasero y cubierta
	OMH-SLCT-110-2100	Placa para montaje en suelo con panel trasero y cubierta
	SLCT-M-01-1200	Espejo inclinado para una deflexión estable de 90° con cubierta
	SLCT-M-01-1500	Espejo inclinado para una deflexión estable de 90° con cubierta
	SLCT-M-01-2100	Espejo inclinado para una deflexión estable de 90° con cubierta

Fecha de publicación: 2020-11-09 Fecha de edición: 2020-11-09 : 251622_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Accesorios

Pueden encontrarse otros accesorios en www.pepperl-fuchs.com

Fecha de publicación: 2020-11-09 Fecha de edición: 2020-11-09 : 251622_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**