


# DataMatrix-Tag


## PGV85-CT4



- Hohe chemische Beständigkeit
- Geringes Gewicht
- Selbstklebende Montage
- Hohe Temperaturbeständigkeit

DataMatrix-Tag für das PGV-System

## Abmessungen



## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Nummernbereich	1 ... 99999999 = TAG-Nummer (siehe Bestellinformationen)
Länge	87 mm
Breite	87 mm

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Montagetemperatur	10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Witterungsbeständigkeit	UV-Strahlung Feuchtigkeit Salzsprühnebel (150 h / 5%)

Chemische Beständigkeit	Öle Fette Kraftstoffe aliphatische Lösungsmittel schwache Säuren
-------------------------	--

### Mechanische Daten

Materialstärke	100 µm
Material	Polyester
Oberfläche	Polyester , glänzend

Veröffentlichungsdatum: 2022-11-25 Ausgabedatum: 2022-11-25 Dateiname: 282530\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PF** PEPPERL+FUCHS

## Technische Daten

Reißfestigkeit	≥ 50 N
Kleber	Kleber auf Acrylatbasis ; Aushärtung 72 h
Klebkraft	Durchschnittswerte (FTM2) Aluminium : 24 N / 25 mm Edelstahl (rostfrei) : 25 N / 25 mm ABS : 22 N / 25 mm PP : 18 N / 25 mm HD-PE : 12 N / 25 mm LD-PE : 12 N / 25 mm
Hinweis	Um die Lesbarkeit zu verbessern und den DataMatrix-Tag vor mechanischer Beschädigung zu schützen, muss der DataMatrix-Tag muss mit der Schutzfolie PGV25M-CD160-CLEAR beklebt werden.
<b>Allgemeine Informationen</b>	
Bestellinformationen	Die benötigten Tag-Nummern werden in Form von Start- und Endposition im Auftragszusatztext eingegeben. Die Bestellmenge muss zu dem spezifizierten Bereich passen.

## Zubehör

	<b>PGV25M-CD160-CLEAR</b>	Schutzfolie für PGV-Codeband
	<b>PGV25M-CD100-CLEAR</b>	Schutzfolie für PGV-Codeband