




Signalsäule Summerelement VAZ-HORN-70MM-105DBA

- Modulare Bauweise
- Bajonettsystem zur einfachen Montage und Demontage
- 70-mm-Baureihe

Signalsäule Summerelement



Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten

UL File Number	E223176
Farbe	schwarz
Frequenz	ca. 2,5/3,5 kHz alternierend
Lautstärke	105 dB

Kenndaten funktionale Sicherheit

MTTF _d	1100 a
-------------------	--------

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung	U _e	24 V DC ± 10 %
Stromaufnahme		40 mA
Überspannungsschutz		Überspannungskategorie II
Einschaltstrom		max. 100 mA

Richtlinienkonformität

Elektromagnetische Verträglichkeit		
Richtlinie 2014/30/EU		EN 60947-5-1:2004+A1:2009 EN 60947-1:2007

Normenkonformität

Veröffentlichungsdatum: 2022-06-30 Ausgabedatum: 2022-06-30 Dateiname: 301479_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com



Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

Schutzart	EN 60529:2000
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Verschmutzungsgrad	3
Mechanische Daten	
Schutzart	IP65 (montiert)
Anschluss	Bajonettsystem
Material	
Gehäuse	PC

Passende Systemkomponenten

	VAZ-CLAMP-70MM-90°	Signalsäule Anschlusselement mit Abschlussdeckel
	VAZ-70MM-IO	Signalsäule Anschlusselement IO-Link mit Abschlussdeckel

Veröffentlichungsdatum: 2022-06-30 Ausgabedatum: 2022-06-30 Dateiname: 301479_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com