



Bestellbezeichnung

Tab-Ex02-D02-WWANCANDA9-CN00..

Merkmale

- SIM austauschbar
- Android 8.1 Betriebssystem
- Funkverbindungen wie WWAN, 4G LTE, WLAN etc.
- Kamera (Front und Haupt / optional)
- 8 MP Kamera mit integriertem Blitz auf der Hauptseite
- 5 MP Front Kamera
- Umfassende Sicherheit dank Samsung KNOX
- Accessories und Peripheriegeräte ermöglichen einen breiteren Einsatzzweck
- Geeignet für die Bedienung mit Handschuhen
- NFC-Technologie für drahtlose Anwendungen
- GPS
- Weltweite Zertifikate - eine gemeinsame Plattform

Technische Daten

Hardware

Prozessor	Exynos 7 Octa, 1,6 GHz Octa-Core (Cortex®-A53)
Arbeitsspeicher	RAM 3 GByte
Kamera	
Frontkamera	5 MP
Hauptkamera	8 MP Autofokus
Auflösung Videoaufnahme	Full HD (1920 x 1080 Pixel) @ 30fps
Scanner	Fingerabdruck-Scanner
interner Datenspeicher	16 GByte
Sensoren	Beschleunigungssensor, Annäherungs- und Umgebungslichtsensor, Gyroskop, Geomagnetic, Hall Sensor, Gesichtserkennung

Anzeigen/Bedienelemente

Display	Bedienung auch mit Handschuhen
Touchscreen-Technologie	kapazitiv multi-touch
Typ	TFT, LCD
Bildschirmdiagonale	20,31 cm
Auflösung	1280 x 800 (WXGA)
Helligkeit	480 nit
Farben	16 Mio.

Elektrische Daten

Akkutyp	Li-Ion-Akku 16,91 WH 3,8 V 4450 mAh
Betriebsdauer	bis zu 11 h

Kommunikation

Mobilfunkstandard	LTE Cat.6 (300 Mbps)
3G	UMTS: B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900)
4G	LTE FDD: B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B12 (700), B13 (700), B29 (700)
WLAN	802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz)
Bluetooth	Bluetooth® 4.2
GPS-Sensor	GPS, Glonass, Beidou
USB	USB 2.0
Verbindungen	Wi-Fi Direct, NFC, ANT+
SIM-Karte	1 x Nano-SIM (4FF)

Software

Betriebssystem	Android™ 9
Sprachen	Deutsch Englisch (Standard)
Sicherheit	Samsung KNOX 3.2
SMS/MMS	ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
---------------------	-------------------------------

Mechanische Daten

Schutzart	IP64
Masse	1250 g
Abmessungen	H x B x T 162 mm x 256 mm x 33,3 mm

Internationale Zulassungen

CSA-Zulassung	
CSA-Zertifikat	70166734
Zugelassen für	Class I, Division 2, Groups A - D T5 Class I, Zone 2, Group IIC T5

Zubehör**LC T01 X1****CH T01 X1****Carrying Strap (cushioned)**

Tragegurt (gepolstert) für Ledertaschen

PC T01**DS T01 X1 (EU)****DS T01 X1 (UK)****Vehicle Holder (passiv) Non-Ex****CC S01-R****ST T02 X2 Samsung S Pen for Tab-Ex 02 series****S Pen Tips u. Tweezers**

Pinzette zum Entfernen von Stiftspitzen und Spitzen für ST T02 X2

LC T01 X2

Ledertasche für Tab-Ex 01 und 02 D2/Z2/DZ2

CH T01 X2

Brustgurt-Tragesystem

SB T01 Safety Box für Tab-Ex 01 / 02 DZ1**DS T01 X1 (US)****DS T01 X1 (AU)****PSA1uB1E-E****Tether ST 01 Stylus****TC T02 (EU) Travel Adapter****TC T02 (UK) Travel Adapter****TC T02 (US) Travel Adapter****TC T02 (AU) Travel Adapter****BC T01**

Gürtelschlaufe mit Karabiner

Samsung EVO PLUS microSDXC
microSD-Karte 256 GB für Tab-Ex 02