



# VisuNet RM Shell Control Center Lizenzschlüssel

## VISUNET-RM-SHELL4-CC

- Ermöglicht einfache, zentrale Verwaltung eines Remote Monitors via VisuNet Control Center

### Funktion

VisuNet Remote Monitore (VisuNet RM) von Pepperl+Fuchs sind Thin-Client- Lösungen für den Industriebedarf, auf die der Nutzer über eine moderne und einfache Benutzerschnittstelle zugreifen kann. Die Firmware eines VisuNet RM („VisuNet RM Shell“) erlaubt dem Anwender einen leichten Zugriff auf Anwendungen, die über Ethernet auf einem Prozessleitsystem laufen. Mit dem Lizenzschlüssel RM Shell4.x CC lässt sich das „VisuNet Control Center“-Feature freischalten. Diese Schnittstelle ermöglicht die zentrale Verwaltung eines Remote Monitors über das VisuNet Control Center. Der Funktionsumfang umfasst den Download/Upload von Profilen, das Ändern von Geräteeinstellungen und erlaubt „Session Shadowing“.

### Technische Daten

Software	
Betriebssystem	basiert auf Microsoft Windows Embedded Standard 7
Sprachen	Englisch
Lizenzierung	
Verfügbare Lizenzen	1 Lizenzschlüssel zur Freischaltung des "Control Center Interface"-Features auf einem VisuNet Remote Monitor mit vorinstallierter RM Shell 4.1 (oder neuer)
Installation	RM-Shell-4.1-Lizenzen können nur durch Benutzer mit der Rolle "Administrator" freigeschaltet werden.
Zugehörige Produkte	VisuNet Remote Monitore mit vorinstallierter VisuNet RM Shell 4.1 VisuNet Control Center

Veröffentlichungsdatum: 2023-12-11 Ausgabedatum: 2023-12-11 Dateiname: 548024\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002  
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222  
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PF** PEPPERL+FUCHS

**Lizenz-Bundle**

Produkt	Anzahl Lizenzen	Artikel-Number
VISUNET-RM-SHELL4-CC-5	5	548030
VISUNET-RM-SHELL4-CC-10	10	548031
VISUNET-RM-SHELL4-CC-30	30	548032

Veröffentlichungsdatum: 2023-12-11 Ausgabedatum: 2023-12-11 Dateiname: 548024\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.comUSA: +1 330 486 0002  
pa-info@us.pepperl-fuchs.comDeutschland: +49 621 776 2222  
pa-info@de.pepperl-fuchs.comSingapur: +65 6779 9091  
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com **PEPPERL+FUCHS**