



# VisuNet RM Shell Emerson DRDC Lizenzschlüssel

## VISUNET-RM-SHELL4-DRDC

- Erlaubt die direkte Verbindung eines VisuNet Remote Monitors zu einem virtuellen Emerson DeltaV-System

### Funktion

VisuNet Remote Monitore (VisuNet RM) von Pepperl+Fuchs sind Thin-Client- Lösungen für den Industriebedarf, auf die der Nutzer über eine moderne und einfache Benutzerschnittstelle zugreifen kann. Die Firmware eines VisuNet RM („VisuNet RM Shell“) erlaubt dem Anwender einen leichten Zugriff auf Anwendungen, die über Ethernet auf einem Prozessleitsystem laufen. Mit dem Lizenzschlüssel RM Shell 4.0 DRDC läuft der EMERSON-DRDCClient in der RM Shell 4.0. Mit dem EMERSON-DeltaV®-Remote- Desktop-Connection-Client können Sie von einem VisuNet Remote Monitor direkt auf ein virtualisiertes Emerson- DeltaV-System zugreifen. Im sicheren Bereich sind hierzu keine weiteren Thin Clients erforderlich. Ferner stehen alle Features des VisuNet Remote Monitors (wie Auto-Connect, Erkennung von Verbindungsverlusten, Backup- Verbindung, etc.) für eine DRDCVerbindung zur Verfügung, so dass maximale Verlässlichkeit in ihrer Prozessautomationsanwendung gewährleistet ist.

### Technische Daten

Software	
Betriebssystem	basiert auf Microsoft Windows Embedded Standard 7
Sprachen	Englisch
Lizenzierung	
Verfügbare Lizenzen	1 Lizenzschlüssel zur Freischaltung der "DeltaV Remote Desktop Connection (DRDC) Client"-Features auf einem VisuNet Remote Monitor mit vorinstallierter RM Shell 4.x
Installation	RM-Shell-4.x-Lizenzen können nur durch Benutzer mit der Rolle "Administrator" freigeschaltet werden.
Zugehörige Produkte	VisuNet Remote Monitore mit vorinstallierter VisuNet RM Shell 4.x

Veröffentlichungsdatum: 2020-12-15 Ausgabedatum: 2020-12-15 Dateiname: 547751\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002  
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222  
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PF** PEPPERL+FUCHS

**Lizenz-Bundle**

Produkt	Anzahl Lizenzen	Artikelnummer
VISUNET-RM-SHELL4-DRDC-5	5	548008
VISUNET-RM-SHELL4-DRDC-10	10	548009
VISUNET-RM-SHELL4-DRDC-30	30	548010

Veröffentlichungsdatum: 2020-12-15 Ausgabedatum: 2020-12-15 Dateiname: 547751\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.comUSA: +1 330 486 0002  
pa-info@us.pepperl-fuchs.comDeutschland: +49 621 776 2222  
pa-info@de.pepperl-fuchs.comSingapur: +65 6779 9091  
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com **PEPPERL+FUCHS**