

# Netzteil

## PSU-IDMx61-BC-N0-N0



- AC- und DC-Stromversorgungen für IDM\* Basis- und Ladestation ohne Explosionsschutz
- Adapter für Netzkabel EU Typ F und US Typ B

Stromversorgung für IDM\* Basis- und Ladestation ohne Explosionsschutz



### Funktion

Netzteil zur Verwendung mit IDM-Zx-x6x-B-N0-BT-N0 und IDM-Zx-x61-C-N0-BT-N0 (Non-Ex) Basisstationen und Ladegeräten. Nur zur Verwendung in nicht gefährlichen Umgebungen. Erforderlich bei Verwendung eines RS-232-TTL-Kabels. Entspricht nicht der medizinischen Norm EN 60601 / IEC 60601.

### Technische Daten

Allgemeine Daten	
Typ	Netzteil
<b>Versorgung</b>	
Eingangsspannung	100 ... 240 V AC-Nenningangsspannung , 90 ... 264 V AC-Betriebsbereich
Eingangsstrom	max. 0,4 A max. Eingangsleistung: 13,37 W
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	(ohne Laden) max. 0,1 W
<b>Ausgang</b>	
Ausgangsstrom	≤ 2 A
Spannung	5 V DC
Leistung	10 W
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Betriebstemperatur	0 ... 25 °C (32 ... 77 °F)
Lagertemperatur	-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit	90 % nicht kondensierend
<b>Mechanische Daten</b>	
Schutzart	IP20
Kabel	Internationaler Stift, DC-Stecker Typ 4 x 1,7 x 12 mm (Gabel und Nut), Polarität: Mitte "+" US-Stecker, EU-Stecker, UK-Stecker
Länge	L 1,83 m
Masse	100 g
Abmessungen	79 mm x 41 mm x 40 mm (B x H x T)
<b>Internationale Zulassungen</b>	
UL-Zulassung	UL 60950-1 (IT-Geräte)
<b>Allgemeine Informationen</b>	
Ergänzende Informationen	Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter <a href="http://www.pepperl-fuchs.com">www.pepperl-fuchs.com</a> .

Veröffentlichungsdatum: 2022-12-13 Ausgabedatum: 2022-12-13 Dateiname: 548343\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
[www.pepperl-fuchs.com](http://www.pepperl-fuchs.com)





USA: +1 330 486 0002  
[pa-info@us.pepperl-fuchs.com](mailto:pa-info@us.pepperl-fuchs.com)

Deutschland: +49 621 776 2222  
[pa-info@de.pepperl-fuchs.com](mailto:pa-info@de.pepperl-fuchs.com)

Singapur: +65 6779 9091  
[pa-info@sg.pepperl-fuchs.com](mailto:pa-info@sg.pepperl-fuchs.com)

PEPPERL+FUCHS

Zubehör

	<b>CBL-IDMx6x-DB-J1-S-C60-N0</b>	Seriellles Verlängerungskabel für IDM-Zx-* Handheld-Barcode-Lesegeräte
	<b>CBL-IDMx6x-DB-J1-S-S60-N0</b>	Seriellles Verlängerungskabel für IDM-Zx-* Handheld-Barcode-Lesegeräte
	<b>CBL-IDMx6x-DB-J1-S-S30-N0</b>	Seriellles Verlängerungskabel für IDM-Zx-* Handheld-Barcode-Lesegeräte
	<b>CBL-IDMx6x-DB-J1-S-C30-N0</b>	Seriellles Verlängerungskabel für IDM-Zx-* Handheld-Barcode-Lesegeräte

Veröffentlichungsdatum: 2022-12-13 Ausgabedatum: 2022-12-13 Dateiname: 548343\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002  
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222  
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com