

Rohkabel-Meterware

CBL-PUR-GY-03x025-100M




- Mikroben- und Hydrolysebeständig
- Halogenfrei

Kabel, PUR/PP, 3-adrig grau



Abmessungen



Technische Daten

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	U_B	max. 300 V
Konformität		
Schutzart		EN 60529
Halogenfreiheit		IEC 60754-1
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		
Kabel, fest verlegt		-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich		-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad		3
Mechanische Daten		
Kabel		gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser		4,3 mm
Biegeradius		> 15 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 8 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelhaftsitz		max. 80 N / 500 mm
Mantelfarbe		grau (ähnlich RAL 7001)

Veröffentlichungsdatum: 2023-02-20 Ausgabedatum: 2023-02-20 Dateiname: 70125192_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Technische Daten

Aderzahl		3
Aderquerschnitt		0,25 mm ²
Aderfarbe		Ader 1: braun Ader 2: blau Ader 3: schwarz
Aderaufbau		14 x 0,15 mm Ø
Länge	L	100 m
Kabelkurzzeichen		Li 9Y 11Y 3 x 0,25
Schleppkettentauglichkeit		
Schleppkettenzyklen		max. 50 / Tag
Verfahrgeschwindigkeit		max. 0,3 m/s
Material		
Halogenfreiheit		ja
Kabel		
Mantel		PUR auf Polyetherbasis
Aderisolation		PP
Mikrobenbeständigkeit		ja
Hydrolysebeständigkeit		ja

Anschlussbelegung

_____	BN
_____	BU
_____	BK

Zubehör

	V3S-GM	Kabelstecker, konfektionierbar
	V3-WM-MQ	Kabeldose, M8, 3-polig, konfektionierbar
	V3S-WM-MQ	Kabelstecker, M8, 3-polig, konfektionierbar
	V3-WM	Kabeldose, M8, 3-polig, konfektionierbar
	V3-GM	Kabeldose, M8, 3-polig, konfektionierbar
	V3S-WM	Kabelstecker, M8, 3-polig, konfektionierbar
	V3-GM-Q4	Kabeldose, M8, 3-polig, konfektionierbar
	V3S-GM-Q4	Kabelstecker, M8, 3-polig, konfektionierbar

Veröffentlichungsdatum: 2023-02-20 Ausgabedatum: 2023-02-20 Dateiname: 70125192_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

 Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

 USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

 Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

 Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**