

Rollo de cable sin procesar

CBL-PUR-GY-03x025-100M



- Resistente a hidrólisis y microbios
- sin halógeno

Cable, PUR/PP, gris de 3 hilos



Dimensiones



Datos técnicos

Datos eléctricos		
Tensión de trabajo	U_B	máx. 300 V
Conformidad		
Grado de protección		EN 60529
Sin halógenos		IEC 60754-1
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente		
Cable fijo		-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible		-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento		3
Datos mecánicos		
Cable		conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento		4,3 mm
Radio de flexión		> 15 x diámetro de cable, móvil > 8 x diámetro de cable, tendido fijo
Fuerza de pelado de la funda		max. 80 N / 500 mm
Color de cubierta		gris (similar a RAL 7001)

Fecha de publicación: 2023-02-20 Fecha de edición: 2023-02-20 : 70125192_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Datos técnicos

Número de núcleos		3
Sección transversal		0,25 mm ²
Color de núcleos		Núcleo 1: marrón Núcleo 2: azul Núcleo 3: negro
Construcción del núcleo		14 x 0,15 mm Ø
Longitud	L	100 m
Código de cable		Li 9Y 11Y 3 x 0,25
Idoneidad de las cadenas de arrastre		
Ciclos de cadenas de arrastre		max. 50 / día
Velocidad de movimiento		max. 0,3 m/s
Material		
Sin halógenos		si
Cable		
Revestimiento		PUR sobre base de poliether
Aislamiento del hilo		PP
Resistencia microbiana		si
Resistencia a la hidrólisis		si

Asignación de conexión

_____	BN
_____	BU
_____	BK

Accesorios

	V3S-GM	Conector de cable, confeccionable
	V3-WM-MQ	Conector hembra para cables, M8, 3 polos, confeccionable
	V3S-WM-MQ	Conector , M8, 3 pines, confeccionable
	V3-WM	Conector hembra para cables, M8, 3 polos, confeccionable
	V3-GM	Conector hembra para cables, M8, 3 polos, confeccionable
	V3S-WM	Conector , M8, 3 pines, confeccionable
	V3-GM-Q4	Conector hembra para cables, M8, 3 polos, confeccionable
	V3S-GM-Q4	Conector , M8, 3 pines, confeccionable

Fecha de publicación: 2023-02-20 Fecha de edición: 2023-02-20 : 70125192_spa.pdf