


Metal-DataMatrix-Tag

PGV-CTM4x4

- Hohe chemische Beständigkeit
- Geringes Gewicht
- Selbstklebende Montage
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Robust und unempfindlich gegen Umgebungseinflüsse

Metal-DataMatrix-Tag für das PGV-System

Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten	
Nummernbereich	1 ... 99999999 = TAG-Nummer (siehe Bestellinformationen)
Lichtart	rot blau/weiß Nicht für infrarote Lichtfarbe geeignet!
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Montagetemperatur	10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Witterungsbeständigkeit	UV-Strahlung Feuchtigkeit
Chemische Beständigkeit	Öle Fette Kraftstoffe aliphatische Lösungsmittel schwache Säuren
Mechanische Daten	
Materialstärke	0,5 mm
Material	Aluminium
Masse	11 g
Fertigungstoleranz	

Veröffentlichungsdatum: 2022-12-12 Ausgabedatum: 2022-12-12 Dateiname: 70127528_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com



Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

Kleber	Kleber auf Acrylatbasis ; Aushärtung 72 h
Klebkraft	Durchschnittswerte (FTM2) Metall (rostfreier Stahl, Aluminium) : 33 N / 25 mm ABS : 32 N / 25 mm PP : 31 N / 25 mm
Hinweis	Um einen guten Verklebeverbund zu erreichen, müssen die zu verklebenden Materialoberflächen absolut trocken und sauber sein. Für die Reinigung werden fettfreie Lösemittel, wie z.B. n-Heptan oder Isopropyl-Alkohol empfohlen. Bei der Verklebung sollte ein möglichst hoher Druck ausgeübt werden und eine Temperatur von mindestens +10°C herrschen. Je höher der Druck und die Temperatur, um so besser dringt der Klebstoff in die Poren des Untergrundes und um so höhere Klebwerte können erwartet werden.
Allgemeine Informationen	
Bestellinformationen	Die benötigten Tag-Nummern werden in Form von Start- und Endposition im Auftragszusatztext eingegeben. Die Bestellmenge muss zu dem spezifizierten Bereich passen.

Zubehör

	PGV-PP-GM-TAGM4x4	Versenkplatte zur Montage in einer Bodennut
	PGV-PP-SM-TAGM4x4	Überfahrplatte zur Montage auf dem Boden