



# Rail profilé et fraisé PGV-PR-GM-CONT500

■ version robuste



Rail fraisé pour réaliser de voies continues

## Dimensions



## Données techniques

Caractéristiques générales	
Longueur	535,5 mm
Largeur	60 mm
Conditions environnementales	
Température de service	-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Température de montage	10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Caractéristiques mécaniques	
Épaisseur du matériau	4 mm
Matériau	AlMg4.5Mn0.7
Surface	ELOX-E0EV1-15
Masse	265 g

## Montage

Les rails profilés et fraisés sont insérés dans une rainure pré-usinée dans le sol. Ils sont collés ou vissés dans la rainure de plancher en fonction de l'application. La rainure de plancher usinée est ensuite cimentée avec un matériau de remplissage approprié. La rainure des rails profilés et fraisés doit être protégée afin que la colle ou le matériau de remplissage ne puissent pas pénétrer pendant l'installation. Une fois que le matériau de remplissage a séché, la barre de code en métal correspondante est insérée dans les rails profilés et fraisés via la face arrière autocollante. Si nécessaire, les barres de code en métal collées peuvent être remplacées en faisant levier.

Date de publication: 2022-07-22 Date d'édition: 2022-07-22 : 70132450\_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com



États-Unis : +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PF** PEPPERL+FUCHS

**Accessoires**

	<p><b>PGV-PR-GM-END</b></p>	<p>Rail fraisé pour terminer des voies continues</p>
	<p><b>PGV-PR-GM-START</b></p>	<p>Rail fraisé pour démarrer des voies continues</p>

Date de publication: 2022-07-22 Date d'édition: 2022-07-22 : 70132450\_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com