



DRDC-Lizenzschlüssel VISUNET-RM-SHELL6-DRDC

- Erlaubt die direkte Verbindung eines VisuNet Remote Monitors zu einem virtuellen Emerson DeltaV-System

DRDC-Lizenzschlüssel für RM Shell 6

Funktion

Pepperl+Fuchs VisuNet Remote Monitore (VisuNet RMs) sind industrietaugliche Thin Client-Lösungen, die dem Bediener eine vereinfachte, moderne Benutzeroberfläche bieten. Die Firmware eines VisuNet RMs, VisuNet RM Shell genannt, ermöglicht den Benutzern den einfachen Zugriff auf Anwendungen, die auf Prozessleitsystemen über Ethernet laufen. Mit dem RM Shell 6 DRDC Lizenzschlüssel kann der EMERSON DRDC Client in der RM Shell 6 aktiviert werden: Der EMERSON DeltaV® Remote Desktop Connection (DRDC) Client ermöglicht die direkte Verbindung zu einem virtualisierten Emerson DeltaV System von einem VisuNet RM aus. Es werden keine zusätzlichen Thin Clients im sicheren Bereich benötigt. Darüber hinaus können alle Funktionen eines VisuNet RM (wie z. B. Auto-Connect, Erkennung von Verbindungsverlusten, Backup-Verbindung usw.) für eine DRDC-Verbindung genutzt werden, was Ihnen maximale Zuverlässigkeit in Ihrer Prozessautomatisierungsanwendung bietet.

Technische Daten

Software	
Betriebssystem	Basierend auf Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
Sprachen	Englisch
Lizenzierung	
Verfügbare Lizenzen	1 Lizenzschlüssel zur Freischaltung der "DeltaV Remote Desktop Connection (DRDC) Client"-Funktionen auf einem VisuNet Remote-Monitor mit vorinstallierter RM Shell 6.x
Installation	RM Shell 6.x-Lizenzen (oder neuer) können nur durch Benutzer mit der Rolle "Administrator" freigeschaltet werden.
Zugehörige Produkte	VisuNet Remote-Monitore mit vorinstallierter RM Shell 6.x

Veröffentlichungsdatum: 2023-05-11 Ausgabedatum: 2023-05-11 Dateiname: 70162169_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Produktvarianten

Shell 6 DRDC

Artikel-Nr.	Modell-Nr.
XSP2-037-02R	VISUNET-RM-SHELL6-DRDC-DLK
70162169	VISUNET-RM-SHELL6-DRDC
70162170	VISUNET-RM-SHELL6-DRDC-5
70162171	VISUNET-RM-SHELL6-DRDC-10
70162172	VISUNET-RM-SHELL6-DRDC-30
70162173	VISUNET-RM-SHELL6-DRDC-50