


# Thin-Client-Firmware

## VisuNet Control Center 6



- Anwenderfreundliches, zentralisiertes Management-Tool
- Remote Monitore per Fernzugriff konfigurieren (z. B. IP-Adresse)
- Ermöglicht das Anlegen und Editieren von Remote-Profilen (z.B. RDP-Verbindungsprofile) eines Remote Monitors
- Kopieren von Profilen von einem Remote Monitor zu einem anderen Remote Monitor
- Überwacht den Bildschirm des Bedieners und unterstützt aus der Ferne via "Session Shadowing"

Zusätzliches Management-Tool für VisuNet-Remote-Monitore und Box-Thin-Clients

### Funktion

Das VisuNet Control Center (VisuNet CC) ist ein Software-Tool zur zentralen Verwaltung von Pepperl+Fuchs- VisuNet-Remote-Monitoren. Die Software kann auf jedem beliebigen Windows-basierten PC installiert werden (z.B. einem PC in der Leitwarte) und ermöglicht Remote-Setup, Verwaltung und Wartung aller Remote- Monitore, die sich in der selben Netzwerkinfrastruktur befinden.

### Technische Daten

#### Software

Betriebssystem	Erfordert Microsoft Windows-Betriebssystem und Microsoft .NET Framework v. 4.7.2. oder RM Shell 6. Kompatibel mit Pepperl+Fuchs Remote Monitors mit RM Shell 5 und 6.
Sprachen	Englisch
Lizenzierung	Erfordert VisuNet-Control-Center-Lizenzschlüssel. Der Lizenzschlüssel muss für jeden Pepperl+Fuchs Remote Monitor eingegeben werden, der über Control Center gemanagt werden soll.
Verfügbare Lizenzen	CC-Lizenzschlüssel
Installation	Installer downloaden und Software auf einem beliebigen Windows-basierten Desktop-PC installieren, der sich im gleichen Netzwerk wie die VisuNet Remote Monitore befindet.
Zugehörige Produkte	VisuNet Remote Monitore mit vorinstallierter RM Shell 6 Verfügbare Lizenzen entnehmen Sie bitte der unten aufgeführten Tabelle.

Veröffentlichungsdatum: 2024-01-04 Ausgabedatum: 2024-01-04 Dateiname: 70168431\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002  
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222  
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 PEPPERL+FUCHS

**Produktvarianten****Shell 6 CC**

Artikel-Nr.	Modell-Nr.
XSP2-037-01R	VISUNET-RM-SHELL6-CC-DLK
70162159	VISUNET-RM-SHELL6-CC
70162160	VISUNET-RM-SHELL6-CC-5
70162161	VISUNET-RM-SHELL6-CC-10
70162162	VISUNET-RM-SHELL6-CC-30
70162164	VISUNET-RM-SHELL6-CC-50