



Zubehör für VisuNet FLX System

Montageoptionen

Mounting Options

- Montageoptionen für das VisuNet FLX-System
- Optimal positionierte Kabelverschraubungen für alle notwendigen Anschlüsse
- 304 Edelstahlkonstruktionen


Montageoptionen für VisuNet FLX System

Funktion

Es stehen verschiedene Montageoptionen zur Verfügung, von der Wandmontage bis hin zu mehreren Standfußoptionen. Was auch immer Ihre Anwendungen erfordern, mit dem VisuNet FLX finden Sie die richtige Lösung.

Montage

Standfuß (1) und (2)



Nr.	Bestellnr.	Spezifikationen	Artikel-Nr.
(1)	PEDESTAL-3200-131-2-304A-T-N0	Schwenkbarer Standfuß, Bodenmontage - Kompatibel mit Gehäuse AG-3200- - Höhe: ca. 124 cm - Kabelverschraubungen: 1x M20, 1x M16 (unten) - Material: Edelstahl AISI 304 (1.4301) - Drehwinkel: 300° - Inkl. Verbindungs- und Befestigungsschrauben	70129833
(2)	PEDESTAL-3200-131-3-304A-T-N0	Schwenkbarer Standfuß, Bodenmontage - Kompatibel mit Gehäuse AG-3200- - Höhe: ca. 124 cm - Kabelverschraubungen: 1x M20, 2x M16 (am Boden) - Material: Edelstahl AISI 304 (1.4301) - Drehwinkel: 300° - Inkl. Verbindungs- und Befestigungsschrauben	70129834

Veröffentlichungsdatum: 2023-04-14 Ausgabedatum: 2023-04-14 Dateiname: t199226_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com


USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Montageadapter (1) und (3)



Montageadapter (2) und (4)




Veröffentlichungsdatum: 2023-04-14 Ausgabedatum: 2023-04-14 Dateiname: t199226_ger.pdf

Nr.	Bestellnr.	Spezifikationen	Artikel-Nr.
(1)	ADAPTER-3200-10-304A-N0	Adapter für Standfußmontage kompatibel mit Gehäuse AG-3200- - 10° geneigt - Material: Edelstahl AISI 304 (1.4301) - Oberflächengüte: perlgestrahlt (Ra <= 1,6 µm) - Kompatibel zu den Serien Pedestal-1-150-* und Pedestal-3200- - Inkl. Schrauben zur Befestigung des Adapters am Gehäuse	70130768


Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Nr.	Bestellnr.	Spezifikationen	Artikel-Nr.
(2)	ADAPTER-3200-00-304A-N0	Adapter für Standfuß, Wandarm, Deckenmontage kompatibel mit Gehäuse AG-3200- - 0° geneigt - Material: Edelstahl AISI 304 (1.4301) - Oberflächengüte: perlgestrahlt (Ra <= 1,6 µm) - Kompatibel mit Pedestal-1-130- - Inkl. Schrauben zur Befestigung des Adapters am Gehäuse	70130769
(3)	ADAPTER-3200-10-304B-N0	Adapter für Standfußmontage kompatibel mit Gehäuse AG-3200- - 10° geneigt - Material: Edelstahl AISI 304 (1.4301) - Oberflächengüte: gebürstet (Ra <= 0,8 µm) - Kompatibel zu den Serien Pedestal-1-150-* und Pedestal-3200- - Inkl. Schrauben zur Befestigung des Adapters am Gehäuse	70129831
(3a)	ADAPTER-3200-10-304B-M12	Adapter für Standfußmontage kompatibel mit Gehäuse AG-3200- - 10° geneigt - vorbereitet für IDM-Barcode-Lesegeräte (über M12-Stecker) - Oberflächengüte: gebürstet (Ra <= 0,8 µm) - Inkl. Montagmaterial zur Befestigung des Adapters am Gehäuse	70144012
(4)	ADAPTER-3200-00-304B-N0	Adapter für Standfuß, Wandarm, Deckenmontage kompatibel mit Gehäuse AG-3200- - 0° geneigt - Material: Edelstahl AISI 304 (1.4301) - Oberflächengüte: gebürstet (Ra <= 0,8 µm) - Kompatibel mit Pedestal-1-130- - Inkl. Schrauben zur Befestigung des Adapters am Gehäuse	70129832


Optionen zur Wandmontage



Nr.	Bestellnr.	Spezifikationen	Artikel-Nr.
(1)	WALL-BRACKET-3200-304A-N0	Adapter für direkte Wandmontage kompatibel mit Gehäuse AG-3200- Material: Edelstahl AISI 304 (1.4301)	70129835



Montage an FLX



Nr.	Bestellnr.	Spezifikationen	Artikel-Nr.
(2)	WALL-MOUNT-3200-10-304A-M12	Adapter für direkte Wandmontage - kompatibel zu Gehäuse AG-3200- - 10° geneigt - Material: Edelstahl AISI 304 (1.4301) - Oberfläche: Ra <= 1,6µm, geschliffen - Kabelverschraubungen: 1x M20, 2xM16; 1xM16 Blindstopfen (unten) - vorbereitet für IDM Barcode Scanner (via M12 Kupplung) - inkl. Material für Gehäusemontage	70160015

Veröffentlichungsdatum: 2023-04-14 Ausgabedatum: 2023-04-14 Dateiname: t199226_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS