

Thin-Client-Firmware

VisuNet RM Shell 6 Upgrade-Package



- Upgrade der HMI-Geräte von RM Shell 5 auf RM Shell 6 (basierend auf Windows® 10 IoT LTSC 2021)
- Einfacher Download der neuen Images
- Enthält COA-Label, das den Thin Client für das neue Betriebssystem lizenziert

VisuNet RM Shell 6 Upgrade-Paket für VisuNet Remote-Monitore und Box Thin Clients

Funktion

Dieses Upgrade-Tool funktioniert nur mit VisuNet Remote Monitoren und Box Thin Clients von Pepperl+Fuchs, die ursprünglich mit der VisuNet RM Shell 5-Firmware ausgeliefert wurden.

Beachten Sie, dass bei der Verwendung des Tools zur Aktualisierung eines Systems alle zuvor gespeicherten Daten, Konfigurationen und Lizenzschlüssel überschrieben werden.

Technische Daten

Software

Betriebssystem	Vor dem Upgrade: VisuNet RM Shell 5 (basierend auf Windows 10 LTSC 2019 oder LTSB 2016) Nach dem Upgrade: VisuNet RM Shell 6 (basierend auf Windows 10 LTSC 2021)
Lizenzierung	Im VisuNet RM Shell 6 (basierend auf Windows 10 LTSC 2021) Upgrade-Paket ist eine neue Windows Lizenz enthalten, die erworben werden muss. PRO Lizenzschlüssel, Emerson DRDC Lizenzschlüssel, VisuNet CC Lizenzschlüssel müssen erneuert werden.

Voraussetzungen

Upgrade package	VisuNet RM Shell 6 Upgrade Package mit Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC ePKEA Upgrade-Lizenz
Operating system	Vor dem Upgrade: VisuNet RM Shell 5 (basierend auf Windows® 10 LTSB 2016 oder Windows® 10 LTSC 2019) und Factory Reset 6.0 oder neuer
Associated products	VisuNet Remote Monitors oder Thin Clients mit vorinstalliertem Shell 5

Image Mapping

Gerätefamilie	Typencode	Source Image	Target Image
VisuNet RM Shell 5 (basierend for Windows® 10 LTSB 2016)			
BTC12	BTC12-*.TS2	18-33582	18-34755
BTC14	BTC14-*.TS2	18-33834	18-34756

Image Mapping

Gerätefamilie	Typencode	Source Image	Target Image
VisuNet RM Shell 5 (basierend auf Windows® 10 LTSC 2019)			
BTC12	BTC12-*.TS3	18-34076	18-34755
BTC14	BTC14-*.TS3	18-34191	18-34756
BPC3200	BPC3200-*. *-2NN-*	18-34093	18-34757
VisuNet FLX	RM-320-*.2-*. * RM-EDGE-*.2-*. *	18-34093	18-34757
VisuNet GXP AL	RM-GXP1100-*.T3- * RM-GXP1200-*.T3- * TCU1100-*.TS3- * TCU1200-*.TS3- *	18-34023	18-34754

Veröffentlichungsdatum: 2023-09-01 Ausgabedatum: 2023-09-01 Dateiname: 1216430_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com




Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Bestell-Informationen

Artikel-Nr.	Typencode	Beschreibung
70168350	UPGRADE-TO-SHELL6-2021-LTSC	VisuNet RM Shell 6 LTSC 2021 Upgrade-Package für 1 Gerät Enthält: Quick installation instructions, COA with 1x Windows® 10 IoT LTSC 2021 Upgrade-Lizenzen
70168351	UPGRADE-TO-SHELL6-2021-LTSC-5	VisuNet RM Shell 6 LTSC 2021 Upgrade-Package für 5 Geräte Enthält: Quick installation instructions, COA with 5x Windows® 10 IoT LTSC 2021 Upgrade-Lizenzen
70168352	UPGRADE-TO-SHELL6-2021-LTSC-10	VisuNet RM Shell 6 LTSC 2021 Upgrade-Package für 10 Geräte Enthält: Quick installation instructions, COA with 10x Windows® 10 IoT LTSC 2021 Upgrade-Lizenzen
70168353	UPGRADE-TO-SHELL6-2021-LTSC-30	VisuNet RM Shell 6 LTSC 2021 Upgrade-Package für 30 Geräte Enthält: Quick installation instructions, COA with 30x Windows® 10 IoT LTSC 2021 Upgrade-Lizenzen
70168354	UPGRADE-TO-SHELL6-2021-LTSC-50	VisuNet RM Shell 6 LTSC 2021 Upgrade-Package für 50 Geräte Enthält: Quick installation instructions, COA with 50x Windows® 10 IoT LTSC 2021 Upgrade-Lizenzen

Zubehör

	VISUNET-RM-SHELL6-CC	VisuNet Control Center-Lizenzschlüssel für RM Shell 6
	VISUNET-RM-SHELL6-DRDC	DRDC-Lizenzschlüssel für RM Shell 6
	VISUNET-RM-SHELL6-PRO	PRO-Lizenzschlüssel für RM Shell 6