

Tabletcomputer

Tab-IND

TAB-IND08* (WIN)



- Robuster, industrietauglicher Tablet-Computer
- Mobilität und Flexibilität durch vielfältiges Zubehör
- Robustheit und Langlebigkeit für Unternehmen trifft auf schlankes Design
- Eigene Entwicklung
- Schutzklasse IP 65

Tab-IND (Industrierausführung), 8-Zoll-Display, Windows® 10, LTE (optional), Wi-Fi, Intel® A3950, 8/4 GB RAM, 128 GB Speicher

Technische Daten

Hardware	
Prozessor	Intel® Atom® x7-A3950 (Apollo Lake-I), Quad Core Processor 2.0GHz
RAM	8 GB 4 GB (optional)
Kamera	
Frontkamera	2 MP
Hauptkamera	8 MP
interner Datenspeicher	128 GByte eMMC
optionaler Datenspeicher	microSDXC-Kartensteckplatz, zugänglich für den Endbenutzer
Sensoren	E-Kompass, Beschleunigungsmesser, Gyrosensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor
Anzeigen/Bedienelemente	
Display	Passive Stylus-Unterstützung (4 mm Spitze) Handschuh-Unterstützung (Unterstützung von Baumwollhandschuhen) Verbesserte Nutzung in nassen Umgebungen (bei Regen und im Freien)
Touchscreen-Technologie	Multi-touch
Bildschirmdiagonale	8,4 Zoll
Seitenverhältnis	16:10
Auflösung	2560 x 1600 px (WQXGA)
Helligkeit	800 cd/m ²
Elektrische Daten	
Akkutyp	25,08 Wh 7,6 V 3300 mAh
Betriebsdauer	bis zu 10 h
Schnittstelle	
I/O Anschlüsse	USB-C, USB 3.1 Gen 1, PD (12V/3A) und DP 1.2 (für schnelles Laden & Debugging) Docking-Anschluss: USB 3.1 Gen 1, HDMI 1.4b SmartBack Connector für einfache Integration von USB-Zubehör
Kommunikation	
Mobilfunkstandard	
4G	LTE (optional)
WLAN	IEEE 802.11 ac+r/k/v, WiDi, WWAN (optional)
Bluetooth	Bluetooth® 4.2
GPS-Sensor	GPS, Glonass, Beidou, Galileo
NFC	Secure Element
SIM-Karte	Nano-SIM-Karte (nur LTE-Version)
Software	

Veröffentlichungsdatum: 2024-04-11 Ausgabedatum: 2024-04-11 Dateiname: t219111_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

Betriebssystem	Windows® 10 IoT Enterprise LTSC x64
Mechanische Daten	
Schutzart	IP65
Masse	ca. 540 g
Abmessungen	
B x H x T	227,83 mm x 150,04 mm x 12,65 mm
Allgemeine Informationen	
Lieferumfang	Tab-IND

Zubehör

Passendes Zubehör zu diesem Produkt finden Sie im Internet auf der zugehörigen Produktseite unter www.pepperl-fuchs.com.