

Thin-Client-Firmware

VisuNet RM Shell 5 (2016 LTSB)



- Innovative Firmware für einfache Integration und Verwaltung von Remote-Monitoren und Thin-Clients
- Unterstützt die Installation von Anwendungen von Drittanbietern, z. B. Citrix Receiver und Java Runtime
- Basiert auf Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2016
- Microsoft Universal Write Filter, Firewall, USB-Sperre und Virenschoner-Unterstützung für maximale Systemsicherheit
- Automatische Verbindung zum Host-System nach dem Start des Remote Monitors
- Erkennung von Verbindungsunterbrechungen und einfaches Einrichten von Backup-Verbindungen für höchste Verlässlichkeit
- Gleichzeitiger Start mehrerer Remote-Verbindungen

Thin Client-Firmware für VisuNet Remote-Monitore und Box Thin Clients

Funktion

Bei den VisuNet Remote Monitoren (VisuNet RMs) und Box Thin Clients von Pepperl+Fuchs handelt es sich um Thin-Client- Lösungen für die Industrie, die Bedienern eine vereinfachte, moderne Benutzeroberfläche bieten. Die VisuNet RM Shell 5-Firmware ermöglicht Benutzern auf einfache Weise, Zugriff auf die Anwendungen zu erhalten, die auf Prozessleitsystemen über Ethernet laufen. Mit der Grundversion der VisuNet RM Shell stehen Ihnen alle Standardfunktionen der Software zur Verfügung. Optionale Lizenzschlüssel ermöglichen Ihnen erweiterte Funktionen.

Technische Daten

Software	
Betriebssystem	Basierend auf Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSC
Sprachen	Englisch
Lizenzierung	Die Standard-Version der RM Shell 5 ist Bestandteil jedes neuen VisuNet Remote-Monitors. Für weitere Funktionen sind zusätzliche Lizenzen für die RM Shell 5 verfügbar.
Verfügbare Lizenzen	PRO-Lizenzschlüssel, Emerson DRDC-Lizenzschlüssel, VisuNet CC-Lizenzschlüssel
Installation	Auf dem VisuNet Remote-Monitor und Box Thin Client vorinstalliert (je nach Produktvariante).
Zugehörige Produkte	VisuNet Remote-Monitore mit vorinstallierter RM Shell 5

Zubehör

 CC License	VISUNET-RM-SHELL5-CC	VisuNet Control Center-Lizenzschlüssel für RM Shell 5
 DRDC License	VISUNET-RM-SHELL5-DRDC	DRDC-Lizenzschlüssel für RM Shell 5
 PRO License	VISUNET-RM-SHELL5-PRO	PRO-Lizenzschlüssel für RM Shell 5

Veröffentlichungsdatum: 2023-07-11 Ausgabedatum: 2023-07-11 Dateiname: t1188720_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**