



Montagehalterungen für Steuerungseinheit 7500-01

7500-ACC-BKT-*

- Winkelhalterung zur Montage der Steuerungseinheit 7500-01 mit oder ohne Verteilerblock 5500-MAN am Gehäuse
- Einschließlich Befestigungsschrauben, Muttern und Dichtscheibe für Schutzart Typ 4X
- Edelstahl 316
- Eine Halterung für die Montage oben, unten oder seitlich

Die Halterung 7500-ACC-BKT ermöglicht die einfache Installation der Steuerungseinheit 7500-01 an einem Gehäuse, mit oder ohne Verteilerblock 5500-MAN (nicht im Lieferumfang enthalten).




Funktion

Die 7500-ACC-BKT-... ist für die Montage der Steuerungseinheit 7500-01 (mit oder ohne optionalem Verteilerblock 5500-MAN) seitlich, oben oder unten am Gehäuse konzipiert und sorgt dafür, dass die Steuerungseinheit von der Vorderseite aus gut einsehbar ist. Die Halterung wird für eine einfache Montage mit Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben vom Typ 4X/IP66 geliefert. Die Halterung kann als eigenständige Montagevorrichtung für die Steuerungseinheit 7500-01 oder als Befestigungslösung für die Steuerungseinheit 7500-01 mit montiertem Verteilerblock 5500-MAN-CD01, 5500-MAN-EX01 oder 5500-MAN-CDUL-01 bestellt werden. Steuerungseinheit und Verteilerblock sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

7500-ACC Panel without Manifold Mount



Veröffentlichungsdatum: 2024-05-15 Ausgabedatum: 2024-05-15 Dateiname: t217785_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com


Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS


Abmessungen

7500-ACC Mounting Bracket (For use without manifold mount)




Abmessungen

7500-ACC Panel with Manifold Mount



Abmessungen

5500-ACC Mounting Bracket (For use with and without manifold mount)



Technische Daten

Allgemeine Daten

Betriebsart	Zur Montage der Steuerungseinheit 7500 an einem Gehäuse oder einer Rückwand
Serie	7500
System	Type Z Purge ; Ex pzc Purge
Gefährliche Umgebung	Gas oder Staub

Mechanische Daten

Schutzart	Montageart 4X/IP66 (Seeloc-Unterlegscheiben)
Material	Halterung: Edelstahl 316 Platte: Edelstahl 316 Befestigungsteile, Platte an Gehäuse (Beutel 1) Schrauben (3): Edelstahl 304 Unterlegscheiben (3): Seeloc von APM Hexseal (Teile-Nr. 75082 Buna-N) Mutter: Edelstahl 304 Befestigungsteile, Halterung an Platte (Beutel 2) Schrauben (2): Edelstahl 304 Unterlegscheiben (2): Hartfaser Muttern (2): Edelstahl 304
Masse	7500-ACC-BKT-NM 0,6 kg 7500-ACC-BKT-YM 1,3 kg
Abmessungen	Abmessungen der Halterung: siehe Maßzeichnung. Befestigungsteile, Platte an Gehäuse (Beutel 1) Schrauben (3): ¼ x 20 x ¾ Zoll Unterlegscheiben (3): 1 Zoll (AD); 9,53 mm (Innendurchmesser) Mutter: ¼ Zoll Befestigungsteile, Halterung an Platte (Beutel 2) Schrauben (2): Knopfschrauben, 5 mm x 12 mm Unterlegscheiben (2): No 8 Muttern (2): Nyloc-Mutter, 5 mm

Allgemeine Informationen

Technische Daten

Lieferumfang

Je eine (1) Halterung und Platte mit Befestigungsteilen im Lieferumfang enthalten (Steuerungseinheit und optionaler Verteilerblock sind separat erhältlich).

Typenschlüssel

Struktur des Typenschlüssels

(1)	-	(2)	-	(3)	-	(4)
-----	---	-----	---	-----	---	-----

1	Überdruckkapselungssystem Serie
7500	Serie 7500

2	Gerätetyp
ACC	Zubehör

3	Zubehörtyp
BKT	Nur Halterung

4	Halterungstyp
NM	Ohne Verteilerblock-Montageoption
YM	Mit Verteilerblock-Montageoption