

RFID-Transponder


IUC76-F205-M-FR2 10pcs



- Arbeitsfrequenz 902 ... 928 MHz
- Konform mit EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
- Robustes Gehäuse geeignet für rauen Industrieinsatz
- Optimiert für Montage auf Metall

Datenträger

Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten

Arbeitsfrequenz	902 ... 928 MHz
Polarisation	linear

Speicher

Chip Typ	Higgs-3 (Alien)
Memory Bank 00 (Reserved)	64 Bit
Memory Bank 01 (EPC/UII)	96 ... 480 Bit
Memory Bank 10 (TID)	96 Bit
Memory Bank 11 (User memory)	512 Bit
Lesezyklen	unbegrenzt
Schreibzyklen	> 100000
Datenhaltezeit	50 Jahre

Normenkonformität

Schutzart	EN 60529
RFID	ISO/IEC 18000-63

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
---------------------	--------------------------------

Veröffentlichungsdatum: 2021-04-22 Ausgabedatum: 2021-04-22 Dateiname: 294599_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

Lagertemperatur	-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F) 200 °C (392 °F) für 3 Stunden 220 °C (428 °F) für 30 Minuten
Mechanische Daten	
Gehäuselänge	12,8 mm
Gehäusebreite	7,08 mm
Gehäusehöhe	3,08 mm
Schutzart	IP68
Material	
Gehäuse	Keramik
Montage	
Auf Metall	ja
Masse	1,4 g
Bauform	Quaderförmig
Hinweis	Verpackungseinheit 10 Stück