


## Induktiver Sensor

### NBB2-12GM40-E2-5M-PUR-Y0188

- 2 mm bündig
- Erweiterter Temperaturbereich  
-40 ... +85 °C
- Erweiterter Betriebsspannungsbereich
- Flexibel einsetzbar durch vielfältige Montagemöglichkeiten



## Abmessungen



## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Schaltfunktion		Schließer (NO)
Ausgangstyp		PNP
Schaltabstand	$s_n$	2 mm
Einbau		bündig
Ausgangspolarität		DC
Gesicherter Schaltabstand	$s_a$	0 ... 1,62 mm
Betätigungselement		Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm
Reduktionsfaktor $r_{Al}$		0,29
Reduktionsfaktor $r_{Cu}$		0,23
Reduktionsfaktor $r_{V2A}$ (1.4301)		0,78
Reduktionsfaktor $r_{Ms}$		0,42
Ausgangsart		3-Draht
<b>Kenndaten</b>		
Betriebsspannung	$U_B$	5 ... 36 V
Schaltfrequenz	$f$	0 ... 3500 Hz
Hysteresis	$H$	typ. 5 %
Verpolschutz		verpolgeschützt
Kurzschlusschutz		taktend
Spannungsfall	$U_d$	$\leq 1$ V
Betriebsstrom	$I_L$	0 ... 200 mA
Reststrom	$I_r$	max. 20 $\mu$ A
Leerlaufstrom	$I_0$	$\leq 10$ mA
Bereitschaftsverzug	$t_v$	$\leq 10$ ms
Schaltzustandsanzeige		LED, gelb

Veröffentlichungsdatum: 2024-04-23 Ausgabedatum: 2024-04-25 Dateiname: 326163-0188\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

## Technische Daten

Kenndaten funktionale Sicherheit		
MTTF <sub>d</sub>		1721 a
Gebrauchsdauer (T <sub>M</sub> )		20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)		0 %
Konformität		
LABS-Konformität		VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W
Normen- und Richtlinienkonformität		
Normenkonformität		
Normen		EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Zulassungen und Zertifikate		
Schutzklasse		II
Bemessungsisolationsspannung	U <sub>i</sub>	36 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U <sub>imp</sub>	500 V
UL-Zulassung		cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC-Zulassung		Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten		
Anschlussart		Kabel
Gehäusematerial		Messing , Weißbronze beschichtet
Stirnfläche		PBT , grün
Schutzart		IP65 / IP66 / IP67 / IP68
Kabel		
Aderendhülsen		ja
Kabeldurchmesser		4,3 mm ± 0,15 mm
Biegeradius		> 10 x Kabeldurchmesser
Material		PUR
Farbe		schwarz
Aderzahl		3
Aderquerschnitt		0,34 mm <sup>2</sup>
Länge	L	5 m
Masse		149 g
Abmessungen		
Länge		43 mm
Durchmesser		12 mm
Befestigung		mit Muttern M12
Anzugsdrehmoment		0 ... 10 Nm
Allgemeine Informationen		
Lieferumfang		Lieferung mit 2 Muttern mit Unterlegscheiben

## Anschluss

