



Bestellbezeichnung

KLR-C09-1,25-2,0-K74

Kunststoff-Lichtleiter-Reflex

Gewinde M4 / M2,6

Merkmale

- Koaxial
- Gewinde M4 / M2,6

Serie

Lichtleitergeräte

Geräteserien SU18 ; SU18/35 ; SU19

Beschreibung

Achtung:

Die Lichtleiter dürfen nicht verdreht oder geknickt werden. Extreme Zugkräfte führen zur Zerstörung. Der Kontakt mit Benzin oder organischen Lösungsmitteln ist zu vermeiden.



Zubehör

OMH-LL-M4

Haltewinkel für Lichtleiter, Gewinde M4

KM4-0,5

Metallschutz für Kunststofflichtleiter M4 x 0,5 m

KM4-1,0

Metallschutz für Kunststofflichtleiter M4 x 1,0 m

K-LA01

Kollimationslinse, 4-fach höhere Reichweite erzielbar, Gewinde M2,6

K-LA04

Fokussierlinse, Lichtfleckgröße ca. 0,7 mm bei 10 mm, Gewinde M4

K-LA06

Kollimationslinse, 8-fach höhere Reichweite erzielbar, Gewinde M4

Technische Daten

Allgemeine Daten

Tastweite		SU18: 30 mm SU18/35: 100 mm SU19: 30 mm
Lichtleiterlänge	l	2000 mm , konfektionierbar
Lichtleiterdurchmesser	d	1,25 mm
Adapterform		00
Endstück		Gewinde
Biegeradius		min. 15 mm
Faserverteilung	Fv	siehe Abmessungszeichnung
Öffnungswinkel		67 °
Mitgeliefertes Zubehör		Cutter für Kunststoff-Lichtleiter

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur		-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
---------------------	--	--------------------------------

Mechanische Daten

Material		
Lichtaustritt		Kunststoff
Mantel		PVC
Kern		Kunststoff
Endstück		Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)

Abmessungen

