

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR PEPPERL+FUCHS AS

1. Tilbud

Tilbud er bare bindende innenfor angitt tidsbegrensning. For varer med tilbudt levering fra lager tas forbehold om mellomsalg.

2. Prisberegning - leveringssted

Prisene forstås i henhold til Incoterms FCA våre lager i Tyskland. Frakten bestilles og forsikres av Selger. Kostnaden for dette er inkludert i våre fraktsatser som beskrevet under pkt 5. Det tas forbehold om evt. justering av prisene ved store endringer i valutakurser, toll og avgifter, eller prisendringer fra våre leverandører.

3. Levering

Oppgitt leveringstid er basert på opplysninger fra våre leverandører, og vi forplikter oss til å gjøre det vi kan for at leveringstiden skal bli overholdt. Ved vesentlige forsinkelser skal kjøperen underrettes uten opphør. Forsinket levering gir alene ikke kjøperen rett til annullering av kontrakt/avtale eller krav om erstatning. Hvis kjøperen ikke kan motta varen til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøperens regning og risiko. Selgeren kan kreve oppgjør i samsvar med salgsavtalen som om levering hadde funnet sted. Hvor bygningsmessige forhold gjør det nødvendig å bruke ekstra mannskap og/eller redskap ved levering, skjer dette for kjøperens regning og risiko.

4. Forsendelse

All forsendelse foregår for kjøperens risiko. På skriftlig anmodning kan selgeren besørge forsendelsen assurert for kjøperens regning.

5. Priser frakt, forsikring og emballasje, Postpakker

Våre til enhver tid gyldige fraktpreiser trykkes på våre leveringsdokumenter.

6. Salgspant

Selgeren har pant (salgspant) i den solgte gjenstand til sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. Kjøperen må derfor behandle gjenstanden i samsvar med dette forhold.

7. Montering

Montasje, idriftsettelse, opplæring og lignende tilleggstjenester inngår ikke i prisen. Dette kan dog i enkelte tilfeller tilbys separat.

8. Betalingsbetingelser

Betaling skal finne sted innen 30 dager fra faktureringsdato. Ved for sen betaling belastes etterskuddsrente med 15 % pro anno.

9. Reklamasjon

Ved mottakelsen må kjøperen inspisere varene, og eventuelle feil og mangler må reklameres innen 8 dager. Aksept av reklamasjon vil ellers ikke kunne påregnes. Kan mangelen først oppdages etter montering og prøvekjøring, skal reklamasjon skje straks mangelen er oppdaget. Enhver reklamasjon må være framsatt senest 12 måneder fra levering. Selgeren er uten ansvar for eventuelle mangler som reklameres etter utløpet av ovennevnte frister.

10. Garanti og ansvar

Selgeren forplikter seg til å levere en feilfri, funksjonsdyktig vare i samsvar med gjeldene tekniske spesifikasjoner.

Selgerens ansvar er begrenset til transportskader oppstått før levering (se pkt 2.), samt mangler som skyldes fabrikkasjons- og materialfeil. I tilfelle av reklamasjonberettigede mangler er selgers ansvar begrenset til å foreta gratis reparasjon og utskifting av defekte deler på sitt verksted i Porsgrunn i den ordinære arbeidstid. Forsendelse til og fra selgeren foregår for kjøperens regning og risiko. Hvis slik reparasjon foretas hos kjøperen, belastes reiseomkostninger, overnatting, diett og 50 % av medgått reisetid basert på selgerens gjeldende satser. Ved eventuelle skader og mangler skal selger gis rimelig frist til å sette utstyret i foreskrevet stand. Kjøperens reklamasjonsrett faller bort hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen uten selgerens samtykke, hvis skade oppstår som følge av ukynlig eller feilaktig behandling eller mangelfullt vedlikehold, eller hvis betalingsbetingelsene ikke er oppfylt. Utover det som her er fastsatt fraskriver selger seg ethvert ansvar i forbindelse med eventuelle feil eller mangler ved varen, derunder skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli forvoldt som følge av feil eller mangler ved varen og eventuelle andre følgeskader. Garantitiden er 12 måneder fra faktureringsdato.

11. Reparasjon/service

Reparasjoner etter utløpet av reklamasjonsfristen bekostes i sin helhet av kjøperen. Forsendelse til og fra selgerens verksted skjer for kjøperens regning og risiko. Utføres reparasjonsarbeidet hos kjøperen, dekker denne reiseomkostninger, overnattinger, diett og reisetid i tillegg til anvendt arbeidstid etter gjeldende satser. Arbeids-/reisetid avregnes med, avhengig av type oppdrag, fra kr. 650,- til kr. 750,- pr. time innenfor normal arbeidstid. Serviceoppdrag som utføres offshore avregnes etter spesielle satser.

12. Annullering

Kjøpsavtalen kan bare endres eller sies opp med selgerens skriftlige samtykke.

13. Retur

Retur av kjøpt utstyr kan bare finne sted med selgerens samtykke, og skjer for kjøperens regning og risiko. Følgende bestemmelser gjelder for behandling av returgods

1.1 Materie som returneres p.g.a. f.eks. feil ekspedering eller fabrikkasjonsfeil, godskrives kjøperen uten omkostninger

1.2 Ved retur av standard lagervare i uanbrukt stand beregnes et returgebyr tilsvarende min. 20% av varens nettoppris på kjøpstidspunktet.

1.3 For at returen skal godkjennes, må returen være avtalt med PEPPERL+FUCHS. Utskrift av Pepperl+Fuchs standard returskjema må legges ved pakken.

1.4 Retur hvor standard returskjema ikke er vedlagt, vil ikke bli behandlet.

1.5 Retur av materiell i spesialutførelse som ikke kommer inn under pkt. 1.1, vil ikke bli godskrevet kjøper.

1.6 Frakt- og emballasjeutgifter godskrives ikke.

1.7 Alle returer må meldes inn senest 60 dager etter fakturadato

14. Forbehold om endring av dokumentasjon

Vi forbeholder oss retten til, uten forvarsel, å foreta endringer av tekniske data i våre datablad.

15. Unntak

Disse alminnelige betingelser gjelder i den utstrekning de ikke fravikes ved skriftlig overenskomst.