



Technische Daten

Allgemeine Daten

Tastweite		SU18: 25 mm SU18/35: 85 mm SU19: 25 mm
Lichtleiterlänge	l	2000 mm , konfektionierbar
Lichtleiterdurchmesser	d	1,25 mm
Adapterform		00
Endstück		Gewinde
Biegeradius		min. 15 mm
Faserverteilung	Fv	siehe Abmessungszeichnung
Öffnungswinkel		67 °
Mitgeliefertes Zubehör		Cutter für Kunststoff-Lichtleiter

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
---------------------	--------------------------------

Mechanische Daten

Material	
Lichtaustritt	Kunststoff
Mantel	PVC
Kern	Kunststoff
Endstück	Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)

Bestellbezeichnung

KLR-C02-1,25-2,0-K164

Kunststoff-Lichtleiter-Reflex

Gewinde M3

Merkmale

- Gewinde M3
- Optimiert für Kleinteilerkennung

Serie

Lichtleitergeräte

Geräteserien	SU18 ; SU18/35 ; SU19
--------------	-----------------------

Beschreibung

Achtung:

Extreme Zugkräfte führen zur Zerstörung. Der Kontakt mit Benzin oder organischen Lösungsmitteln ist zu vermeiden.



Zubehör

OMH-LL-M3

Haltewinkel für Lichtleiter, Gewinde M3

Abmessungen

