




## Elektrischer Anschluss

## Electrical connection



## Adressen/Addresses



Pepperl+Fuchs GmbH  
68301 Mannheim · Germany  
Tel. +49 621 776-4411  
Fax +49 621 776-27-4411  
E-mail: fa-info@de.pepperl-fuchs.com

**Worldwide Headquarters**  
Pepperl+Fuchs GmbH · Mannheim · Germany  
E-mail: fa-info@de.pepperl-fuchs.com

**USA Headquarters**  
Pepperl+Fuchs Inc. · Twinsburg · USA  
E-mail: fa-info@us.pepperl-fuchs.com

**Asia Pacific Headquarters**  
Pepperl+Fuchs Pte Ltd · Singapore  
E-mail: fa-info@sg.pepperl-fuchs.com  
Company Registration No. 199003130E

[www.pepperl-fuchs.com](http://www.pepperl-fuchs.com)

Reflexionslichtschranke (PRT)  
mit Gerätestecker M12 x 1, 4-polig  
Retroreflective sensor (PRT)  
with 4-pin, M12 x 1 connector

**OQR50M-R300-2EP-V1**



Part. No. 254272  
Date 08/22/2017  
Doc. 45-4930C  
DIN A3 ->

**PEPPERL+FUCHS**  
SENSING YOUR NEEDS

## Technische Daten

Allgemeine Daten	
Betriebsreichweite	0 ... 50 m
Reflektorabstand	0,2 ... 50 m
Referenzobjekt	3 x REF-H100
Lichtsender	LED
Lichtart	rot, Wechsellicht
LED-Risikogruppenkennzeichnung	freie Gruppe
Winkelabweichung	max. ± 2°
Messverfahren	Pulse Ranging Technology (PRT)
Lichtfleckdurchmesser	ca. 16 cm x 18 cm im Abstand von 10 m
Fremdlichtgrenze	50000 Lux
Kenndaten funktionale Sicherheit	
MTTF <sub>d</sub>	100 a
Gebrauchsdauer (T <sub>M</sub> )	10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)	0 %
Anzeigen/Bedienelemente	
Betriebsanzeige	LED grün
Funktionsanzeige	2 LEDs gelb für Schaltzustand
Teach-In-Anzeige	Teach-In: LEDs gelb/grün; gleichphasiges Blinken; 2,5 Hz Teach Fehler: LEDs gelb/grün; gegenphasiges Blinken; 8,0 Hz
Bedienelemente	5-stufiger Drehschalter zur Auswahl der Betriebsmodi (Schaltschwelleneinstellung und Betrieb)
Bedienelemente	Taster zum Setzen von Schwellwerten
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U <sub>B</sub>	10 ... 30 V DC
Welligkeit	10 % innerhalb der Versorgungstoleranz
Leerlaufstrom I <sub>0</sub>	≤ 80 mA / 24 V DC
Bereitschaftsverzug t <sub>v</sub>	< 0,7 s, Bei Temperaturen <-30°C Erfüllung der Spezifikation 5 Minuten nach Power-On
Ausgang	
Signalausgang	2 Gegentaktgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannung	max. 30 V DC
Schaltstrom	max. 100 mA
Schaltfrequenz f	50 Hz
Ansprechzeit	5 ms
Richtlinienkonformität	
Elektromagnetische Verträglichkeit	
Richtlinie 2014/30/EU	EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012
Normenkonformität	
Normen	EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 EN 60825-1:2007 UL 60947-5-2:2014
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Lagertemperatur	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten	
Gehäusebreite	25,8 mm
Gehäusehöhe	88 mm
Gehäusetiefe	54,3 mm
Schutzart	IP67
Anschluss	Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
Material	
Gehäuse	Kunststoff ABS
Lichtaustritt	PMMA
Masse	90 g
Zulassungen und Zertifikate	
UL-Zulassung	E87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1


## Technical data

General specifications	
Effective detection range	0 ... 50 m
Reflector distance	0.2 ... 50 m
Reference target	3 x REF-H100
Light source	LED
Light type	modulated visible red light
LED risk group labelling	exempt group
Angle deviation	max. ± 2°
Measuring method	Pulse Ranging Technology (PRT)
Diameter of the light spot	approx. 16 cm x 18 cm at a distance of 10 m
Ambient light limit	50000 Lux
Functional safety related parameters	
MTTF <sub>d</sub>	100 a
Mission Time (T <sub>M</sub> )	10 a
Diagnostic Coverage (DC)	0 %
Indicators/operating means	
Operation indicator	LED green
Function indicator	2 LEDs yellow for switching state
Teach-In indicator	Teach-In: LED green/yellow equiphase flashing; 2.5 Hz Teach Error: LED green/yellow non equiphase flashing; 8.0 Hz
Control elements	5-step rotary switch for operating modes selection (threshold setting and operating modes)
Control elements	Switch for setting the threshold values
Electrical specifications	
Operating voltage U <sub>B</sub>	10 ... 30 V DC
Ripple	10 % within the supply tolerance
No-load supply current I <sub>0</sub>	≤ 80 mA / 24 V DC
Time delay before availability t <sub>v</sub>	< 0.7 s , for temperatures <-30°C compliance of the specification 5 mins after power on
Output	
Signal output	2 push-pull (4 in 1) outputs, short-circuit protected, reverse polarity protected
Switching voltage	max. 30 V DC
Switching current	max. 100 mA
Switching frequency f	50 Hz
Response time	5 ms
Directive conformity	
Electromagnetic compatibility	
Directive 2014/30/EU	EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012
Standard conformity	
Standards	EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 EN 60825-1:2007 UL 60947-5-2:2014
Ambient conditions	
Ambient temperature	-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Storage temperature	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanical specifications	
Housing width	25.8 mm
Housing height	88 mm
Housing depth	54.3 mm
Degree of protection	IP67
Connection	4-pin, M12 x 1 connector
Material	
Housing	Plastic ABS
Optical face	PMMA
Mass	90 g
Approvals and certificates	
UL approval	E87056 , cULus Listed , class 2 power supply , type rating 1

## Sicherheitshinweise:

- Vor der Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen
- Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal
- Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie

## Abmessungen




alle Maße in mm

## Security Instructions:



- Read the operating instructions before attempting commissioning
- Installation, connection and adjustments should only be undertaken by specialist personnel
- Not a safety component in accordance with the EU Machinery Directive

## Dimensions




all dimensions in mm

## Anzeigen/Bedienelement



1	Betriebsanzeige	grün
2	Signalanzeige	gelb
3	Teach-In-Drucktaster	
4	Modus-Drehschalter	
5	Sender	
6	Empfänger	

## Kurven/Diagramme



## Bestimmungsgemäße Verwendung

### Montagehinweise:

Sie können den Sensor über Durchgangsbohrungen direkt befestigen oder über einen Haltewinkel bzw. Klemmkörper montieren (diese sind nicht im Lieferumfang enthalten). Achten Sie darauf, dass die Untergrundfläche plan ist, um Gehäuseverzug beim Festziehen zu vermeiden. Es empfiehlt sich, die Mutter und Schraube zu sichern, um einer Dejustierung des Sensors vorzubeugen.

### Anschluss:

Schließen Sie das Gerät gemäß des Anschlussbildes an.

### Justierung:

Nach Anlegen der Betriebsspannung leuchtet die grüne LED. Justieren Sie den Sensor so, dass der Lichtfleck zentral auf dem Reflektor liegt.

## Installationshinweis

Auf der Typenschildfläche des Sensors befindet sich eine Druckausgleichsmembran. Stellen Sie bei der Montage sicher, dass die Druckausgleichsmembran nicht verschlossen wird.

## Einstellungen

### Teach-In:

Sie können mit dem Drehschalter für das Schaltsignal **Q1** oder **Q2** die jeweilige Schaltschwelle A und/oder B zum Einlernen auswählen. Die gelben LEDs signalisieren den aktuellen Zustand des angewählten Ausgangs.


Zum Einlernen eines Schwellwerts drücken Sie die "SET"-Taste bis die gelbe und grüne LED gleichphasig blinken (ca. 1 s). Das Teach-In beginnt mit dem Loslassen der "SET"-Taste.

Ein erfolgreiches Teach-In wird durch wechselseitiges Blinken (2,5 Hz) der gelben und grünen LED signalisiert. Ein fehlerhaftes Teach-In wird durch schnelles wechselseitiges Blinken (8 Hz) der gelben und grünen LED signalisiert.


Nach einem fehlerhaften Teach-In arbeitet der Sensor nach Ausgabe der entsprechenden optischen Fehlermeldung mit seiner letzten gültigen Einstellung weiter.

Durch Einlernen entsprechender Entfernungsmesswerte für die Schaltschwellen A und B können verschiedene Schaltmodi definiert werden.

Einpunkt-Betrieb:



Fenster-Betrieb:



Jeder eingelernte Schaltschwelle kann durch nochmaliges Drücken der „SET“-Taste nachgelernt, d.h. überschrieben werden.



Durch Drücken der "SET"-Taste für > 4 s kann ein eingelernter Wert zurückgesetzt werden. Dies wird durch das gleichzeitige Verlöschen der gelben und grünen LED signalisiert. Das Rücksetzen beginnt mit dem Loslassen der „SET“-Taste. Ein erfolgreiches Rücksetzen wird durch wechselseitiges Blinken (2,5 Hz) der gelben und grünen LED signalisiert.

### Zurücksetzen auf Werkseinstellung:

Ab Werk sind keine Schaltschwellen gesetzt. Die Ausgänge sind deaktiviert.


Durch Drücken der "SET"-Taste für > 10 s in Drehschalterstellung „Run“ kann die Werkseinstellung wieder hergestellt werden. Dies wird durch das gleichzeitige Erlöschen der gelben und grünen LED signalisiert. Das Rücksetzen beginnt mit dem Loslassen der "SET"-Taste. Ein erfolgreiches Rücksetzen wird durch das Leuchten der grünen LED angezeigt. Nach Abschluss arbeitet der Sensor sofort mit den Werkseinstellungen weiter.

## Indicating/Operating



1	Operating indicator	green
2	Signal indicator	yellow
3	Teach-in push button	
4	Mode rotary switch	
5	Emitter	
6	Receiver	

## Curves/Diagrams



## Intended Use

### Mounting instructions:

The sensor can be mounted directly with thru-holes or by using a fixing bracket or mounting clamp (not included in the scope of delivery). Ensure that the surface is level in order to prevent the housing from becoming distorted when the fittings are tightened. It is advisable to secure the nuts and screws to prevent the sensor from being misaligned.

### Connection:

Connect the device as set out in the connection diagram.

### Adjustment:

The green LED lights up when the operating voltage is applied. Adjust the sensor so that the light spot is on the center of the reflector.

## Installation Note

A pressure equalization membrane is fitted on the sensor nameplate. When mounting, make sure that the pressure equalization membrane is not sealed off.

## Settings

### Teach-in:

You can use the rotary switch to select the relevant switching threshold A and/or B for teaching in for switching signal **Q1** or **Q2**

The yellow LEDs indicate the current state of the selected output.


To teach in a switching threshold, press and hold the "SET" button until the yellow and green LEDs flash in phase (approx. 1 s). Teach-in starts when the "SET" button is released.

Successful Teach-in is indicated by the yellow and green LEDs flashing alternately (2.5 Hz). An unsuccessful Teach-in is indicated by the yellow and green LEDs rapidly flashing alternating flashing (8 Hz).


After an unsuccessful Teach-in, the sensor continues to operate with the previous valid setting after the relevant visual fault signal is issued.

Different switching modes can be defined by teaching in the relevant distance data for switching thresholds A and B.

Single-point operation:



Window operation:



Every taught-in switching threshold can be re-taught (overwritten) by pressing the "SET" button again.

A taught-in value can be reset by pressing the "SET" button for > 4 s. The yellow and green LEDs go out simultaneously to indicate that this procedure has been completed. The reset process starts when the "SET" button is released. The yellow and green LEDs flash alternately (2.5 Hz) to indicate that the reset has completed successfully.

### Reset to default settings:

No switching points are set at the factory. The outputs are deactivated.

Factory settings can be restored by pressing the "SET" button for > 10 s with the rotary switch in the "Run" position. The yellow and green LEDs go out simultaneously to indicate that this procedure has been completed. The reset starts when the "SET" button is released. The green LED lights up to indicate that the reset has completed successfully. After completing the reset, the sensor will immediately function with the factory settings.