



안 전 인 증 서

Pepperl+Fuchs GmbH(Mannheim plant)

Lilienthalstrasse 200, D-68307 Mannheim, Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Personal computer Unit

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

인증번호

PCU1100-J1-a-b-c-*

18-AV4B0-0227X

Ex e q [ib] IIC T4 IP66

a: ET, SX, b:NN, BR, S1, S2, ET, U1, c: NN, BR, S1, S2, ET, U1(뒤쪽참조)

용량·등급

Supply Input voltage: 24 VDC, 2A(SELV/PELV)

Power consumption : max. 48 W

Ta: -20℃~+65℃

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2016-54호)

인 증 조 건

(뒤쪽)참조

2018년 06월 29일

한국산업안전보건공단





(뒤 쪽)

인 증 조 건

1. 제조공장

Pepperl+Fuchs GmbH(Mannheim plant), Lilienthalstrasse 200, D-68307 Mannheim, Germany

2. 제품개요

PCU는 금속용기"q", 접속부(키보드, 마우스)"e ib", 출력회로"ib", 플러그엔소켓"e ib"로 구성되었으며 Display Unit(DPU1100-J1*, P&F, 별도 KCS 인증)과 연결하여 사용할 것

3. 인증범위

1)비본질안전 전원단자X1.1/X1.2(+24 VDC), X1.3, X1.4(GND),
DC 24V, 2A, Um: DC 60V, SELV/PELV회로에만 사용

2)비본질안전 USB단자 X1.5(VCC), X1.6(D-), X1.7(D+), X1.8(GND)

비본질안전 Ethernet단자X2.1~X2.8 : Um: DC 60V, SELV/PELV회로에만 사용

3)본질안전 외부 passive keyboard단자 X3.1(VCC), X3.2(D-), X3.3(D+), X3.4(GND)

본질안전 외부 passive mouse단자 X3.5(VCC), X3.6(D-), X3.7(D+), X3.8(GND)

: Uo= DC4.92 V, Io= 182 mA, Po= 570 mW, Co= 57 uF, Lo= 1uH

4)본질안전 TTY-interface

TCU1***-***-***NN-BR-X: X5, TCU1***-***-***BR-NN-X: X4

X4.1(Us),X4.4(TxD),X4.6(RxD)-X4.2(GND),

X5.1(Us),X5.4(TxD),X5.6(RxD)-X5.2(GND)

: Uo= DC8.95 V, Io= 150 mA, Po= 1.4 W, Co= 400 nF, Lo= 199 uH

X4.4(TxD),X4.6(RxD)-X4.2(GND),

X5.4(TxD),X5.6(RxD)-X5.2(GND)

: Uo= DC8.95 V, Io= 58 mA, Po= 128 mW, Co= 1.9 uF, Lo= 199 uH

5)Plug X7(96pin) : Display Unit(DPU1100-J1-*)과 연결

4. 안전한 사용을 위한 조건

1. Display Unit(DPU1100-J1*, P&F)과 연결할 것

2. 본질안전회로는 접지와 등전위되어야 함

3. 본기기는 KS C IEC 60950-1에 따른 SELV/PELV회로에만 결선되어야 함

4. 인위적으로 정전기대전을 억제하지 않고 브러쉬방전이 없는 곳에 설치

5. 인증(변경)사항

해당없음

6. 그 밖의 사항

- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수