中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025322316006783

认证委托人名称及地址
Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany

生产者名称及地址
Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany

生产企业名称及地址
Pepperl+Fuchs (Vietnam) Company Limited
Lot S12-16A, Street 20, Tan Thuan EPZ, Ward Tan Thuan Dong, District 7,
Ho Chi Minh City, Vietnam

产品名称和系列、型号、规格
隔离式安全栅
HiC2025a, HiC2025Aa, HiC2031a

产品标准和技术要求
GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.4-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01:2024)的要求，特发此证。
发证日期:2025 年 07 月 29 日　有效期至:2030 年 07 月 28 日

首次发证日期:2025 年 07 月 29 日
认证模式:型式试验+初始工厂检查+获证后监督

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

批　准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025322316006783

产品名称：
隔离式安全栅

型号规格：
HiC2025a
HiC2025Aa
HiC2031a
a 代表附加选项，与防爆性能不相关，可为空白或 Y1…Y9（客户定制代码）。

防爆标志：
[Ex ia Ga] ⅡC，[Ex ia Da] ⅢC

电气参数：

回路、端子	电气参数
供电回路： 端子（2a+/2b+，1a-/1b-）	Um=250V AC
模拟量输入/输出： 端子（8a+，7a-）	Um=250V AC

HiC2025a 端子（5a+，5b-）本安输出参数：

最高输出电压 Uo（V）	最大输出电流 Io（mA）	最大输出功率 Po（mW）	最大内部参数	
			Ci(nF)	Li(mH)
25.2	100	630	5.7	0

最大外部参数：

	Co（uF）	Lo（mH）	L/R Ratio(uH/Ω)
ⅡA	2.8	28	444
ⅡB/ⅢC	0.81	14	222
ⅡC	0.1	3.5	55

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

批 准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025322316006783

HiC2025a 端子（5a+，1b-/7a-）本安参数：

最高输出电压 Uo（V）	最大输出电流 Io（mA）	最大输出功率 Po（mW）	最高输入电压 Ui（V）	最大输入电流 Ii（mA）	最大输入功率 Pi（mW）	最大内部参数	
						Ci(nF)	Li(mH)
7.2	100	25	30	128	1000	5.7	0

最大外部参数：

	Co（uF）	Lo（mH）	L/R Ratio(uH/Ω)
ⅡA	1000	28	216
ⅡB/ⅢC	239	14	108
ⅡC	13.49	3.5	27

HiC2025Aa 端子（5a+，5b-）本安输出参数：

最高输出电压 Uo（V）	最大输出电流 Io（mA）	最大输出功率 Po（mW）	最大内部参数	
			Ci(nF)	Li(mH)
25.2	93	586	5.7	0

最大外部参数：

	Co（uF）	Lo（mH）	L/R Ratio(uH/Ω)
ⅡA	2.8	32.8	488
ⅡB/ⅢC	0.81	16.4	244
ⅡC	0.1	4.1	61

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

批 准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司

http://www.sitiias.com.cn 中国•上海•漕宝路103号200233 电话：+86 21 64518419

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025322316006783

证书附页：第 3 页 共 4 页

HiC2025Aa 端子（5a+，1b-/7a-）本安参数：

最高输出电压 Uo（V）	最大输出电流 Io（mA）	最大输出功率 Po（mW）	最高输入电压 Ui（V）	最大输入电流 Ii（mA）	最大输入功率 Pi（mW）	最大内部参数	
						Ci(nF)	Li(mH)
1	100	25	30	128	1000	5.7	0

最大外部参数：

	Co（uF）	Lo（mH）	L/R Ratio(mH/Ω)
ⅡA	1000	28	11.2
ⅡB/ⅢC	1000	14	5.6
ⅡC	100	3.5	1.4

HiC2031a 端子（5a+，5b-）本安输出参数：

最高输出电压 Uo（V）	最大输出电流 Io（mA）	最大输出功率 Po（mW）	最大内部参数	
			Ci(nF)	Li(mH)
25.2	100	630	5.7	0

最大外部参数：

	Co（uF）	Lo（mH）	L/R Ratio(uH/Ω)
ⅡA	2.8	28	444
ⅡB/ⅢC	0.81	14	222
ⅡC	0.1	3.5	55

– 当外部电路（不包括电缆）中含有最大为表格允许值 1%以下的电感或表格容许值 1%以下的电容时，允许的最大外部电容和电感数值为表格允许值；

– 当外部电路（不包括电缆）的电感和电容均大于表格容许值的 1%时，允许的最大外部电容和电感数值为表格允许值的 50%。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

批 准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025322316006783

外部电路（包括电缆）减少后的电容，对于ⅡA 类和ⅡB 类不应大于 1μF，对于ⅡC 类不应大于 600nF。

相关报告编号：
2024S17402-014168

使用条件：
特殊（限制）使用条件：
1．产品使用环境温度范围：-40℃~+70℃。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

批 准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司

http://www.sitiias.com.cn 中国•上海•漕宝路103号200233 电话：+86 21 64518419

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2025322316006783

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT
Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER
Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY
Pepperl+Fuchs (Vietnam) Company Limited
Lot S12-16A, Street 20, Tan Thuan EPZ, Ward Tan Thuan Dong, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

NAME, SERIES, MODEL AND SPECIFICATION
Isolated Barrier
HiC2025a, HiC2025Aa, HiC2031a

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS
GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.4-2021

This is to certify that the above-mentioned product(s)complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (CNCA-C23-01:2024).
Issue date:2025-07-29 Valid until:2030-07-28

Date of initial issue:2025-07-29
Type of Certification: Type test + Initial inspection + Surveillance inspection

The certificate details and validity can be verified by scanning the QR code below or logging into the issuing authority's official website. It can also be inquired on the CNCA website (www.cnca.gov.cn).

(In case of dispute, the Chinese text shall prevail.)

APPROVAL:

Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.

http://www.sitias.com.cn 103 Cao Bao Road, Shanghai 200233,China Tel: +86 21 64518419