

EU-Konformitätserklärung

Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Germany
Phone +49 621 776-0
Fax +49 621 776-1000

No. / Nr.: DOC-0700B
Date / Datum: 2021-08-30

Copyright Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com



Signatures / Unterschriften

Berlin, 2021-08-30

ppa. Hinrik Weber
Factory Automation –
Director Business Unit Opto

i.V. Dr. Lutz Lohmann
Factory Automation –
Manager Development Opto KOS

Declaration of conformity / Konformitätserklärung

We, Pepperl+Fuchs SE declare under our sole responsibility that the **products** listed below are in conformity with the listed **European Directives** and **standards**.

Die Pepperl+Fuchs SE erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die unten gelisteten **Produkte** den genannten **Europäischen Richtlinien** und **Normen** entsprechen.

Productfamily / Produktfamilie

Productfamily / Produktfamilie	Description / Beschreibung
O...-R3F-...	Thru beam sensor/ Einweg-Lichtschranke
O...-R3F-...	Retroreflective sensor/ Reflexions-Lichtschranke
O...-R3F-...	Background suppression/ Reflexions-Lichttaster HGA

The „...“ marked parts of the type code are placeholders and can be replaced by the code described in ANNEX TYPE CODE.

Die mit „...“ markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch den Schlüssel ersetzt werden der in ANNEX TYPE CODE beschrieben ist.

Directives and Standards / Richtlinien und Normen

EU-Directive EU-Richtlinie	Standards Normen
2014/30/EU (EMC) (L96/79-106)	EN IEC 60947-5-2:2020
RoHS 2011/65/EU (L174/88-110)	EN IEC 63000:2018

Affixed CE Marking / Angebrachte CE-Kennzeichnung



■ ANNEX TYPE CODE

The „...“ marked parts of the type code are placeholders and can be replaced by the following code:

Die mit „...“ markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch folgenden Schlüssel ersetzt werden:

Nomenclature												
Sensor principle	Sensor category and optical principle	Sensing range		Mechanical properties		Electrical process interface		Mechanical process interface, optional	Special options, optional	Y-Variants, optional		
I	II	III	-	IV	-	V	-	VI	-	VII	-	VIII
O	BE BR BT	Sensing range (mm) plus optional letter designating	-	R3F	-	any	-	0,2M-V3 0,2M-V31 Other cable lengths possible	-	1T L	-	Y followed by up to six digits