

Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Germany
Phone +49 621 776-0
Fax +49 621 776-1000

No. / Nr.: DOC-4131a
Date / Datum: 2026-07-03

Copyright Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Declaration of conformity / Konformitätserklärung

We, Pepperl+Fuchs SE declare under our sole responsibility that the **products** listed below are in conformity with the listed **European Directives, Regulations and Standards**.

*Die Pepperl+Fuchs SE erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die unten gelisteten **Produkte** den genannten **Europäischen Richtlinien, Verordnungen und Normen** entsprechen.*

Productfamily / Produktfamilie

Productfamily / Produktfamilie	Description / Beschreibung
ENI58PL-*****_*****_***	Absolute Encoder

The „ * “ marked letters of the type code are placeholders and can be replaced by the code described in ANNEX TYPE CODE
*Die mit „ * “ markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch den Schlüssel ersetzt werden der in ANHANG Typenschlüssel beschrieben ist.*

Directives, Regulations and Standards / Richtlinien, Verordnungen und Normen

EU Directive <i>EU-Richtlinie</i>	Standards <i>Normen</i>
EMC 2014/30/EU (L96/79-106)	EN 61000-6-2:2005 08 EN 61000-6-2/AC:2005-09 EN 61000-6-4:2007-01 EN 61000-6-4/A1:2011-02
RoHS 2011/65/EU (L174/88-110)	EN IEC 63000:2018-12
Supplemental Standards	EN IEC 61000-6-2:2019-02 EN IEC 61000-6-4:2019-09

Affixed CE Marking / Angebrachte CE-Kennzeichnung



■ Signatures / Unterschriften

Mannheim, 2026-07-03



i.V. Stefan Horvatic
Head of Innovation Unit Motion &
Condition Sensors



i.V. Christian Güntert
Head of Product Management Inno-
vation Unit Motion & Condition Sen-
sors

■ ANNEX TYPE CODE / ANHANG Typenschlüssel

The „ * “ marked letters of the type code are placeholders and replaced by the following code:
Die mit „ * “ markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch folgenden Schlüssel ersetzt werden:

Product Family Produkt Familie		Shaft type Wellenart	Shaft Diameter Wellendurchmesser	Flange Flansch	Protection class Schutzklasse		Resolution- Auflösung	Inter- face Schnittstelle		Connection Anschluss	Connection type Anschlussart
ENI58PL	-	*	**	**	*	-	****	***	-	*	**
	-	S, R	06, 10, 12, 14, 15, U2, U3	CA, SA, QA, DA	5, 7		1024	CGR	-	A, R	C1, C2, C5, CA, AA, AB, BD, BE