



Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Germany
Phone +49 621 776-0
Fax +49 621 776-1000

No. / Nr.: **DOC-7485**
Date / Data: **2023-10-23**

■ Signatures / Semnături

Mannheim, 2023-10-23

ppa. Hinrik Weber
Factory Automation – Director
Innovation Unit Opto

i.V. Dr. Lutz Lohmann
Factory Automation – Manager
Development Opto KOS

Copyright Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com



The English version represents the signed original.
Versiunea în limba engleză reprezintă exemplarul original semnat.

■ Declaration of conformity / Declarație de conformitate

We Pepperl+Fuchs SE declare under our sole responsibility that the products listed below are in conformity with the listed European Directives and standards.

Noi, Pepperl+Fuchs SE, declarăm pe propria răspundere, că produsele enumerate mai jos sunt în conformitate cu cerințele Directivelor și standardelor europene listate.

■ Products / Produse

| Products Produse | Itemnumber Număr articol | Description Descriere |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| OMD10M-R200-2EP-IO-V1-L | 295670-100385 | Distance sensor |
| OMD10M-R200-2EP-IO-V15-L | 295670-100376 | Distance sensor |
| OMD10M-R200-2EP-IO-V31-L | 295670-100375 | Distance sensor |
| OMD10M-R200-IEP-IO-V1-L | 295670-100386 | Distance sensor |
| OMD10M-R200-IEP-IO-V1-L-ME | 295670-100379 | Distance sensor |
| OMD10M-R200-IEP-IO-V31-L | 295670-100378 | Distance sensor |
| OMD10M-R200-UEP-IO-V1-L | 295670-100387 | Distance sensor |
| OMR60M-R200-2EP-IO-V1-L | 295670-100388 | Distance sensor |
| OMR60M-R200-2EP-IO-V31-L | 295670-100377 | Distance sensor |
| OMR60M-R200-IEP-IO-V1-L | 295670-100389 | Distance sensor |
| OMR60M-R200-UEP-IO-V1-L | 295670-100390 | Distance sensor |

■ Directives and Standards / Directive și standarde

| EU-Directive Directiva UE | Standards Standarde |
|----------------------------------|--|
| EMC 2014/30/EU (L96/79-106) | EN IEC 61000-6-2:2019-02 EN 61000-6-2:2005-08 EN 61000-6-3:2007-01 EN IEC 61000-6-3:2021-03 |
| RoHS 2011/65/EU (L174/88-110) | EN IEC 63000:2018-12 |