

Betriebsanleitung  
Instruction Manual  
Manuel d'instructions

## ***Pressure Transmitter***

### **LHCR-51**

**4 mA to 20 mA HART, PROFIBUS PA**

**ATEX II 1/2D Ex ta/tb IIIC T75°C Da/Db**

**IECEX Ex ta IIIC T75°C Da/Ex tb IIIC T75°C Db**



**SI00475O-D**

**DE** – Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche, siehe Seite 5

**EN** – Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas, see page 9

**FR** – Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles, regardez à la page 13

## BG

Правила за техниката на безопасност за електрически средства за производство във взривоопасни зони. Ако не разбирате езика на това ръководство има възможност да си поръчате при нас едно ръководство, преведено има езика на Вашата страна.

## ЕС декларация за съответствие

Производителът Pepperl+Fuchs декларира с това заявление за съответствие и с предявяването на сертификата CE, че този продукт отговаря на изискванията на съответните европейски директиви. Прилаганите директиви, норми и документи са указани в заявлението за съответствие.

## CS

Bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje v místech s nebezpečím výbuchu. Pokud nemáte možnost přečíst si tento návod, můžete si u nás objednat návod přeložený do svého jazyka.

## EU prohlášení o shodě

Společnost Pepperl+Fuchs prohlašuje prostřednictvím tohoto prohlášení a použitím značky CE, že tento výrobek vyhovuje příslušným evropským směrnicím. Zmíněné směrnice, normy a dokumenty jsou uvedeny v Prohlášení o shodě.

## DA

Sikkerhedsforskrifter for elektriske apparater certificeret til brug i eksplosionsfarlige områder. Hvis du ikke forstår denne manual, kan en oversat kopi af den på dit eget sprog bestilles fra os.

## EU-overensstemmelseserklæring

Med denne overensstemmelseserklæring og tilføjelsen af CE-mærket sikrer producenten Pepperl+Fuchs, at produktet er i overensstemmelse med relevante europæiske direktiver. Dokumentation for overensstemmelsen gives i de anførte direktiver, standarder og dokumenter.

## EL

Οδηγίες ασφαλείας ηλεκτρικών συσκευών για επικίνδυνες για έκρηξη περιοχές. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες, τότε μπορείτε να παραγγείλετε ένα αντίστοιχο μεταφρασμένο στη γλώσσα σας.

## Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Με αυτή τη δήλωση ποιότητας και την τοποθέτηση του σήματος CE ο κατασκευαστής Pepperl+Fuchs δηλώνει, ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που πρέπει να εφαρμόστούν. Οι οδηγίες, τα πορότυπα και τα έγγραφα που εφαρμόστηκαν αναφέρονται στη δήλωση πιστότητας.

## ES

Instrucciones de seguridad de aparatos eléctricos homologados para su utilización en áreas expuestas a riesgos de deflagración. Si no entiende este manual, puede pedir un ejemplar en su idioma.

## Declaración UE de conformidad

Por la presente declaración y la inclusión de la marca CE, el fabricante Pepperl+Fuchs, declara que el producto cumple con las directivas europeas pertinentes. Las directivas, normas y documentos de aplicación se indican en la declaración de conformidad.

## ET

Ohutusjuhised plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavate elektriseadmete kohta. Kui Te ei saa käesolevast juhendist aru, võite meilt tellida Teie riigikeelde tõlgitud juhendi.

## Eli vastavusdeklaratsioon

Tootja Pepperl+Fuchs kinnitab juurdelisatud vastavusdeklaratsiooni esitamisega ja CE-märgise kandmisega tootele, et käesolev toode vastab kohaldatavate Euroopa Liidu direktiivide nõuetele. Kohaldatavad direktiivid, standardid ja dokumendid on ära toodud vastavusdeklaratsioonis.

## FI

Turvallisuusohjeita sähkölaitteille, jotka on vahvistettu käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla. Jos et ymmärrä tätä käsikirjaa, voit tilata meiltä käännetyn omalla kansallisella kielelläsi.

## EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja Pepperl+Fuchs vakuuttaa täällä vaatimustenmukaisuustodistuksella ja CE-merkin kiinnittämisellä, että tämä tuote täyttää sovellettavien EU-direktiivien määräykset. Sovellettavat direktiivit, normit ja dokumentit on merkitty vaatimustenmukaisuustodistukseen.

## HR

Sigurnosni naputci za elektromaterijal u sredini u kojoj prijeti opasnost od eksplozije. Ako Vam nije moguće čitati ovaj naputak, onda imate mogućnost da kod nas naručite naputak sastavljen na Vašem materinskom jeziku.

## EU izjava o skladnosti

Dobavljajući Pepperl+Fuchs jamči ovom izjavom i stavljanjem oznake CE da ovaj proizvod udovoljava zahtjevima europskih direktiva koje su na snazi. U izjavi o usuglašenosti se navode direktive, norme i dokumenti koji su na snazi.

## HU

Biztonsági információk robbanásveszélyes területre való elektromos eszközökhöz. Amennyiben nem tudja elolvasni ezt az útmutatót, akkor megrendelheti az Ön anyanyelvére lefordítva is.

## EU-megfelelőségi nyilatkozat

Az Pepperl+Fuchs mint gyártó jelen megfeleléségi nyilatkozattal és a CE-jelzés felhelyezésével kijelenti, hogy ez a termék megfelel az alkalmazandó európai irányelveknek. Az alkalmazott irányelvek, szabványok és dokumentumok a megfeleléségi nyilatkozatban fel vannak tüntetve.

## IT

Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche certificate per l'utilizzo in aree con pericolo di esplosione. Se il presente manuale non risulta comprensibile potete ordinarne una copia tradotta nella vostra lingua.

## Dichiarazione di conformità UE

Con questa dichiarazione e con l'applicazione del marchio CE, il costruttore Pepperl+Fuchs, assicura che il prodotto è conforme alle direttive europee vigenti. Prova della conformità è fornita dall'osservanza delle direttive, delle norme e dei documenti elencati.

## LT

Elektros įrenginio saugumo nurodymai, susiję su sprogimo zonomis. Jeigu negalite perskaityti šios instrukcijos, kreipkitės į mus, kad užsisakytumėte į jus gimąją kalbą išverstą instrukciją.

## ES atitikties deklaracija

Gaminio atitinka taikytinas ES direktyvas. Taikomos direktyvos, normos ir dokumentai yra pateikiami atitikties deklaracijoje.

## LV

Drošības norādījumi elektrisko darba instrumentu lietošanai apgabalos, kas pakļauti sprādzienbīstamībai. Ja Jums nav iespēju izlasīt šos norādījumus, Jūs varat pasūtīt pie mums tulkojumu Jūsu valsts valodā.

## ES atbilstības deklarācija

Ražotājs Pepperl+Fuchs ar šo atbilstības apliecinājumu un CE zīmola lietojumu apstiprina, ka produkts izgatavots saskaņā ar atbilstošajām Eiropas vadlīnijām. Piemērotās vadlīnijas, normas un dokumenti atrunāti atbilstības apliecinājumā.

## NL

Veiligheidsinstructies voor elektrisch materieel in explosiegevaarlijke omgeving. Wanneer u deze handleiding niet kunt lezen, kunt u een in uw landstaal vertaalde handleiding bij ons bestellen.

## EU-conformiteitsverklaring

De leverancier Pepperl+Fuchs waarborgt met deze verklaring en het aanbrenge van het CE-teken, dat dit product overeenstemt met de geldende Europese richtlijnen. De geldende richtlijnen, normen en documenten zijn aangegeven in de conformiteitsverklaring.

## PL

Wskazówki dot. bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych stosowanych w obszarze zagrożonym wybuchem. Jeśli niniejsza instrukcja napisana jest w języku, którym się nie posługujesz, możesz zamówić u nas przetłumaczony dokument.

## Deklaracja zgodności UE

Producent Pepperl+Fuchs w niniejszej deklaracji zgodności wraz z nadaniem znaku CE oświadcza, że produkt ten jest zgodny z obowiązującą Europejską Dyrektywą. Zaśwosowane wytyczne, normy oraz dokumenty podane są w deklaracji zgodności.

## PT

Instruções de segurança para dispositivos eléctricos certificados para utilização em áreas de risco de incêndio. Se não compreender este manual, pode encomendar-nos directamente uma cópia na sua língua.

## Declaração UE de conformidade

Com esta declaração de conformidade e a aplicação da marca CE, o fabricante Pepperl+Fuchs, garante que o produto obedece às directivas europeias a aplicar. As directivas, normas e documentos são apresentadas na declaração de conformidade.

## RO

Indicații de siguranță pentru mijloacele de producție electrice pentru zonele periclitare de explozie. Dacă nu puteți citi aceste instrucțiuni, atunci puteți comanda la noi instrucțiunile traduse în limba țării dumneavoastră.

## Declarația UE de conformitate

Producătorul Pepperl+Fuchs declară prin declarația de conformitate alăturată și prin aplicarea semnului CE că acest produs corespunde directivelor europene aplicabile. Directivele, normele aplicate și documentele sunt menționate în declarația de conformitate.

## SK

Bezpečnostné pokyny pre elektrické zariadenie prevádzkované v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Ak nemáte možnosť 'prečítať' si tento návod, môžete si u nás objednať návod preložený do svojho jazyka.

## EÚ vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Pepperl+Fuchs vyhlasuje prostredníctvom tohto vyhlásenia o konformite a použitím značky CE, že tento výrobok vyhovuje príslušným európskym směrniciam. Zmienené smernice, normy a dokumenty sú uvedené vo Vyhlásení o konformite.

## SL

Varnostni napotki glede električne opreme, namenjene za uporabo v eksplozivnih območjih. Če teh navodil ne morete razumeti, lahko pri nas naročite prevod v vaš jezik.

## Izjava EU o skladnosti

Proizvajalec Pepperl+Fuchs s to izjavo o skladnosti in navedbo oznake CE izjavlja, da je ta izdelek skladen s predpisanimi evropskimi směrnicami. Upoštevane smernice, standardi in dokumenti so navedeni v izjavi o skladnosti.

## SV

Säkerhetsföreskrifter för elektrisk utrustning certifierad för användning i explosionsfarliga områden. Om du inte förstår denna manual, kan en översatt kopia på ditt eget språk beställas från oss.

## EU-försäkrän om överensstämmelse

Pepperl+Fuchs försäkrar med vidstående försäkrän om överensstämmelse och med CE-märkningen att denna produkt överensstämmer med de tillämpbara europeiska riktlinjerna. De tillämpade riktlinjerna, normerna och dokumenten anges i försäkrän om överensstämmelse.

EU-Konformitätserklärung/EU-Declaration of conformity/  
Déclaration UE de conformité

EU-Declaration of conformity

en/de

EU-Konformitätserklärung

Pepperl+Fuchs GmbH  
Lilienthalstraße 200  
68307 Mannheim  
Germany  
Phone +49 621 776-0  
Fax +49 621 776-1000

No. / Nr.: DOC-0213E  
Date / Datum: 2019-01-11

Copyright Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com



Declaration of conformity / Konformitätserklärung

We, Pepperl+Fuchs GmbH declare under our sole responsibility that the products listed below are in conformity with the listed European Directives and standards.

Die Pepperl+Fuchs GmbH erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die unten gelisteten Produkte den genannten Europäischen Richtlinien und Normen entsprechen.

Productfamily / Produktfamilie

| Productfamily / Produktfamilie | Description / Beschreibung  |
|--------------------------------|-----------------------------|
| LHC-M51XXXXXXXX-XXXXXXXX-XX    | Pressure transmitter        |
| PPC-M51XXXXXXXX-XXXXXXXX-XX    | Pressure transmitter        |
| LHCR-51XXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XX  | Hydrostatic pressure sensor |
| LHCS-51XXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XX  | Hydrostatic pressure sensor |

The „X“ marked letters of the type code are placeholders and replaced by the code described in ANNEX TYPE CODE.  
Die mit „X“ markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch den Schlüssel ersetzt werden der in ANNEX TYPE CODE beschrieben ist.

Directives and Standards / Richtlinien und Normen

| EU-Directive<br>EU-Richtlinie      | Standards<br>Normen  |
|------------------------------------|--|
| 2014/30/EU (EMC)<br>(L96/79-106)   | EN 61326-1:2006<br>EN 61326-2-3:2006   |
| 2014/34/EU (ATEX)<br>(L96/309-356) | EN 60079-0:2012 + A11:2013<br>EN 60079-11:2012<br>EN 60079-26:2015<br>EN 60079-31:2014 |
| 2014/35/EU (LV)<br>(L96/357-374)   | EN 61010-1:2010  |
| 2011/65/EU (RoHS)<br>(L174/88-110) | EN 50581:2012-09   |

Affixed CE Marking / Angebrachte CE-Kennzeichnung



Signatures / Unterschriften

Mannheim, 11. Januar 2019

*ppa. Lutz Liebers*

ppa. Lutz Liebers  
President Division PA

*Martin Holdefer*

i.V. Martin Holdefer  
Continuation Manager

ANNEX ATEX

Notified Body QM-System / Notifizierte Stelle des QM-Systems:

Physikalisch Technische Bundesanstalt (0102)  
Bundesallee 100  
38116 Braunschweig  
Germany

Marking and Certificates / Kennzeichnung und Zertifikate

| Products / Produkte            | All products listed above / Alle oben gelisteten Produkte |                            |
|--------------------------------|---|----------------------------|
| Marking<br>Kennzeichnung       | Certificate<br>Zertifikat                                 | Issuer ID<br>Aussteller ID |
| II 1/2 G or II 2 G<br>II 1/2 D | DEKRA 13 ATEX 0142  | 0344                       |

Key for Issuer ID / Schlüssel zur Aussteller ID

| ID   | Issuer / Aussteller   |
|------|---|
| 0344 | Dekra Certification B.V<br>Meander 1051<br>6825 MJ Arnheim<br>Netherlands |

**■ ANNEX TYPE CODE**

The „X“ marked letters of the type code are placeholders and replaced by the following code:

Die mit „X“ markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch folgenden Schlüssel ersetzt werden:

| <b>LHC-M51XXXXXXXX-XXXXXX-XX</b> |              |                       |                    |                    |                       |            |          |           |                    |                    |  |  |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------|----------|-----------|--------------------|--------------------|--|--|
| <b>LHC-M51</b>                   | <b>XXX</b>   | <b>X</b>              | <b>X</b>           | <b>XXX-</b>        | <b>X</b>              | <b>X</b>   | <b>X</b> | <b>XX</b> | <b>X</b>           | <b>X-</b>          | <b>XX</b>                                |  |
| Product family                   | Sensor Range | Calibration and Units | Reference Accuracy | Process Connection | Material of Diaphragm | Fill Fluid | Housing  | Output    | Electr. Connection | Display, Operation | Certificates Options are: EX, ES, E1, SX |  |

| <b>PPC-M51XXXXXXXX-XXXXXX-XX</b> |              |                       |                    |                    |          |          |           |                    |                    |  |  |  |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|-----------|--------------------|--------------------|--|--|--|
| <b>PPC-M51</b>                   | <b>XXX</b>   | <b>X</b>              | <b>X</b>           | <b>XXX-</b>        | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>XX</b> | <b>X</b>           | <b>X-</b>          | <b>XX</b>                                    |  |  |
| Product family                   | Sensor Range | Calibration and Units | Reference Accuracy | Process Connection | Seal     | Housing  | Output    | Electr. Connection | Display, Operation | Certificates Options are: EX, ES, E1, EM, SX |  |  |

| <b>LHCR-51XXXXXXXX-XXXXXXXX-XX and LHCS-51XXXXXXXX-XXXXXXXX-XX</b> |              |                |               |                    |                            |                       |            |          |          |           |                    |                    |  |
|--|--------------|----------------|---------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|------------|----------|----------|-----------|--------------------|--------------------|--|
| <b>LHCR-51</b><br><b>LHCS-51</b>                                   | <b>XXX</b>   | <b>X</b>       | <b>X</b>      | <b>XXX-</b>        | <b>X</b>                   | <b>X</b>              | <b>X</b>   | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>XX</b> | <b>X</b>           | <b>X-</b>          | <b>XX</b>                                |
| Product family   | Sensor Range | Cal. and Units | Ref. Accuracy | Process Connection | Probe Connection, Material | Material of Diaphragm | Fill Fluid | Seal     | Housing  | Output    | Electr. Connection | Display, Operation | Certificates Options are: EX, ES, E1, SX |

# **Drucktransmitter**

## **LHCR-51**

**4 mA ... 20 mA HART, PROFIBUS PA**

### **Inhaltsverzeichnis**

|  |   |
|--|---|
| Zugehörige Dokumentation .....                   | 6 |
| Ergänzende Dokumentation .....                   | 6 |
| Herstellerbescheinigungen .....                  | 6 |
| Herstelleradresse .....                          | 6 |
| Weitere Normen .....                             | 6 |
| Erweiterter Bestellcode .....                    | 6 |
| Sicherheitshinweise: Allgemein .....             | 7 |
| Sicherheitshinweise: Besondere Bedingungen ..... | 7 |
| Sicherheitshinweise: Installation .....          | 7 |
| Temperaturtabellen .....                         | 8 |
| Anschlusswerte .....                             | 8 |

**Zugehörige  
Dokumentation**

Dieses Dokument ist fester Bestandteil der folgenden Dokumente:

- BA00382O (HART)
- BA00383O (PROFIBUS PA)

Es gelten die mitgelieferten, dem Gerätetyp entsprechenden Dokumente.

**Ergänzende  
Dokumentation**

Explosionsschutz-Kompodium

**Herstellerbescheinigungen**

**EU-Konformitätserklärung**

siehe Seite 3

**ATEX-Zertifikat**

Zertifikatsnummer: DEKRA 13 ATEX 0142

Liste der angewendeten Normen: siehe Seite 3

**IECEx-Zertifikat**

Zertifikatsnummer: IECEx DEK 13.0056

Das Anbringen der Zertifikatsnummer bescheinigt die Konformität mit den folgenden Normen (abhängig von der Geräteausführung).

- IEC 60079-0:2011
- IEC 60079-31:2013
- IEC 60079-26:2014

**Herstelleradresse**

Pepperl+Fuchs GmbH  
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Deutschland  
Internet: www.pepperl-fuchs.com

**Weitere Normen**

Folgende Normen sind für die fachgerechte Installation unter anderem zu beachten:

- IEC/EN 60079-14:2012: "Explosionsgefährdete Bereiche - Teil 14: Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen"
- EN 1127-1:2011: "Explosionsfähige Atmosphären - Explosionsschutz - Teil 1: Grundlagen und Methodik"

**Erweiterter Bestellcode**

Der erweiterte Bestellcode (Extended order code) wird auf dem Typenschild dargestellt, das auf dem Gerät gut sichtbar angebracht ist. Weitere Informationen zum Typenschild siehe Handbuch. Aufbau des erweiterten Bestellcodes

| Gerätetyp |   | Grundspezifikationen |   | Optionale Spezifikationen |
|-----------|---|----------------------|---|---------------------------|
| LHCR-51   | - | XXXXXXXXXXXX-XX      | + | X.XXXX                    |

X = Platzhalter

An diesen Positionen wird eine Option dargestellt (Zahl oder Buchstabe), die aus der Spezifikation gewählt wurde.

**Grundspezifikationen**

In den Grundspezifikationen werden diejenigen Merkmale festgelegt, die für das Gerät zwingend notwendig sind (Muss-Merkmale). Die Anzahl der Positionen ist abhängig von der Anzahl der verfügbaren Merkmale.

Die gewählte Option eines Merkmals kann dabei aus mehreren Positionen bestehen.

**Optionale Spezifikationen**

In den optionalen Spezifikationen werden zusätzliche Merkmale für das Gerät festgelegt (Kann-Merkmale). Die Anzahl der Positionen ist abhängig von der Anzahl der verfügbaren Merkmale.

Nähere Informationen zum Gerät könne Sie den folgenden Tabellen entnehmen. Sie beschreiben die einzelnen Ex-relevanten Positionen und Kennungen innerhalb des erweiterten Bestellcodes.

### Grundspezifikationen

| Ausgang                               |        |                     |
|---------------------------------------|--------|---------------------|
| Position                              | Option | Beschreibung        |
| LHCR-51-XXXXXXXXXX <del>X</del> XX-XX | H      | 4 mA ... 20 mA HART |
|                                       | P      | PROFIBUS-PA         |

| Zulassung                           |        |   |
|-------------------------------------|--------|---|
| Position                            | Option | Beschreibung                            |
| LHCR-51-XXXXXXXXXXXX- <del>XX</del> | ES     | ATEX II 1/2D Ex ta/tb IIIC T75°C Da/Db  |
|                                     | ID     | Ex ta IIIC T75°C Da/Ex tb IIIC T75°C Db |

### Optionale Spezifikationen

Keine Ex-relevanten Optionen vorhanden.

#### Sicherheitshinweise: Allgemein

- Installations- und Sicherheitshinweise des Handbuchs beachten.
- Das Personal muss für Montage, elektrische Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Geräts folgende Bedingungen erfüllen:
  - Verfügt über Qualifikation, die seiner Funktion und Tätigkeit entspricht
  - Ist ausgebildet im Explosionsschutz
  - Ist vertraut mit den nationalen Vorschriften
- Gerät gemäß Herstellerangaben und nationaler Vorschriften installieren.
- Gerät nur für Messstoffe einsetzen, gegen die die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.
- Elektrostatische Aufladung vermeiden:
  - Von Kunststoffflächen (z. B. Gehäuse, Sensorelement, Sonderlackierung, angehängte Zusatzschilder, ...)
  - Von isolierten Kapazitäten (z. B. isolierte metallische Schilder)

#### Sicherheitshinweise: Besondere Bedingungen

- Bei Prozessanschlüssen aus Kunststoff oder bei Kunststoffbeschichtungen: Elektrostatische Aufladung der Kunststoffflächen vermeiden.
- Bei zusätzlicher oder alternativer Sonderlackierung des Gehäuses oder anderer metallener Oberflächen:
  - Gefahr von elektrostatischer Auf- und Entladung beachten.
  - Oberflächen nicht trocken reiben.

#### Sicherheitshinweise: Installation




Abbildung 1

- A Zone 21, Elektronik
- B Zone 20, Prozess
- 1 Energieversorgung U
- 2 LHCR-51

- Nicht in explosionsfähiger Staubatmosphäre öffnen.
- Kabeleinführung bzw. Verrohrung dicht verschließen (siehe Gehäuseschutzart im Kapitel "Temperaturtabellen").
- Gerät über geeignete Kabel- und Leitungseinführungen anschließen, die der Zündschutzart "Geräte-Staubexplosionsschutz durch Gehäuse (Ex t)" oder "Erhöhte Sicherheit (Ex e)" (mindestens Schutzart IP65) entsprechen. Anschlusskabel fest verlegen.
- Sonden ab 3 m Länge mechanisch fixieren (z. B. durch Abspannen).

**Temperaturtabellen**

| Zündschutzart             | Gehäuseschutzart | Maximale Oberflächen-<br>temperatur bei max.<br>Umgebungstemperatur | Umgebungs-temperatur<br>T <sub>amb</sub> (Gehäuse) |
|---------------------------|------------------|---|--|
| Ex ta/tb IIIC T75°C Da/Db | IP66/67          | +75 °C <sup>1</sup>   | -40 °C ... +70 °C                                  |

<sup>1</sup> gemessen bei max. Umgebungstemperatur von +70 °C

**Anschlusswerte**

Grundspezifikation, Merkmal Ausgang, Option H

| Energieversorgung |           |
|-------------------|-----------|
| U                 | ≤ 45 V DC |

Grundspezifikation, Merkmal Ausgang, Option P

| Energieversorgung |           |
|-------------------|-----------|
| U                 | ≤ 32 V DC |



With regard to the supply of products, the current issue of the following document is applicable: The General Terms of Delivery for Products and Services of the Electrical Industry, published by the Central Association of the "Elektrotechnik und Elektroindustrie (ZVEI) e.V." including the supplementary clause: "Erweiterter Eigentumsvorbehalt".

# PROCESS AUTOMATION – PROTECTING YOUR PROCESS



## Worldwide Headquarters

Pepperl+Fuchs Group  
68307 Mannheim · Germany  
Tel. +49 621 776-0  
E-mail: [info@de.pepperl-fuchs.com](mailto:info@de.pepperl-fuchs.com)

For the Pepperl+Fuchs representative  
closest to you check [www.pepperl-fuchs.com/contact](http://www.pepperl-fuchs.com/contact)

[www.pepperl-fuchs.com](http://www.pepperl-fuchs.com)

Subject to modifications  
Copyright PEPPERL+FUCHS • Printed in Germany



SI004750-D/98/A3/17.19  
FM7.2

 **PEPPERL+FUCHS**  
*PROTECTING YOUR PROCESS*

DOCT-3150E

259843  
07/2019