

# 说明手册

## 1. 标志

H 系统 , 安全栅底板
设备识别
型号
ATEX 认证
组、类别、防护类型、耐热等级

您可以在铭牌上找到确切的设备名称。

Pepperl+Fuchs 集团
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, 德国
网站 : <a href="http://www.pepperl-fuchs.com">www.pepperl-fuchs.com</a>

## 2. 目标群体、人员

负责计划、装配、调试、运行、维护和拆卸的设备操作员。

只允许经过适当培训并取得相应资格的人员进行设备架设、安装、调试、操作、维护和拆卸。经过培训并具备资格的人员必须已阅读并理解使用说明手册。

在使用之前，请先熟悉本设备。仔细阅读说明手册。

## 3. 参阅更多文档

请遵守适用于预期用途和操作位置的法律、标准和指令。

相应的数据表、手册、符合性声明、EU 型式检验证书、各种认证证书以及控制图纸（如适用）均是对本文档的补充。您可以在 [www.pepperl-fuchs.com](http://www.pepperl-fuchs.com) 中找到这些信息。

有关具体设备信息（例如生产年份），请扫描设备上的二维码。或者，在网站 [www.pepperl-fuchs.com](http://www.pepperl-fuchs.com) 上的序列号搜索框中输入序列号。

请遵守相关模块的说明手册。

## 4. 预期用途

该设备仅批准用于适当和预期的用途。忽视这些说明将会导致一切保修失效，而制造商将不会承担与之相关的任何责任。

该设备用于控制和仪表技术（控制和仪表技术）。该设备用于本质安全型电路和非本质安全型电路的电流隔离。该设备用作模块、现场电路和控制电路之间的接口。

底板仅与指定模块配套使用。

该设备只能在规定的环境和工作条件下使用。

只能固定使用该设备。

该设备是符合 IEC/EN 60079-11 标准的关联设备。

## 5. 不当使用

如果不按预期用途使用该设备，则无法确保对人员和设备的保护。

该设备不适合用于电源装置中的信号隔离，除非在相应的数据表中单独说明。

## 6. 固定和安装

请勿安装已损坏或受污染的设备。

安装该设备时应确保设备不会受到机械危险的影响。例如，将该设备安装在箱体中。

必须将该设备安装在危险场所之外。

根据 IEC/EN 60529 标准，安装该设备时至少要达到 IP20 防护等级。

该设备只能在符合 IEC/EN 60664-1 标准的污染程度为 2 级（或更好）的受控环境中安装和运行。

如果在污染程度较高的地区使用，需要对设备进行相应的保护。

该设备只能在符合 IEC/EN 60664-1 标准的过电压类别 II 类（或更好）环境中安装和运行。

请遵守 IEC/EN 60079-14 标准中的安装说明。

根据该设备的相应文档或相关信息，以将端子正确分配至各个模块及其各自通道。

如果防爆型式 Ex i 的电路与非本质安全型电路一起使用，则这些电路不能再用作防爆型式 Ex i 的电路。

可以将关联设备的本质安全型电路引入危险场所。根据 IEC/EN 60079-14 标准，遵守所有非本质安全型电路的间隔距离。

根据 IEC/EN 60079-14 标准，遵守两个相邻本质安全型电路之间的间隔距离。

本质安全型电路由相连模块提供。

将该设备连接到本质安全型设备时，请遵守该设备的最大值。

将本质安全型电路与关联设备的本质安全型电路连接时，请遵守有关防爆的最大峰值（本安验证）。遵守 IEC/EN 60079-14 或 IEC/EN 60079-25 标准。

如果一个设备的多个通道并联，请确保直接在设备的端子处进行并联。在验证本质安全型时，请遵守并联的最大值。

电缆和连接线要求

安装电缆和连接线时，请遵守以下几点：

请遵守允许的导号线芯横截面积。

如果使用绞合导线，请在导线两端压接导线端箍。

每个端子只能接入一根导线。

安装导线时，绝缘层必须一直延伸到端子。

遵守端子螺丝的拧紧扭矩。

## 7. 操作、维护、维修

不得维修、改装或改动该设备。如果出现故障，务必使用原装设备更换该设备。

## 8. 供货、运输、处置

检查包装和物品是否损坏。

检查您是否已收到每件货物，以及收到的货物是否是您订购的货物。

请务必以原始包装存储和运送该设备。

请将设备存放在清洁干燥的环境中。必须考虑允许的环境条件，请参见数据表。

设备、内置部件、包装和内含的任何电池都必须按照相应国家/地区的适用法律和准则进行处置。