

QUICK START GUIDE

OHV300-F224-B15 Handlesegerät







Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, herausgegeben vom Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI) e.V. in ihrer neusten Fassung sowie die Ergänzungsklausel: "Erweiterter Eigentumsvorbehalt".



1	Zw	eck dieser Kurzanleitung	4
2	Pro	oduktbeschreibung	5
	2.1	•	
	2.2	Anzeigen und Bedienelemente	7
		Lieferumfang	
	2.4	Zubehör	
	2.5	Lagerung und Entsorgung	9
3	Ins	tallation	10
	3.1	Batterie einsetzen und entfernen	
	3.2	Ladestation montieren und Handlesegerät laden	11
4	Be	dienung	12
-	4.1	Handlesegerät einschalten	12
	4.2	Codes lesen	
	4.3	Bluetooth-Modus	
	4.4	Tastaturbelegung	
	4.5	Suffix aktivieren	18

Zweck dieser Kurzanleitung

Diese Kurzanleitung soll es Ihnen ermöglichen, die grundlegende Bedienung des Gerätes zu erlernen. Dennoch ersetzt diese Kurzanleitung nicht das Handbuch.

2 Produktbeschreibung

2.1 Einsatz und Anwendung



Vorsicht!

Irritation durch optische Strahlung

Die Optikeinheit des Handlesegeräts verfügt über sehr helle LEDs, die gerade in dunklen Umgebungen zu Irritationen führen können.

Richten Sie das Handlesegerät nicht auf Menschen. Blicken Sie nicht direkt in die Optikeinheit des Handlesegeräts.

Das Handheld OHV300 ist ein kompaktes Handlesegerät für alle gängigen 1-Dund 2-D-Codes. Eine spezielle Technologie zur Vermeidung von Blendungen ermöglicht das Lesen von Codes auf stark reflektierenden Oberflächen. Durch die patentierte Dual-Optik und die Auflösung von 1,2 Millionen Pixeln können sowohl kleine als auch große Codes in unterschiedlichen Abständen gelesen werden. Eine farblich differenzierte Zielprojektion erleichtert das Anvisieren des jeweiligen Codes. Die Rückmeldung erfolgt optisch, akustisch oder durch Vibration.

Das integrierte Farbdisplay kann Leseergebnisse und Apps anzeigen, wie z. B. Anwendungen zur Bestandserfassung. Die alphanumerische Tastatur ermöglicht eine intuitive Bedienung und eine einfache Interaktion mit den Apps.



Mithilfe der Software Vision Configurator können Regelsets zur Formatierung der Leseergebnisse ohne aufwendige Programmierung erstellt werden. Dies ermöglicht eine einfache Integration in ERP-Systeme. Die Übertragung der gelesenen Daten erfolgt über die Bluetooth-Schnittstelle oder durch Einstecken des Handlesegeräts in die Ladestation.




Das Gerät ist nur für eine sachgerechte und bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Bei Zuwiderhandlung erlischt jegliche Garantie und Herstellerverantwortung.

Verwenden Sie das Gerät nur innerhalb der zulässigen Umgebungsbedingungen.

Der Schutz von Personal und Anlage ist nicht gewährleistet, wenn das Gerät nicht entsprechend seiner bestimmungsgemäßen Verwendung eingesetzt wird.



2.2 Anzeigen und Bedienelemente



- 1. Navigationstasten
- 2. alphanumerische Tastatur
- 3. programmierbare Funktionstasten
- 4. LC-Display
- 5. Funktionsanzeige
- 6. Trigger-Taste



2.3 Lieferumfang

Überprüfen Sie Verpackung und Inhalt auf Beschädigung.

Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

- Handlesegerät OHV300-F224-B15
- Lithium-Ionen-Akku 1300 mAh OHV300-BAT
- Kurzanleitung

2.4 Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung
OHV300-CHARGER- B15	Ladestation für OHV300-Handlesegeräte mit integriertem Bluetooth-Modem inkl. Anschlusskabel USB-G-1M-PVC-ABG-USBB-G Das Anschlusskabel kann auch separat nachbestellt werden.
OHV300-BAT	Lithium-Ionen-Akku 1300 mAh für OHV300-Handlesegeräte
OHV-BAT-CHARGER	Ladestation für Lithium-Ionen-Akkus
Vision Configurator	Konfigurationssoftware für kamerabasierte Sensoren Bei Verwendung mit OHV-Handlesegeräten können Sie die Software kostenlos unter www.pepperl-fuchs.com herunterladen.

2.5 Lagerung und Entsorgung

Bewahren Sie die Originalverpackung auf. Lagern oder transportieren Sie das Gerät immer in der Originalverpackung.


Lagern Sie das Gerät immer in trockener und sauberer Umgebung. Beachten Sie die zulässigen Umgebungsbedingungen (siehe Datenblatt).

Das Gerät, die Verpackung sowie eventuell enthaltene Batterien müssen entsprechend den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften im jeweiligen Land entsorgt werden.



3 Installation

3.1 Batterie einsetzen und entfernen



1. Schieben Sie die Batterie in das Handlesegerät.



2. Achten Sie darauf, dass die Batterie hörbar einrastet.

Batterie entfernen

Schieben Sie den Riegel auf der Unterseite des Handlesegeräts in Pfeilrichtung.



2. Entfernen Sie die Batterie.




3.2 Ladestation montieren und Handlesegerät laden



Ladestation montieren

 Stecken Sie das USB-Kabel oder den Stecker des Steckernetzteils in die dafür vorgesehene Buchse an der Unterseite der Ladestation.



- 2. Stellen Sie die Ladestation an die zu montierende Stelle.
- 3. Schrauben Sie die Ladestation an den vorgegebenen Montagelöchern fest.



4 Bedienung

4.1 Handlesegerät einschalten

Um das Handlesegerät einzuschalten, halten Sie eine beliebige Triggertaste für ca. 2 Sek. gedrückt. Die Funktionsanzeige des Handlesegeräts leuchtet kurz rot und anschließend kurz grün. Zusätzlich ertönt ein akustisches Signal und das Handlesegerät vibriert.

4.2 Codes lesen

Das Handlesegerät liest sowohl sehr kleine 2-D-Codes wie z. B. DataMatrix-Codes, als auch größere 1-D-Codes wie z. B. Barcodes. Das Handlesegerät verfügt über ein Sichtfeld mit zwei Bereichen, die gleichzeitig gelesen werden. Hierdurch wird ein Lesebereich zwischen 4 cm und 31 cm erfasst. Der optimale Lesebereich liegt bei 10 cm.

Der Lesebereich wird standardmäßig durch zwei blaue Balken gekennzeichnet. Sie können die Anzeige der blauen Balken jedoch auch deaktivieren.

Tipp

Falls sich mehrere Codes unmittelbar nebeneinander befinden, empfehlen wir Ihnen, die Codes abzudecken, die Sie nicht lesen wollen. So verhindern Sie, dass Sie versehentlich einen anderen Code einlesen.





Codes lesen

Das Handlesegerät meldet sich an anderen Geräten als Eingabegerät bzw. als Tastatur an. Bevor Sie einen Code lesen, starten oder aktivieren Sie die Anwendung in die das Leseergebnis übertragen werden soll.

- Halten Sie die Triggertaste zum Lesen gedrückt.
- Zentrieren Sie die blauen Balken in die Mitte des zu lesenden Codes. Bewegen Sie das Handlesegerät n\u00e4her an den Code oder weiter weg, bis die H\u00f6he der blauen Balken etwa der H\u00f6he des Codes entspricht.

→ Bei erfolgreicher Lesung leuchtet die Funktionsanzeige des Handlesegeräts kurz grün. Falls aktiviert, ertönt zusätzlich ein akustisches Signal und das Handlesegerät vibriert.

4.3 Bluetooth-Modus



Bluetooth-Modus aktivieren

- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion der Ladestation. Schieben Sie dazu den Schieberegler auf der Rückseite/Unterseite der Ladestation in Pfeilrichtung.
- Falls Sie aus einem anderen Betriebsmodus in den Bluetooth-Modus wechseln, lesen Sie den folgenden Code mit dem Handlesegerät.
 Falls sich das Handlesegerät zuvor bereits im Bluetooth-Modus befand, können Sie diesen Schritt überspringen.





CC002942_Reader_step1_2

- Lesen Sie den Quick Connect Code auf der Vorderseite der Ladestation oder des Modems
 - → Der Bluetooth-Modus ist aktiviert. Gelesene Codes werden unmittelbar nach dem Lesen per Bluetooth an die Ladestation übertragen, die wiederum die Codes automatisch an den PC überträgt.

Im Bluetooth-Modus werden die Daten standardmäßig mit einer US-englischen Tastaturbelegung übertragen.

Falls die Datenübertragung im Bluetooth-Modus nicht korrekt sein sollte, verändern Sie die Tastaturbelegung. Siehe Kapitel 4.4

4.4 Tastaturbelegung

Mithilfe der folgenden Steuercodes können Sie die Tastaturbelegung für den aktuellen Betriebsmodus verändern.



Microsoft Windows





Englisch (US-International)







M10471 01









Spanisch (Lateinamerika)







M10464 02

Apple OS X and iOS



M10419 02



Deutsch (Deutschland)



Deutsch (Schweiz)



M10422 02



4.5 Suffix aktivieren

Um ein Suffix an ein Leseergebnis anzuhängen, lesen Sie den passenden Code mit dem Handheld.

Suffixe

Code	Beschreibung
Suffix Comma M10131_01	Hängt an das Leseergebnis ein Komma an.
Suffix Space M10132_01	Hängt an das Leseergebnis ein Leerzeichen an.

Code	Beschreibung
Suffix Enter M10134_01	Hängt an das Leseergebnis ein Eingabezeichen an.
Suffix Tab M10133_01	Hängt an das Leseergebnis ein Tabulatorzeichen an.
Suffix Erase/None M10130_01	Entfernt alle Suffixe.

FABRIKAUTOMATION - SENSING YOUR NEEDS



Zentrale weltweit

Pepperl+Fuchs GmbH · Mannheim · Deutschland

E-Mail: fa-info@pepperl-fuchs.com

Zentrale USA

Pepperl+Fuchs Inc. · Twinsburg, OH · USA E-Mail: fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Zentrale Asien

Pepperl+Fuchs Pte Ltd. · Singapur E-Mail: fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

www.pepperl-fuchs.com



285910

TDOCT-4954_GER 10/2015