

PXV...-F200-SSI-V19
DataMatrix-Positioniersystem





Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, herausgegeben vom Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI) e.V. in ihrer neusten Fassung sowie die Ergänzungsklausel: "Erweiterter Eigentumsvorbehalt".



1	Einla	itung	
1		•	
	1.1	Inhalt des Dokuments	
	1.2	Zielgruppe, Personal	4
	1.3	Verwendete Symbole	5
2	Prod	uktbeschreibung	6
	2.1	Einsatz und Anwendung	ε
	2.2	Die USB-Schnittstelle	ε
	2.3	Die SSI-Schnittstelle	7
	2.4	LED-Anzeigen und Bedienelemente	7
	2.5	Zubehör	9
3	Insta	llation	10
	3.1	Anbringung des Codebands	10
	3.2	Montage des Lesekopfs	12
	3.3	Elektrischer Anschluss	14
4	Inbet	triebnahme	17
	4.1	Ausrichtung des Lesekopfs	17
	4.2	Parametrierung	18
	4.2.1	Interne Parametrierung mittels Parametrier-Software	18
	4.2.2	2 Externe Parametrierung mittels Codekarten	19
5	Betri	eb und Kommunikation	21
	5.1	Kommunikation über die SSI-Schnittstelle	21
6	Anha	ang	23
	6.1	Codekarten für die externe Parametrierung	
	6.1.1	-	
	6.1.2	Codekarten zur Einstellung der Auflösung	26



6.1.3

6.1.4

6.1.5

1 Einleitung

1.1 Inhalt des Dokuments

Dieses Dokument beinhaltet Informationen, die Sie für den Einsatz Ihres Produkts in den zutreffenden Phasen des Produktlebenszyklus benötigen. Dazu können zählen:

- Produktidentifizierung
- Lieferung, Transport und Lagerung
- Montage und Installation
- Inbetriebnahme und Betrieb
- Instandhaltung und Reparatur
- Störungsbeseitigung
- Demontage
- Entsorgung

\bigcirc	Hinweis.

Entnehmen Sie die vollständigen Informationen zum Produkt der weiteren Dokumentation im Internet unter www.pepperl-fuchs.com.

Die Dokumentation besteht aus folgenden Teilen:

- vorliegendes Dokument
- Datenblatt

Zusätzlich kann die Dokumentation aus folgenden Teilen bestehen, falls zutreffend:

- EU-Baumusterprüfbescheinigung
- EU-Konformitätserklärung
- Konformitätsbescheinigung
- Zertifikate
- Control Drawings
- Betriebsanleitung
- weitere Dokumente

1.2 Zielgruppe, Personal

Die Verantwortung hinsichtlich Planung, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Demontage liegt beim Anlagenbetreiber.

Nur Fachpersonal darf die Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Demontage des Produkts durchführen. Das Fachpersonal muss die Betriebsanleitung und die weitere Dokumentation gelesen und verstanden haben.

Machen Sie sich vor Verwendung mit dem Gerät vertraut. Lesen Sie das Dokument sorgfältig.



1.3 Verwendete Symbole

Dieses Dokument enthält Symbole zur Kennzeichnung von Warnhinweisen und von informativen Hinweisen.

Warnhinweise

Sie finden Warnhinweise immer dann, wenn von Ihren Handlungen Gefahren ausgehen können. Beachten Sie unbedingt diese Warnhinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden.

Je nach Risikostufe werden die Warnhinweise in absteigender Reihenfolge wie folgt dargestellt:



Gefahr!

Dieses Symbol warnt Sie vor einer unmittelbar drohenden Gefahr.

Falls Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, drohen Personenschäden bis hin zum Tod.



Warnung!

Dieses Symbol warnt Sie vor einer möglichen Störung oder Gefahr.

Falls Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, können Personenschäden oder schwerste Sachschäden drohen.



Vorsicht!

Dieses Symbol warnt Sie vor einer möglichen Störung.

Falls Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, kann das Produkt oder daran angeschlossene Systeme und Anlagen gestört werden oder vollständig ausfallen.

Informative Hinweise



Hinweis!

Dieses Symbol macht auf eine wichtige Information aufmerksam.



Handlungsanweisung

Dieses Symbol markiert eine Handlungsanweisung. Sie werden zu einer Handlung oder Handlungsfolge aufgefordert.

2 Produktbeschreibung

2.1 Einsatz und Anwendung

Das **DataMatrix-Positioniersystem** ist das Positioniersystem im Auflichtverfahren von Pepperl+Fuchs. Kernstück des Systems bildet der Lesekopf. Er besteht unter anderem aus einem Kameramodul mit integrierter Beleuchtungseinheit. Damit erfasst der Lesekopf Positionsmarken, welche zweidimensional als **DataMatrix-Codes** auf einem selbstklebenden Codeband aufgedruckt sind.

Das **Codebandes** wird an einem festen Teil der Anlage montiert (z.B. Wand eines Fahrstuhlschachts oder die Tragschiene einer Elektrohängebahn). Die Montage des Lesekopfes erfolgt an einem sich parallel zum Codeband beweglichen "Fahrzeug" (z. B an der Fahrstuhlkabine oder am Fahrwerk einer Elektrohängebahn).

Maximale Länge des Codebandes

Auflösung des Lesekopfs [mm]	Maximale Länge Codeband [km]
10	10
1	10
0,1	1,5

Die Codebandlänge von bis zu 10 km reicht auch für besonders große Anwendungen aus. Sie bietet gleichzeitig komfortable Reserven für Erweiterungen oder Systeme mit vielen Verzweigungen und parallelen Förderstrecken.

Durch seine ebenso umfassende wie einfache Parametrierfähigkeit, sowie frei konfigurierbare Ein- und Ausgänge kann der Lesekopf optimal an die jeweilige Anwendung angepasst werden.




Abbildung 2.1 Schematische Darstellung Orientierung des Codebands und des Lesekopfs

2.2 Die USB-Schnittstelle

Für die umfassende und optimale Konfiguration des Lesekopfes steht Ihnen die Konfigurationssoftware **Vision Configurator** zur Verfügung. Sie können diese Konfigurationssoftware für den PC auf www.pepperl-fuchs.com kostenlos herunterladen. Folgen Sie bei der Installation den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm.

Die zur Parametrieren notwendige Verbindung zum PC und die Stromversorgung des Lesekopfs stellen Sie dabei mit dem Parametrierkabel (siehe Zubehör) her, über welches bei der Parametrierung auch die elektrische Versorgung des Lesekopfes erfolgt. Der Anschluss des Lesekopfes erfolgt dabei am Steckverbinder "Service".





Service-Schnittstelle anschließen

- 1. Verbinden Sie zuerst den Rundsteckverbinder mit dem Lesekopf.
- 2. Verbinden Sie das Steckernetzteil mit dem Parametrierkabel.
- 3. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine Steckdose.
 - → Das Ringlicht des Lesekopfes und die LED2 "PWR / ADJ / ERR / NO CODE" leuchtet oder blinkt.
- 4. Verbinden Sie erst jetzt den USB-Stecker mit Ihrem PC.

2.3 Die SSI-Schnittstelle

Die Kommunikation zwischen Steuerung und Lesekopf findet im laufenden Betrieb über die SSI-Schnittstelle statt. Physikalisch ist dies eine optisch entkoppelte RS422-Schnittstelle. Die Steuerung sendet eine Folge von Takten über die Leitungen Clock+ und Clock- und der Lesekopf antwortet synchron mit dem 25 Bit umfassenden Antworttelegramm. Struktur und Inhalt des Antworttelegramms können Sie selbst mittels der Konfigurationssoftware **Vision Configurator** bestimmen.


So können neben den Positionsdaten in X- und Y-Richtung auch Geschwindigkeits- und Diagnosedaten abgerufen werden. Der Anschluss des Lesekopfes im laufenden Betrieb mit Kommunikation über die SSI-Schnittstelle erfolgt am Steckverbinder "Main".


2.4 LED-Anzeigen und Bedienelemente

Der Lesekopf verfügt über 7 Anzeige-LEDs zur optischen Funktionskontrolle und zur schnellen Diagnose.

Über die 2 Bedientasten an der Geräterückseite können Sie die Ausrichthilfe und den Parametriermodus aktivieren.

Taster 1 ist mit "ADJUST" und Taster 2 mit "CONFIG" beschriftet.







LED	[#1] COM	[#2] PWR / ADJ ERR / NO CODE	[#3] SSI DATA / CONFIG	[#4] OUT 2 / ADJ Y	[#5] OUT 3 / ADJ Z	[#]]	Internal Diagnostic	
Farbe	gelb	grün/rot	gelb	gelb	gelb	gelb gelb		Beschreibung
	aus	blinkt grün	aus	aus	aus	aus	aus	Ausrichtung Y > Sollwert f _{blink} = 2 Hz
	aus	blinkt grün	aus	ein	aus	aus	aus	Ausrichtung Y < Sollwert f _{blink} = 2 Hz
	aus	blinkt grün	aus	blinkt	aus	aus	aus	Ausrichtung Y = Sollwert f _{blink} = 2 Hz
	aus	blinkt grün	aus	aus	aus	aus	aus	Ausrichtung Z > Sollwert f _{blink} = 2 Hz
	aus	blinkt grün	aus	aus	ein	aus	aus	Ausrichtung Z < Sollwert f _{blink} = 2 Hz
	aus	blinkt grün	aus	aus	blinkt	aus	aus	Ausrichtung Z = Sollwert f _{blink} = 2 Hz
pu	aus	blinkt rot aus		aus	aus	aus	aus	Ausrichtung Codeband außerhalb des Lesebereichs f _{blink} = 2 Hz
Zustand	aus	leuchtet rot	aus	aus	aus	aus	aus	Systemfehler
Z	aus	leuchtet grün		х	х	aus	aus	Normalbetrieb, SSI-Kommunikation aktiv f _{blink} = 2 Hz Die mit x gekennzeichneten LEDs zeigen den Ausgangsstatus des zugehörigen Ausgangs an.
	aus	blinkt rot blinkt		х	х	aus	aus	Kein Code im Lesebereich, Kommunikation aktiv f _{blink} = 2 Hz Die mit x gekennzeichneten LEDs zeigen den Ausgangsstatus des zugehörigen Ausgangs an.
	aus	blinkt rot	aus	х	х	aus	aus	Kein Code im Lesebereich, keine SSI-Kommunikation f _{blink} = 2 Hz Die mit x gekennzeichneten LEDs zeigen den Ausgangsstatus des zugehörigen Ausgangs an.
	blinkt	blinkt rot	blinkt	blinkt	blinkt	aus	aus	Normalbetrieb. Anzeige für 2 s, falls ein Taster bei verriegeltem Zeitschloss betätigt wird.
	aus	aus	blinkt	aus	aus	aus	aus	Konfigurationsmodus aktiv f _{blink} = 2 Hz

EPPERL+FUCHS

LED	[#1] COM	[#2] PWR / ADJ ERR / NO CODE	[#3] SSI DATA / CONFIG	[#4] OUT 2 / ADJ Y	[#5] OUT 3 / ADJ Z	[2] [4]	Internal Diagnostic					
Farbe	gelb	grün/rot	gelb	gelb	gelb	gelb	gelb	Beschreibung				
	aus	rot, 3 s	s blinkt aus aus aus aus		aus	Codekarte fehlerhaft f _{blink} = 2 Hz						
	aus	grün, 1 s	blinkt	aus	aus	aus	aus	Codekarte erkannt f _{blink} = 2 Hz				
	Х	aus	Х	х	Х	aus	aus	Zeitschloss für Taster entriegelt				
	blinkt	grün	aus	aus	aus	aus	aus	Positionsabfrage über USB- Schnittstelle, Code im Lesebereich vorhanden				
	blinkt	blinkt rot	aus	aus	aus	aus	aus	Positionsabfrage über USB- Schnittstelle, kein Code im Lesebereich vorhanden				
	х	х	х	х	х	leuchtet	et leuchtet Interner Fehler Rücksendung an Pepperl+					

x = LED-Status hat keine Bedeutung.

2.5 Zubehör

Passendes Zubehör bietet Ihnen Einsparpotenzial bei der Erstinbetriebnahme, beim Austausch und Service unserer Produkte.

Falls harte äußere Umgebungsbedingungen herrschen, kann entsprechendes Zubehör von Pepperl+Fuchs die Lebensdauer der eingesetzten Produkte verlängern.

Bestellbezeichnung	Beschreibung
V19-G-ABG-PG9-FE	Erdungsklemme und Stecker (Set)
PCV-KBL-V19-STR-USB	Kabeleinheit für Service-Schnittstelle mit Netzteil
VAZ-V1S-B	Verschlusskappe für Service-Steckverbinder

Geeignete Anschlusskabel finden Sie im Zubehör auf dem Datenblatt des Lesekopfes unter www.pepperl-fuchs.com.

3 Installation

3.1 Anbringung des Codebands

Das Codeband besteht aus silikonfreier Polyesterfolie. Am unteren Rand des Codebandes finden Sie alle 100 mm eine Positionsmarkierung (siehe "Abmessungen, Codeband"). Diese Positionsmarkierung dient u. a. dem exakten Positionieren des Codebands bei der Anbringung.

Die Rückseite des Codebands trägt einen permanent haftenden modifizierten Klebstoff auf Acrylatbasis. Bringen Sie das selbstklebende Codeband entlang des gewünschten Verfahrwegs an. Gehen Sie dazu wie folgt vor:



Codeband anbringen

- 1. Reinigen Sie den Untergrund von fettigen oder öligen Anhaftungen und von Staub.
- 2. Vergewissern Sie sich, dass der Untergrund trocken, sauber und tragfähig ist.
- 3. Ziehen Sie die Schutzfolie am Anfang des Codebands einige Zentimeter weit ab. Setzen Sie das Codeband exakt an der gewünschten Startposition auf den Untergrund und drücken Sie es an.
- 4. Kleben Sie nun das Codeband entlang des gewünschten Verfahrwegs. Ziehen Sie die Schutzfolie immer nur so weit ab, dass das Codeband nicht unbeabsichtigt verklebt. Achten Sie beim Verkleben des Codebands darauf, dass sich keine Falten oder Blasen bilden.
 - → Nach 72 Stunden ist der Kleber des Codebands ausgehärtet.


П

Hinweis!


Thermische Ausdehnung des Codebands

Der Wärmeausdehnungskoeffizient des verklebten Codebands entspricht dem Wärmeausdehnungskoeffizienten des Untergrunds.

Abmessungen des Codebands



Orientierung des Codebands und des Lesekopfs



Verlegen Sie das Codeband so, dass sich das Logo **PEPPERL+FUCHS** und die Positionsmarkierungen unterhalb der DataMatrix-Codes befinden. Die Positionswerte nehmen dann in X-Richtung zu. Die Abbildung zeigt die Orientierung eines Lesekopfs in der Standardeinstellung 0°. Für andere Einbaulagen kann der Lesekopf über die Schnittstelle konfiguriert werden.

Codebänder mit Anfangsposition 0 m

Bestellbezeichnung	Beschreibung
PXV00001-CA25-*	Codeband, 1-spurig, Länge: 1 m
PXV100000-CA25-*	Codeband, 1-spurig, Länge: 100 000 m

Hinweis!


Dehnungsfugen und Codebänder

Bei großen Streckenlängen werden in der Anlagenstruktur Dehnungsfugen vorhanden sein. Hier empfehlen wir, das Codeband zu unterbrechen. Die dadurch entstehende Lücke darf 75 mm nicht überschreiten.

Hinweis!

Steigungs- und Gefällstrecken

Wenn Sie das Codeband über Steigungs- oder Gefällstrecken hinweg anbringen, schneiden Sie das Codeband am Übergang zur Horizontalen mehrfach in der dargestellten Art und Weise ein.



- 1. Steigungsstrecke
- 2. Gefällstrecke



Hysterese Y-Achse




Abbildung 3.1 Null-Linie bei Codebändern

Wenn der Lesekopf beim Verfahren entlang der X-Achse die Null-Linie verlässt, kann der Schwellwert eine Abweichung haben. Überschreitet die Abweichung den definierten Schwellwert, dann wird ein Warning-Code ausgegeben.

Schwellwerte Abweichung Y-Achse

Codeband		Schwellwert						
Anzahl Spuren	Breite	Austritt	Eintritt					
1	15 mm	± 29 mm	± 25 mm					

3.2 Montage des Lesekopfs



Lesekopf montieren

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Lesekopf stabil montieren können. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass die Führung des beweglichen Anlagenteils so beschaffen ist, dass im laufenden Betrieb der Schärfentiefebereich des Lesekopfs nie verlassen wird.

- 1. Montieren Sie den Lesekopf am beweglichen Teil der Anlage mit 4 Schrauben am Befestigungsflansch des Lesekopfs.
- Montieren Sie den Lesekopf vertikal so, dass die Optik des Lesekopfs mit Ringlicht und Kameramodul zum Codeband hin ausgerichtet ist.




Abbildung 3.2 Toleranz vertikale Ausrichtung

3. Alternativ montieren Sie den Lesekopf **horizontal** so, dass die Optik des Lesekopfs mit Ringlicht und Kameramodul zum Codeband hin ausgerichtet ist.






Abbildung 3.3 Toleranz horizontale Ausrichtung


1 Leseabstand

4. Kontrollieren Sie, dass der Abstand des Lesekopfs zum Codeband dem Leseabstand des Lesekopfs entspricht:

Optimaler Leseabstand (Z-Achse)

Bestellbezeichnung	Leseabstand [mm]	Schärfentiefe [mm]					
PXV100*	100	+20/-40					

Abmessungen des Lesekopfs





Vorsicht!

Wählen Sie die Länge der Befestigungsschrauben so, dass die Einschraubtiefe in die Gewindeeinsätze am Lesekopf max. 8 mm beträgt.

Der Einsatz längerer Schrauben kann zu einer Beschädigung des Lesekopfs führen.



Vorsicht!

Das maximale Drehmoment der Befestigungsschrauben darf 9 Nm nicht übersteigen.

Ein Anziehen der Schrauben mit größerem Drehmoment kann zu einer Beschädigung des Lesekopfs führen.

3.3 Elektrischer Anschluss

Der Lesekopf wird mit einem 8-poligen Gerätestecker M12 x 1 an der Gehäuseseite mit der Bezeichnung "**Main**" angeschlossen. Über diesen Anschluss erfolgt sowohl die Spannungsversorgung, als auch die Kommunikation über die SSI-Schnittstelle. Ebenso stehen an diesem Anschluss die konfigurierbaren Ein- bzw. Ausgänge des Lesekopfes zur Verfügung.



Abbildung 3.4 Elektrischer Anschluss

Die Anschlüsse 1 und 8 sind als Ein- oder -Ausgänge konfigurierbar.

Steckerbelegung



Abbildung 3.5 Steckerbelegung

Farbzuordnung

Kabeldosen von Pepperl+Fuchs sind gemäß EN60947-5-2 gefertigt. Bei Verwendung einer Kabeldose mit offenem Leitungsende vom Typ V19-... () gilt folgende Farbzuordnung:



Anschluss-Pin	Adernfarbe	Farbkurzzeichen
1	weiß	WH
2	braun	BN
3	grün	GN
4	gelb	YE
5	grau	GY
6	rosa	PK
7	blau	BU
8	rot	RD

$\prod_{i=1}^{n}$

Hinweis!

Gerätestecker "Service"

Der mit "Service" gekennzeichnete Srteckverbinder dient lediglich zur Parametrierung des Lesekopfes. Die Kommunikation mit dem PC auf dem die Konfigurationssoftware ausgeführt wird und die Stromversorgung erfolgen über das Parametrierkabel (Kabeleinheit für Service-Schnittstelle mit Netzteil). Eine Beschreibung des Anschlusses finden Sie im Handbuch der Konfigurationssoftware "Vision Configurator".

Abschirmung von Leitungen

Das Abschirmen ist eine Maßnahme zur Dämpfung elektromagnetischer Störungen. Damit diese Störströme nicht selbst zur Störquelle werden, ist eine niederohmige bzw. impedanzarme Verbindung zum Schutzleiter bzw. Potenzialausgleich besonders wichtig. Verwenden Sie nur Anschlussleitungen mit Schirmgeflecht, vermeiden Sie Anschlussleitungen mit Folienschirm. Die Abschirmung wird beidseitig aufgelegt d. h. im Schaltschrank bzw. an der Steuerung **und** am Lesekopf. Die als Zubehör erhältliche Erdungsklemme ermöglicht das einfache Einbeziehen in den Potenzialausgleich.

In Ausnahmefällen kann eine einseitige Anbindung günstiger sein, wenn

- keine Potenzialausgleichsleitung verlegt ist bzw. keine Potenzialausgleichsleitung verlegt werden kann.
- ein Folienschirm verwendet wird.

Bei der Abschirmung müssen ferner folgende Punkte beachtet werden:

- Verwenden Sie Kabelschellen aus Metall, die die Abschirmung großflächig umschließen.
- Legen Sie den Kabelschirm direkt nach Eintritt in den Schaltschrank auf die Potenzialausgleichsschiene.
- Führen Sie Schutzerdungsanschlüsse sternförmig zu einem gemeinsamen Punkt.
- Verwenden Sie für die Erdung möglichst große Leitungsquerschnitte.

Zusätzlicher Erdungsanschluss

Bestellbezeichnung	Beschreibung
	Clip zur Befestigung eines zusätzlichen Erdungsanschlusses.



PXV...-F200-SSI-V19 Installation



Vorsicht!

Beschädigung des Geräts

Anschließen von Wechselspannung oder zu hoher Versorgungsspannung kann das Gerät beschädigen oder die Gerätefunktion stören.

Falscher elektrischer Anschluss durch Verpolung kann das Gerät beschädigen oder die Gerätefunktion stören.

Gerät an Gleichspannung (DC) anschließen. Stellen Sie sicher, dass die Höhe der Versorgungsspannung im spezifizierten Bereich des Geräts liegt. Stellen Sie sicher, dass die Anschlussdrähte der verwendeten Kabeldose richtig angeschlossen sind.



4 Inbetriebnahme

4.1 Ausrichtung des Lesekopfs

Zur einfachen optimalen Ausrichtung des Lesekopfs relativ zum Codeband in der Y-Koordinate und der Z-Koordinate bietet der Lesekopf eine integrierte Ausrichthilfe.

$\frac{\circ}{1}$

Hinweis!


Die Ausrichthilfe können Sie nur innerhalb von 10 Minuten nach dem Einschalten des Lesekopfs aktivieren.

Bei Bedarf können Sie den Lesekopf aus dem Normalbetrieb in den Parametrierbetrieb umschalten. Drücken Sie dazu Taste 1 an der Rückseite des Lesekopfs mindestens 2 Sekunden.



Ausrichthilfe aktivieren

- 1. Drücken Sie die Taste 1 länger als 2 Sekunden.
 - → Wenn der Lesekopf das Codeband erkannt hat, blinkt die LED2 grün. Wenn der Lesekopf das Codeband nicht erkannt hat, blinkt die LED2 rot. .
- 2. Richten Sie den Lesekopf in den Koordinaten Z und Y aus. Die LEDs am Lesekopf unterstützen Sie dabei.



Z-Koordinate: Wenn der Abstand der Kamera zum Codeband zu klein ist, leuchtet die gelbe LED5. Wenn der der Abstand zu groß ist, erlischt die gelbe LED5. Innerhalb des Sollbereichs blinkt die gelbe LED5 im Gleichtakt zur grünen LED2.

Stellen Sie den optimalen Abstand des Lesekopfs zum Codeband her, so dass die gelbe LED5 im Gleichtakt mit der grünen LED2 blinkt.

Y-Koordinate: Wenn die optische Achse des Lesekopfs relativ zur Codebandmitte zu tief liegt, leuchtet die gelbe LED4.

Wenn die optische Achse zu hoch liegt, erlischt die gelbe LED4. Im Sollbereich blinkt die gelbe LED4 im Gleichtakt zur grünen LED2.

Stellen Sie die optimale Höhe des Lesekopfs relativ zum Codeband her, so dass die gelbe LED4 im Gleichtakt mit der grünen LED2 blinkt.

Um die Ausrichthilfe zu beenden, drücken Sle kurz auf Taste 1. Der Lesekopf wechselt in den Normalbetrieb.



4.2 Parametrierung

Der Lesekopf lässt sich durch Parametrieren optimal an die spezifischen Anforderungen anpassen. Die Parametrierung des Lesekopfes kann wahlweise über die Serviceschnittstelle (interne Parametrierung) oder über optische Parametriercodes (externe Parametrierung) erfolgen.

4.2.1 Interne Parametrierung mittels Parametrier-Software

Die interne Parametrierung des Lesekopfes über die USB-Schnittstelle muss innerhalb der ersten 10 Minuten nach dem Einschalten gestartet werden. Nach Ablauf dieser Frist verriegelt ein Zeitschloss den Lesekopf. Solange der Parametriervorgang läuft bleibt das Zeitschloss geöffnet. Erst wenn 10 Minuten lang keine Parametriertätigkeit mehr stattfindet, verriegelt das Zeitschloss den Lesekopf.

Für die umfassende und optimale Konfiguration des Lesekopfes steht Ihnen die Software **Vision Configurator** zur Verfügung. Sie können diese Konfigurationssoftware für den PC auf www.pepperl-fuchs.com kostenlos herunterladen. Folgen Sie bei der Installation den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm.



Service-Schnittstelle anschließen

- 1. 1. Verbinden Sie zuerst den Rundsteckverbinder mit dem Lesekopf.
- 2. 2. Verbinden Sie das Steckernetzteil mit dem Parametrierkabel.
- 3. 3. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine Steckdose.

→ Das Ringlicht des Lesekopfes und die LED2 "PWR / ADJ / ERR / NO CODE" leuchtet oder blinkt.

4. 4. Verbinden Sie erst jetzt den USB-Stecker mit Ihrem PC.



Lesekopfes konfigurieren

1. Starten Sie die Software "Vision Configurator".



Hinweis!

Weitere Schritte zur benutzerdefinierten Installation werden im Handbuch Vision Configurator beschrieben. Das Handbuch Vision Configurator finden Sie im Internet unter www.pepperlfuchs.com.

- 2. Konfigurieren Sie den Lesekopf mithilfe der Software "Vision Configurator".
- 3. Übertragen Sie die Parameterliste zum Lesekopf.
- 4. Speichern Sie die Parametrierung ab.
- 5. Schalten Sie die Spannungsversorgung am Lesekopf ab.
- 6. Ziehen Sie den USB-Stecker des Parametrierkabels an Ihrem PC ab.
- 7. Lösen Sie das Parametrierkabel vom Lesekopf und verschließen Sie den Rundsteckverbinder der Serviceschnittstelle mit dem Blindstopfen.

 \hookrightarrow Der Lesekopf ist nun gemäß Ihrer Vorgaben konfiguriert und kann nun in Ihrer Anwendung eingesetzt werden.



4.2.2 Externe Parametrierung mittels Codekarten

Bei der externen Parametrierung tastet der Lesekopf spezielle Codekarten optisch ab und setzt danach die jeweiligen Parameter. Halten Sie zu diesem Zweck einfach die entsprechenden Codekarten im korrekten Abstand vor die Optik des Lesekopfes. Sie finden die Standard-Codekarten im Kapitel Anhang.

Mittels Codekarten sind folgende Parameter konfigurierbar:

- Ausgabecode [binär, Gray]
- Auflösung des Lesekopfes [0,1 mm, 1 mm, 10 mm]
- Triggerquelle [auto, Hardware]
- Funktion des Eingangs/Ausgangs 2 [als Eingang: keine, Triggereingang / als Ausgang: keine, Geschwindigkeitsüberschreitung, Warnung, Fehler, Verschmutzung, Event, keine Position]
- Funktion des Eingangs/Ausgangs 3 [als Eingang: keine, Triggereingang / als Ausgang: keine, Geschwindigkeitsüberschreitung, Warnung, Fehler, Verschmutzung, Event, keine Position]

Aktivierung des Programmiermodus

\bigcirc

Hinweis!

Die externe Parametrierung des Lesekopfes mittels Codekarten muss innerhalb der ersten 10 Minuten nach dem Einschalten gestartet werden. Nach Ablauf dieser Frist verriegelt ein Zeitschloss den Lesekopf. Solange der Parametriervorgang läuft bleibt das Zeitschloss geöffnet. Erst wenn 10 Minuten lang keine Parametriertätigkeit mehr stattfindet, verriegelt das Zeitschloss den Lesekopf.

Erfolgt ein Tastendruck bei verriegeltem Zeitschloss, wird dies optisch durch 2 Sekunden langes Blinken aller LEDs signalisiert.

Die Umschaltung vom Normalbetrieb in den Parametriermodus erfolgt über die Taste 2 an der Rückseite des Lesekopfes.



Parametriermodus aktivieren

- 1. Drücken Sie die Taste 2 länger als 2 Sekunden.
 - → Die gelbe LED3 blinkt nun.
- Halten Sie nun zur endgültigen Aktivierung den Code "ENABLE" vor das Kamerasystem des Lesekopfes

→ Wird der Aktivierungscode "ENABLE" erkannt, leuchtet die grüne LED2 1 Sekunde lang. Bei nicht erkanntem Aktivierungscode leuchtet die LED2 für 2 Sekunden rot.



Parametrierung durchführen

Bringen Sie den Parametriercode in das Sichtfeld des Kameramoduls.

→ Nach Erkennen des Parametriercodes leuchtet die grüne LED2 1 Sekunde lang. Bei ungültigem Parametriercode leuchtet die LED2 für 2 Sekunden rot.



Parametriermodus beenden

Halten Sie nun zum Speichern der Konfiguration den Code "STORE" vor das Kamerasystem des Lesekopfes

→ Wird der Speichercode "STORE" erkannt, leuchtet die grüne LED2 1s lang. Die Parametrierung wird nicht flüchtig im Lesekopf abgespeichert und der Parametriermodus beendet. Die Parametrierung des Lesekopfes ist damit abgeschlossen. Bei nicht erkanntem Speichercode leuchtet die LED2 für 2 Sekunden rot.



Hinweis!

Durch kurzes Drücken der Taste 2 im Parametriermodus wird dieser sofort verlassen. Alle eventuell vorgenommenen, aber noch nicht gespeicherten Parameteränderungen werden verworfen. Der Lesekopf arbeitet danach mit den zuletzt gültig abgespeicherten Parametern.

Die Codekarten "CANCEL", "USE", und "DEFAULT"

Durch Vorhalten einer dieser Karten wird der Parametriermodus mit folgenden Auswirkungen verlassen:

CANCEL:

Alle vorgenommenen, noch nicht gespeicherten Parameteränderungen werden verworfen. Der Lesekopf arbeitet danach mit den zuletzt gültig abgespeicherten Parametern.

USE:

Der Lesekopf arbeitet danach mit den aktuell geänderten Parametern zu Testzwecken. Die vorgenommene Parametrierung ist aber nicht abgespeichert. Nach dem Aus- und wieder Einschalten des Lesekopfes arbeitet dieser mit den zuletzt gültig abgespeicherten Parametern.

DEFAULT:

Im Lesekopf werden alle Parameter mit den ursprünglichen Werkseinstellungen überschrieben. Wechseln Sie erneut in den Parametriermodus und speichern Sie die Werkseinstellung nichtflüchtig mit der Codekarte STORE.




5 Betrieb und Kommunikation

5.1 Kommunikation über die SSI-Schnittstelle

Zum Auslesen aktueller Prozessdaten im Betrieb, verfügt der Lesekopf über eine SSI-Schnittstelle. Physikalisch ist dies eine optisch entkoppelte RS422-Schnittstelle. Die Steuerung sendet ein Taktbüschel und der Lesekopf antwortet synchron mit dem 25 Bit umfassenden Datentelegramm.

SSI-Impulsdiagramm



- T: Periodendauer des Taktsignals
- T_p: Pausenzeit des Taktsignals
- T_m: Monoflopzeit
- D24 ... D0: Datenbits
- MSB: Höchstwertiges Datenbit (Most Significant Bit)
- LSB: Niedrigstwertiges Datenbit (Least Significant Bit)

SSI-Ausgabeformat, Standard

Im Ruhezustand liegen die Signalleitungen "Data +" und "Clock +" auf High-Pegel (3,3 V) und die Signalleitungen "Data -" und "Clock -" auf Low-Pegel (-3,3 V). Mit dem ersten Wechsel des Taktsignals von High nach Low, wird die Datenübertragung eingeleitet, in dem der aktuelle Status (z. B. Positionsdaten, Fehlercodes ...) temporär gespeichert wird. Mit der ersten steigenden Taktflanke wird das höchstwertige Datenbit D_{24} (MSB) an den seriellen Datenausgang des Lesekopfs gelegt. Mit jeder weiteren steigenden Taktflanke, wird das nächst niederwertige Bit übertragen. Nach Übertragung des niederwertigsten Datenbits D_0 (LSB) schaltet die Datenleitung auf Low, bis die Monoflopzeit T_m abgelaufen ist. Eine weitere Datenübertragung kann erst gestartet werden, wenn die Datenleitung wieder auf High schaltet bzw. die Zeit der Taktpause T_p abgelaufen ist. Nach beendeter Taktfolge wird mit der letzten fallenden Taktflanke die Monoflopzeit T_m getriggert. Die Monoflopzeit T_m bestimmt die niederste Übertragungsfrequenz.

SSI-Ausgabeformat, Doppelabfrage (Ringschiebebetrieb)

Bei der Doppelabfrage wird durch Mehrfachübertragung des selben Datenwortes über die SSI-Schnittstelle die Möglichkeit zur Erkennung von Übertragungsfehlern geboten. Bei Mehrfachübertragung werden je Datentelegramm 25 Bit übertragen. Wird der Taktwechsel nach der letzten fallenden Taktflanke nicht unterbrochen, wird automatisch der Ringschiebebetrieb aktiv. Das heißt, die beim ersten Taktwechsel temporär gespeicherte Information, wird erneut ausgegeben. Nach der ersten Übertragung steuert der 26. Takt die Datenwiederholung.

Folgt also der 26. Takt nach einer Zeit die kleiner ist als die Monoflopzeit T_m , wird das selbe Datenwort wiederholt ausgegeben. Folgt der 26. Takt nach einer Zeit, die größer ist als die Monoflopzeit T_m , so ist dies der 1. Takt einer neuen Abfragesequenz und es wird mit den folgenden Takten ein neues, aktuelles Datenwort übertragen.

Hinweis!

Bei vertauschter Taktleitung wird das Datenwort verschoben ausgegeben.

 \prod



Struktur und Inhalt des Antworttelegramms können Sie selbst mittels der Konfigurationssoftware **Vision Configurator** bestimmen. Dies können neben den Positionsdaten in X- und Y-Richtung auch Geschwindigkeits- und Diagnosedaten sein. Stellen Sie sicher, dass die gewünschten Einstellungen vorgenommen und an den Lesekopf übertragen und dort gespeichert wurden. Im Auslieferungszustand hat das Antworttelegramm folgende Struktur:

Bit	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Data	XP21	XP20	XP19	XP18	XP17	XP16	XP15	XP14	XP13	XP12	XP11	XP10	XP9	XP8	XP7	XP6	XP5	XP4	XP3	XP2	XP1	XP0	Out	Wrn	Err
	MSB																					LSB	Statusbits		

Hinweis!

Die Anzahl der notwendigen Positionsbits in X-Richtung hängt von der Streckenlänge Ihrer Anlage und der geforderten Positionsauflösung ab.

Beispiel:

max. Streckenlänge = 300 m, geforderte Positionsauflösung = 1 mm. Für die Darstellung der X-Position genügen 19 Bit. Sie können daher 6 Bit für die Ausgabe weiterer Daten belegen.

Bedeutung der Statusbits:

Out	Wrn	Err	Bedeutung
Х	1	х	reserviert
Х	х	1	Fehler, Fehlercode in XP0 XP21
1	х	х	keine Positionscodes im Lesefenster (XP0 XP21 = 0)

Error Codes:

Fehlercode	Bedeutung	
1	falsche orientierung des Lesekopfs (180° verdreht)	
2	Positionsfehler: Positionscodes im Lesefenster sind uneindeutig	
>1000	interner Fehler	



6 Anhang

6.1 Codekarten für die externe Parametrierung

Hier finden Sie die Codekarten, mittels derer Sie Schritt für Schritt einige Grundfunktionen des Lesekopfs parametrieren können. Für die genaue Vorgehensweise bei der externen Parametrierung .

Für die externe Parametrierung mit Codekarten empfehlen wir, die gewünschten Seiten dieses Handbuchs zu kopieren bzw. auszudrucken und die benötigten Codekarten auszuschneiden. Dies verhindert, dass irrtümlicherweise eine andere Codekarte auf derselben Seite vom Lesekopf erkannt wird. Falls Sie dieses Handbuch direkt für die Parametrierung verwenden, bedecken Sie die nicht benötigten Codekarten z. B. mit einem Blatt Papier.

6.1.1 Codekarten mit besonderer Funktion

Besondere Funktion weisen folgende Codekarten auf:

- ENABLE
- STORE
- CANCEL
- USE
- DEFAULT

Enable




Abbildung 6.1 Die Codekarte "ENABLE" dient der Aktivierung der Betriebsart für externe Parametrierung.

Store




Abbildung 6.2 Die Codekarte "STORE" speichert die vorgenommene Parametrierung nichtflüchtig im Lesekopf und beendet die Betriebsart für externe Parametrierung.

Cancel




Abbildung 6.3 Die Codekarte "CANCEL" verwirft die vorgenommene Parametrierung und beendet die Betriebsart für externe Parametrierung. Der Lesekopf geht in den Normalbetrieb unter Benutzung der zuletzt gültig gespeicherten Konfiguration.

Use




Abbildung 6.4 Die Codekarte "USE" übernimmt die vorgenommene Konfiguration **flüchtig** in den Arbeitsspeicher des Lesekopfes und beendet die Betriebsart für externe Parametrierung. Der Lesekopf arbeitet nun mit dieser Konfiguration. Wird der Lesekopf jedoch aus- und wieder eingeschaltet, so geht diese Konfiguration verloren und der Lesekopf arbeitet mit der zuletzt gültig gespeicherten Konfiguration. Diese Funktion dient überwiegend Testzwecken.

Default




Abbildung 6.5 Die Codekarte "DEFAULT" stellt die Werkseinstellung des Lesekopfes wieder her und beendet die Betriebsart für externe Parametrierung.

6.1.2 Codekarten zur Einstellung der Auflösung

Durch Parametrierung kann dem Lesekopf eine Auflösung der Positionsdaten von 0,1 mm / 1 mm / 10 mm zugewiesen werden.

Auflösung: 0,1 mm




Abbildung 6.6 Die Codekarte weist dem Lesekopf eine Auflösung der Positionsdaten von 0,1 mm zu.

Auflösung: 1 mm




Abbildung 6.7 Die Codekarte weist dem Lesekopf eine Auflösung der Positionsdaten von 1 mm zu.

Auflösung: 10 mm




Abbildung 6.8 Die Codekarte weist dem Lesekopf eine Auflösung der Positionsdaten von 10 mm zu.





Maximale Länge des Codebands

Auflösung des Lesekopfs [mm]	Maximale Länge Codeband [km]
10	10
1	10
0,1	10

6.1.3 Codekarten zur Einstellung der Orientierung

Falls die Ausrichtung des Lesekopfs zum Codeband nicht der Default-Einstellung entspricht, muss die Orientierung angepasst werden. Die Orientierung kann im Winkel 0° , 180° oder $0^{\circ}/180^{\circ}$.

Orientierung 0°




Abbildung 6.9 Die Codekarte weist dem Lesekopf die Orientierung 0° zu.

Orientierung 180°




Abbildung 6.10 Die Codekarte weist dem Lesekopf die Orientierung 180° zu.

Orientierung 0° oder 180°




Abbildung 6.11 Die Codekarte weist dem Lesekopf die Orientierung 0° und 180° zu. Mit dieser Einstellung kann der Lesekopf das DataMatrix-Codeband in 0° und 180° Orientierung lesen.



6.1.4 Codekarten zur Einstellung der Übertragungsrate

Durch Parametrierung können dem Lesekopf verschiedene Übertragungsraten für die Kommunikation über die Schnittstelle zugewiesen werden. Folgende Übertragungsraten sind einstellbar:

- 38400 Bit/s
- 57600 Bit/s
- 76800 Bit/s
- 115200 Bit/s
- 230400 Bit/s

Übertragungsrate: 38400 Bit/s




Abbildung 6.12 Die Übertragungsrate des Lesekopfs für die Kommunikation über die Schnittstelle wird auf 38400 Bit/s eingestellt.

Übertragungsrate: 57600 Bit/s




Abbildung 6.13 Die Übertragungsrate des Lesekopfs für die Kommunikation über die Schnittstelle wird auf 57600 Bit/s eingestellt.

Übertragungsrate: 76800 Bit/s




Abbildung 6.14 Die Übertragungsrate des Lesekopfs für die Kommunikation über die Schnittstelle wird auf 76800 Bit/s eingestellt.

Übertragungsrate: 115200 Bit/s




Abbildung 6.15 Die Übertragungsrate des Lesekopfs für die Kommunikation über die Schnittstelle wird auf 115200 Bit/s eingestellt.

Übertragungsrate: 230400 Bit/s




Abbildung 6.16 Die Übertragungsrate des Lesekopfs für die Kommunikation über die Schnittstelle wird auf 230400 Bit/s eingestellt.



6.1.5 Codekarten zur Einstellung des Ein-/Ausgangs 3

Durch Parametrierung können dem Eingang/Ausgang 3 des Lesekopfs verschiedene Funktionen zugewiesen werden. Folgende Ein-/Ausgangsfunktionen sind einstellbar:

- Eingang: keine
- Ausgang: Geschwindigkeitsüberschreitung
- Ausgang: Warnung
- Ausgang: Fehler
- Ausgang: Event
- Ausgang: keine Position

Eingang 3: keine Funktion




Abbildung 6.17 Der Eingang/Ausgang 3 ist als Eingang definiert, hat aber keine Funktion.

Ausgang 3: Geschwindigkeitsüberschreitung




Abbildung 6.18 Der Eingang/Ausgang 3 ist als Ausgang definiert. Dieser Ausgang führt das Potenzial +U_B, solange die definierte Höchstgeschwindigkeit überschritten wird.

Ausgang 3: Warnung




Abbildung 6.19 Der Eingang/Ausgang 3 ist als Ausgang definiert. Dieser Ausgang führt das Potenzial +U_B, solange eine Warnmeldung des Lesekopfs vorliegt.

Ausgang 3: Fehler




Abbildung 6.20 Der Eingang/Ausgang 3 ist als Ausgang definiert. Dieser Ausgang führt das Potenzial +U_B, solange eine Fehlermeldung des Lesekopfs vorliegt.

Ausgang 3: Event




Abbildung 6.21 Der Eingang/Ausgang 3 ist als Ausgang definiert. Dieser Ausgang führt das Potenzial +U_B, solange sich ein Eventmarker im Lesefeld des Lesekopfs befindet.



Ausgang 3: keine Position




Abbildung 6.22 Der Eingang/Ausgang 3 ist als Ausgang definiert. Dieser Ausgang führt das Potenzial $+U_B$, solange der Lesekopf keine Positionsinformation liest.

FABRIKAUTOMATION – SENSING YOUR NEEDS





Zentrale USA

Pepperl+Fuchs Inc. Twinsburg, Ohio 44087 · USA Tel. +1330 4253555

E-Mail: sales@us.pepperl-fuchs.com

Zentrale Asien

Pepperl+Fuchs Pte Ltd.
Singapur 139942
Tel. +65 67799091

 $\hbox{E-Mail: sales@sg.pepperl-fuchs.com}\\$

www.pepperl-fuchs.com

