Mobilidade Empresarial e Comunicação

Escaneie



Soluções para Aplicações Industriais e Áreas Classificadas

A divisão Enterprise Mobility da Pepperl+Fuchs, líder global em equipamentos móveis para aplicações industriais e áreas classificadas, oferece soluções para computação móvel e comunicação que podem digitalizar as aplicações dos clientes de forma rápida e fácil. O resultado são processos mais seguros, mais eficientes e mais transparentes.

Combinados com o amplo portfólio de dispositivos para áreas classificadas da Pepperl+Fuchs, nossos produtos Ecom viabilizam aplicações inovadoras e soluções completas. As aplicações convencionais são atendidas, ao mesmo tempo em que se estabelecem as bases para cenários da Indústria 4.0.

Computação

Tab- Ex® 05 – Tablet Android para Áreas Classificadas



- Android™, Knox Mobile Enrollment
- Solução confiável testada em campo
- Certificações globais – uma plataforma comum
- Samsung Knox 3.2
- Câmera de alta qualidade de 13 MP/5 MP com autofoco
- Certificado ARCore
- Android™ (até o Android 22), atualizações de segurança até 2032

Tela	Processador e memória	Comunicação
■ 8" TFT ■ Brilho de 600 nits	■ Exynos 1380 (Lhotse) Octa-core de 64 bits; 4 x 2,4 GHz, 4 x 2,0 GHz ■ 6 GB de RAM ■ 128 GB de memória, expansível até 1 TB via cartão microSD externo	■ Compatibilidade com 4G/5G, incluindo B48/n48 para modelos dos EUA. ■ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax ■ Wi-Fi Direct, Wi-Fi 6 ■ Bluetooth® 5.3 ■ AT&T, Verizon, T-Mobile

Your automation, our passion.

PEPPERL+FUCHS

Computação

Pad-Ex® 01 – Tablet Windows para áreas classificadas

Zona 2/22 Div. 2



ANATEL INMETRO

- Windows 11 Pro
- Tela de alta resolução, full HD
- Tela widescreen visível sob luz solar de 1000 nits
- Leitor de código de barras 1-D/2-D (opcional)
- Câmera de 8 MP com foco automático e flash LED
- Operação de 8,5 horas*, bateria opcional de longa duração por 15 horas*

* Testado usando o benchmark de duração da bateria MobileMark 2014. Os resultados podem variar em diferentes situações, incluindo configuração de hardware, software, condições operacionais, configurações de gerenciamento de energia e outros fatores.

Tela	Processador e memória	Comunicação
■ Painel LCD HD de 11,6" (1920 x 1080 px) ■ Multitoque capacitivo	■ Intel®Core™ i5 ou i7 12ª geração ■ 6 GB de RAM ■ 256 GB NVMe PLCe SSD	■ Combinação WWAN LTE + GPS (opcional) ■ Intel® Wi-Fi 6E AX211 ■ Bluetooth® 5.3 ■ AT&T, Verizon, T-Mobile

Comunicação

Smart-Ex® 03 – Smartphone

Zona 1/21 Div. 1

Zona 2/22 Div. 2



ANATEL INMETRO

- Android™, Android Enterprise Recomendado
- Dual SIM (nano/eSIM)
- Câmera traseira de 13 MP + câmera frontal de 5 MP (opcional)
- Compatível com redes privadas 4G e 5G
- Flash LED com função de lanterna
- Bateria substituível de 4400mAh
- Grau de proteção IP68
- Teclas programáveis

Tela	Processador e memória	Comunicação
■ Tela de 6" com Gorilla Glass ■ Compatível com Luva ■ 1080 × 2160 px	■ Plataforma Qualcomm 6490 ■ 8 GB RAM/128 GB ROM	■ Suporte 4G/5G incluindo B48/n48 ■ Pronto para Wi-Fi 6E ■ Bluetooth 5.2 ■ GPS, GLONASS, ■ Galileo, QZSS, BeiDou ■ AT&T e T-Mobile

Periféricos

Zona 1/21 Div. 1



ANATEL INMETRO

Fone de Ouvido Bluetooth® SM1P

Zona 1/21 Div. 1



ANATEL INMETRO

Dispositivo portátil Bluetooth intrinsecamente seguro

Zona 1/21 Div. 1



ANATEL INMETRO

Microfone com alto-falante remoto RSM-Ex 01

Acessórios

- Capas e suportes
- Doca de mesa
- Carregadores
- Soluções em montagem
- Adaptadores
- E mais

www.pepperl-fuchs.com/pt-br - Sujeito a modificações • © Pepperl+Fuchs • Impresso no Brasil • 70212938 • 9/26