

# Инструкция за експлоатация

## 1. Маркировка

Кабелни уплътнения, метал, за неармирани кабели CG.NA.* за екранирани EMC кабели CG.EM.*
Сертификат ATEX: IMQ 14 ATEX 012X
Маркировка ATEX: II 2 GD Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Сертификат IECEx: IECEx IMQ 14.0004X
Сертификат CCC: 2021312313000344
UL одобрение CG.NA.*: cULus E490324, изпитано за UL 514B E490962 изпитано за UL 2225 CSA 60079-7 , CSA 60079-31 UL одобрение CG.EM.*: cULus E490962 изпитано за UL 2225 CSA 60079-7 , CSA 60079-31
Отбеляните със * букви на продуктовия код са заместващи знаци за версии на устройството.
Pepperl+Fuchs Група Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Германия
Интернет: <a href="http://www.pepperl-fuchs.com">www.pepperl-fuchs.com</a>

## 2. Целева група, персонал

Отговорността за планирането, сглобяването, пускането в експлоатация, функционирането, поддръжката и демонтажа се поема от оператора на завода. Персоналът трябва да бъде обучен и квалифициран по подходящия начин, за да извърши монтаж, инсталациене, комисиониране, експлоатация, поддръжка и демонтаж на устройството. Тренираният и квалифициран персонал трябва да е прочел и да е разbral инструкцията за експлоатация.

## 3. Справка с допълнителна документация

Съблюдавайте директивите, стандартите и националното законодателство, приложимо за предназначението и работното място.

Съответните листове с данни, ръководства, декларации за съответствие, сертификати за ЕС изследване на типа, сертификати и контролни чертежи, ако са приложими (вижте листа с данни), са неделима част от този документ. Можете да намерите тази информация на [www.pepperl-fuchs.com](http://www.pepperl-fuchs.com). За конкретна информация за устройството, като например годината на производство, сканирайте QR кода на устройството. Като алтернатива въведете серийния номер в полето за търсене за серийни номера на [www.pepperl-fuchs.com](http://www.pepperl-fuchs.com).

## 4. Предназначение

Устройството е одобрено единствено за подходяща работа по предназначение. Пренебрегването на тези инструкции ще направи гаранцията невалидна и ще освободи от отговорност производителя. Кабелните уплътнения от серийте CG.NA.\* и CG.EM.\* са изработени от метал.

Апаратът може да се използва на закрито.

Апаратът може да се използва на открито.

Апаратът може да се използва в Зона 1.

Апаратът може да се използва в Зона 21.

Апаратът може да се използва в Зона 2.

Апаратът може да се използва в Зона 22.

Устройството може да се използва с искробезопасни вериги.

Използвайте устройството само във фиксирани инсталации.

Кабелните уплътнения могат да се използват с кабели с небронирана еластомерна и пластмасова изолация.

Кабелните уплътнения осигуряват комбинация

от защита от експлозия

и защита от околната среда върху външната кабелна обвивка.

Кабелните уплътнения CG.EM.\* могат да се използват с екранирани кабели, при които екранировката се свързва към вътрешния екраниращ пръстен на уплътнението, за да се осигури необходимата EMC защита.

## 5. Използване не по предназначение

Заштата на персонала и на завода не е осигурена, ако устройството не се използва в съответствие с предназначението си.

## 6. Монтаж и инсталации

Съблюдавайте инструкциите за монтаж съгласно IEC/EN 60079-14.

Ако възнамерявате да монтирате апарат или кутията на места, които може да бъдат подложени на въздействието на агресивни вещества, погрижете се посочените материали на повърхността да бъдат съвместими с тези вещества. Ако е необходимо, свържете се с Pepperl+Fuchs за допълнителна информация.

Придържайте се към инструкциите за експлоатация на съответните компоненти.

Вижте в съответните технически данни на инсталираниите компоненти за реалния тип на защита и за възможни ограничения. Уверете се, че степента на защита се поддържа от цялата инсталация.

Уверете се, че повърхността на кутията е достатъчно гладка, за да се постигне необходимата степен на защита.

Уверете се, че входовете в кутията са перпендикуляри, кръгли и без неравности.

### Изисквания за кабелни уплътнения

Използвайте само кабелни уплътнения, които са сертифицирани по подходящия начин за приложението.

Използвайте само кабелни уплътнения с температурен обхват, подходящ за приложението.

Използвайте уплътнения, които са подходящи за конкретното приложение.

Уверете се, че степента на защита не се намалява от кабелното уплътнение.

Инсталирайте кабели и кабелни уплътнения така, че да не са изложени на механични опасности.

Кабелите и свързващите линии трябва да са без механично напрежение. Използвайте подходящо средство за облекчаване на усилието, което трябва да бъде монтирано отвън на кутията.

Уверете се, че всички кабелни уплътнения са в добро състояние и добре затегнати.

Затегнете всички кабелни уплътнения с подходящия усукващ момент.

Затворете всички неизползвани кабелни уплътнения с подходящите уплътнителни тапи.

Спазвайте специфичните условия на околната среда за уплътнителните тапи.

### 6.1. Изисквания по отношение на огнеупорната кутия

Монтирайте кабелите и свързващите линии през резовите отвори.

#### Изисквания по отношение на коничните резби

Уверете се, че стената на кутията е достатъчно дебела, за да осигури най-малко 5 пълни витки на резбата.

За да осигурите степента на защита, използвайте уплътнител за резби. Нанесете уплътнителя за резби върху най-малко 2 пълни витки на резбата, преди да монтирате салниковата набивка в кабелното уплътнение.

Осигурете електропроводимост.

#### Изисквания по отношение на метричните резби

Уверете се, че стената на кутията е достатъчно дебела, за да осигури най-малко 5 пълни витки на резбата.

Осигурете О-пръстен за резбования отвор на резбата отвън на кутията.

### 6.2. Изисквания по отношение на повишената безопасност

#### Изисквания по отношение на кутиите без резба

Минималната дебелина на стената на кутията трябва да бъде 1,5 mm.

Ако кутията няма резби, използвайте контрагайки за затягане.

За уплътняване между завиващите се части и кутията използвайте уплътнителни шайби.

По време на монтажа може да се наложи да завъртите контрагайката или кабелното уплътнение.

Ако е необходимо да завъртите кабелното уплътнение, използвайте О-пръстен за уплътнение.

Придържайте се към необходимите диаметри на отворите.

#### Изисквания по отношение на коничните резби

Минималната дебелина на стената на кутията трябва да бъде 1,5 mm.

При монтаж към кутията към нея трябва да бъдат механично свързани най-малко 3 витки на резбата. Ако това не е възможно, използвайте контрагайки.

За да осигурите степента на защита, използвайте уплътнител за резби. Нанесете уплътнителя за резби върху най-малко 2 пълни

витки на резбата, преди да монтирате салниковата набивка в кабелното уплътнение.  
Осигурете електропроводимост.  
Затегнете контрагайката отвътре, а уплътнителната шайба върху резбата отвън на кутията.  
Ако е необходимо, монтирайте О-пръстен между уплътнителната шайба и главата на винта.

#### **Изисквания по отношение на метричните резби**

Минималната дебелина на стената на кутията трябва да бъде 1,5 mm.  
При монтаж към кутията към нея трябва да бъдат механично свързани най-малко 3 витки на резбата. Ако това не е възможно, използвайте контрагайка.  
Затегнете контрагайката отвътре, а уплътнителната шайба върху резбата отвън на кутията.  
Ако е необходимо, монтирайте О-пръстен между уплътнителната шайба и главата на винта.

### **7. Експлоатация, поддръжка, ремонт**

Не използвайте повредено или замърсено устройство.  
Съблюдавайте инструкциите за монтаж съгласно IEC/EN 60079-14.  
Спазвайте IEC/EN 60079-17 за поддръжка и проверка.  
Не модифицирайте и не манипулирайте устройството.  
Използвайте само резервни части, посочени от производителя.  
Уверете се, че апаратът е изключен, преди да извършите поддръжка или поправка.  
Различните метали ще корозират, когато се поставят един до друг в механизъм.  
Когато избирате материала на кутията, обърнете внимание на възможните въздействия от галванична корозия.

### **8. Доставка, транспортиране, изхвърляне**

Проверете опаковката и съдържанието за повреди.  
Проверете дали сте получили всички елементи и дали получените елементи са тези, които сте поръчали.  
Устройството, вградените компоненти, опаковката и каквото и да било съдържащи се в него батерии трябва да бъдат изхвърляни в съответствие с приложимите закони и инструкции на съответната държава.