


Varianten-spezifische Daten - Abmessungen und Gehäusedetails



Gehäusotyp	Bedienelemente Größe und Anzahl	Abmessungen [mm]				Befestigung [mm]			Masse circa [kg]
		A	B	C	C1	G	H	J	
LRP1.*	1x klein / 1x groß	90	88	85	134,5	50	72,5	5,6	0,7
LRP2.*	2x klein	132	88	85	134,5	93	72,5	5,6	0,7
LRP2L.*	2x klein / 1x groß (4-polig)	160	100	85	134,5	97	88	5,6	0,9
LRP3.*	3x klein	178	88	85	134,5	136	72,5	5,6	1
LRP5L.*	5x klein / 2x groß	260	100	85	134,5	186	88	5,6	1,2

Gewichtsangabe für leeres Gehäuse, Zunahme durch Gehäusezubehör, Einbauten und Kabelverschraubungen ist zu beachten

Werte können leicht variieren aufgrund Fertigungstoleranzen

Außenmaß C1 zeigt Maximum, es variiert in Abhängigkeit der Bedienelemente

Kabeleinführungen Anzahl je nach Größe

Typen-schlüssel	Kabeleinführungen Fläche A			Kabeleinführungen Fläche B		
	Anzahl	Typ	Klemmbereich	Anzahl	Typ	Klemmbereich
.B.	-	-	-	1	CG.PEDS1.M20.*	6 ... 12 mm
.C.	-	-	-	1	CG.PEDS1.M25.*	9 ... 17 mm
.E.	1	SP.PE.M20.*	-	1	CG.PEDS1.M20.*	6 ... 12 mm
.F.	1	SP.PE.M20.*	-	1	CG.PEDS1.M25.*	9 ... 17 mm

Für weitere Konfigurationen wenden Sie sich bitte an Pepperl+Fuchs