

Manual de utilizare

1. Marcaj

Presetupe de cablu de tip barieră, Metal, pentru cabluri blindate CG.BA.* pentru cabluri neblindate CG.BN.*
Certificat ATEX: CESI 18 ATEX 037X
Marcaj ATEX: Ⓢ II 2 GD Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Certificat IECEx: IECEx CES 18.0030X
Certificat CCC CG.BA*: 2021312313000454
Certificat CCC CG.BN*: 2021312313000456

Literele marcate cu * ale codului de tip sunt substituenți pentru versiunile dispozitivului.

Pepperl+Fuchs Grupul Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germania
Internet: www.pepperl-fuchs.com

2. Grup țintă, personal

Responsabilitatea pentru planificare, asamblare, punere în funcțiune, operare, întreținere și dezasamblare aparține operatorului.

Personalul trebuie instruit și calificat în mod corespunzător pentru a efectua operațiunile de montare, instalare, punere în funcțiune, operare, întreținere și dezasamblare ale dispozitivului. Personalul instruit și calificat trebuie să fi citit și să fi înțeles manualul de utilizare.

3. Referință la Documentația suplimentară

Respectați directivele, standardele și legislația națională pentru utilizarea în scopul prevăzut și locația de operare.

Fișele de date, manualele, declarațiile de conformitate, certificatele de examinare tip EU, certificatele și desenele tehnice corespunzătoare, dacă se aplică (consultați fișa de date), sunt părți integrale ale acestui document. Puteți găsi aceste informații accesând www.pepperl-fuchs.com.

Pentru informații specifice cu privire la dispozitiv, precum anul fabricației, scanază codul QR de pe dispozitiv. Ca alternativă, introduceți numărul de serie în câmpul de căutare al numărului de serie www.pepperl-fuchs.com.

4. Utilizarea în scopul prevăzut

Dispozitivul este aprobat numai pentru utilizarea corespunzătoare și în scopul prevăzut. Ignorarea acestor instrucțiuni va anula orice garanție și va exonera producătorul de orice răspundere.

Presetupele de cablu din seria CG.B* sunt fabricate din metal.

Dispozitivul poate fi utilizat în interior.

Dispozitivul poate fi utilizat în exterior.

Dispozitivul poate fi utilizat în Zona 1.

Dispozitivul poate fi utilizat în Zona 21.

Dispozitivul poate fi utilizat în Zona 2.

Dispozitivul poate fi utilizat în Zona 22.

Dispozitivul poate fi utilizat cu circuitele cu siguranță intrinsecă.

Utilizați dispozitivul doar în instalații fixe.

Presetupele de tip barieră includ o etanșare de cameră umplută cu compuși în jurul corpului individual al unui cablu pentru a menține integritatea ignifugării echipamentului.

CG.BA.*:

Presetupele de cablu pot fi utilizate cu cablu blindat.

Presetupele de cablu oferă o combinație de protecție împotriva exploziilor și protecție a mediului pe teaca de cablu exterioară și interioară.

CG.BN.*:

Presetupele de cablu pot fi utilizate cu cabluri izolate cu elastomer nearmat și cabluri izolate cu plastic.

Presetupele de cablu oferă o combinație de protecție împotriva exploziilor și protecție a mediului pe teaca de cablu exterioară.

5. Utilizare necorespunzătoare

Protecția personalului și a unității de producție nu este asigurată dacă dispozitivul nu este utilizat în scopul prevăzut.

6. Montarea și instalarea

Respectați instrucțiunile de instalare în conformitate cu IEC/EN 60079-14.

Respectați fișa tehnică de securitate în conformitate cu Regulamentele (UE) nr. 453/2010 și (UE) nr. 2015/830 ale Comisiei.

Dacă intenționați să instalați dispozitivul sau carcasa în zone care pot fi expuse unor substanțe agresive, asigurați-vă că materialele de

suprafață indicate sunt compatibile cu aceste substanțe.

Dacă este necesar, contactați Pepperl+Fuchs pentru informații suplimentare.

Respectați manualele de utilizare pentru componente asociate.

Consultați datele tehnice corespunzătoare ale componentelor instalate pentru tipul de protecție curent sau pentru orice restricții posibile.

Asigurați-vă că gradul de protecție este menținut de întreaga instalație.

Asigurați-vă că suprafața carcsei este suficient de netedă pentru a obține gradul de protecție necesar.

Asigurați-vă că intrările carcsei sunt perpendiculare, circulare și fără bavuri.

Cerințe pentru presetupe

Utilizați doar presetupele certificate în mod corespunzător pentru aplicație.

Utilizați numai presetupe cu o gamă de temperaturi corespunzătoare aplicației.

Utilizați garnituri adecvate pentru aplicația specificată.

Asigurați-vă că gradul de protecție nu este încălcat de către presetupe.

Instalați cablurile și presetupele astfel încât să nu fie expuse la pericole mecanice.

Cablurile și cablurile de conectare nu trebuie să fie supuse la solicitări mecanice. Utilizați un dispozitiv de detensionare adecvat, care trebuie montat în afara carcsei. Asigurați-vă că toate presetupele sunt în condiție bună și că sunt strânse bine.

Strângeți toate presetupele la cuplul corespunzător.

6.1. Cerințe în legătură cu carcasa antideflagrantă

Instalați cablurile și cablurile de conectare prin orificiile filetate.

Cerințe în legătură cu filetele conice

Asigurați-vă că peretele carcsei este suficient de gros pentru a cupla cel puțin 5 rotații complete ale filetelui.

Pentru a asigura gradul de protecție, utilizați un material de etanșare a filetelui. Aplicați materialul de etanșare a filetelui la cel puțin 2 rotații complete ale filetelui înainte de a instala presgarnitura în presetupa de cablu.

Asigurați conductivitatea electrică.

Cerințe în legătură cu filetele metrice

Asigurați-vă că peretele carcsei este suficient de gros pentru a cupla cel puțin 5 rotații complete ale filetelui.

Montați o garnitură inelară în orificiul filetat, pe filetul din exteriorul carcsei.

6.2. Cerințe în legătură cu creșterea gradului de siguranță

Cerințe referitoare la carcsele nefiletate

Grosimea minimă a peretelui carcsei trebuie să fie de 1,5 mm.

În cazul în care carcasa nu are filete, utilizați contrapiulița pentru strângere.

Pentru etanșare, utilizați garnituri cu șaibă între piesele înșurubate și carcasa.

În timpul montării, poate fi necesar să rotiți contrapiulița sau presetupa cablului. Dacă este necesar să rotiți presetupa cablului, utilizați o garnitură inelară pentru etanșare.

Respectați diametrele de găuri necesare.

Cerințe în legătură cu filetele conice

Grosimea minimă a peretelui carcsei trebuie să fie de 1,5 mm.

La montarea pe carcasă, cel puțin 3 rotații ale filetelui trebuie să fie conectate mecanic la carcasă. Dacă acest lucru nu este posibil, utilizați o contrapiuliță.

Pentru a asigura gradul de protecție, utilizați un material de etanșare a filetelui. Aplicați materialul de etanșare a filetelui la cel puțin 2 rotații complete ale filetelui înainte de a instala presgarnitura în presetupa de cablu.

Asigurați conductivitatea electrică.

Strângeți contrapiulița din interior și garnitura cu șaibă de pe filetul din exteriorul carcsei.

Dacă este necesar, montați o garnitură inelară între garnitura cu șaibă și capul șurubului.

Cerințe în legătură cu filetele metrice

Grosimea minimă a peretelui carcsei trebuie să fie de 1,5 mm.

La montarea pe carcasă, cel puțin 3 rotații ale filetelui trebuie să fie conectate mecanic la carcasă. Dacă acest lucru nu este posibil, utilizați o contrapiuliță.

Strângeți contrapiulița din interior și garnitura cu șaibă de pe filetul din exteriorul carcsei.

Dacă este necesar, montați o garnitură inelară între garnitura cu șaibă și capul șurubului.

7. Operarea, întreținerea, reparațiile

Nu utilizați un dispozitiv avariata sau poluat.

Respectați instrucțiunile de instalare în conformitate cu IEC/EN 60079-14.

Respectați instrucțiunile din IEC/EN 60079-17 pentru întreținere și inspecție.

Nu modificați sau manipulați dispozitivul.

Utilizați numai piese de schimb specificate de producător.

Asigurați-vă că dispozitivul este scos de sub tensiune înainte de a efectua lucrări de întreținere sau reparare.

Metalele diferite se vor coroda atunci când sunt așezate alăturat într-un ansamblu.

Când selectați materialul carcasei, observați efectele posibile ale coroziunii galvanice.

8. Livrare, transport, eliminare

Verificați ambalajul și conținuturile pentru avarii.

Verificați dacă ați primit toate articolele și dacă articolele primite sunt cele pe care le-ați comandat.

Eliminarea dispozitivului, a componentelor integrate, a ambalajului și a oricăror baterii conținute de acesta trebuie să se facă în conformitate cu legile și liniile directoare aplicabile ale țării respective.