

Lietošanas pamācība

1. Marķējums

Tukšs korpuiss, varu nesaturošs alumīnijis EJB*	Ex elementi nav paredzēti izmantošanai atsevišķā veidā. Ex elementu uzstādīšana un lietošana ierīcēs vai sistēmās ir jāsertificē atsevišķi.
Tukšs korpuiss, nerūsējošais tērauds EJBX*	Ex elementu sertifikāta numura beigās ir U marķējums.
ATEX sertifikāts: INERIS 14 ATEX 9010U	Ievērojiet saistīto komponentu lietošanas pamācības.
ATEX marķējums:	Ievērojiet instalācijas norādes saskaņā ar standartu IEC/EN 60079-14.
◎ I M2	Ievērojiet direktīvas, standartus un valsts tiesību aktus, kas ir piemērojami paredzētajam lietošanas veidam un ekspluatācijas vietai.
Ex db I Mb (EJBX only)	Šādu noteikumu piemēri ir regulas, kas attiecas uz strāvu, zemējumu, instalāciju, kā arī higiēnu un drošību.
◎ II 2 GD and/or	Ja plānojat uzstādīt ierīci vai korpusu vietās, kur uz to var iedarboties agresīvas vielas, pārliecībītes, ka norādītie virsmas materiāli ir saderīgi ar šīm vielām. Ja tas ir nepieciešams, sazinieties ar Pepperl+Fuchs, lai iegūtu papildinformāciju.
Ex db IIA or IIB or IIB+H2 Gb and/or	Gādājiet, lai ierīce nodrošina un uztur vismaz IP66 aizsardzības klasi saskaņā ar IEC/EN 60079-0.
Ex tb IIIC Db	Ievērojiet prasības atbilstoši IEC/EN 60079-31 par pastiprinātu putekļu nogulsnēšanos.
IECEx sertifikāts: IECEx INE 14.0028U	Lai nodrošinātu atbilstību temperatūras klasei, raugiet, lai ap korpusu cirkulētu gaisa plūsmu.
UKCA sertifikāts: CML 21 UKEX 1425U	Produkta sertifikācija pieļauj mazākus attālumus nekā norādītos attālumus saskaņā ar IEC/EN 60079-14:
CCC sertifikāts: 2020322303002546	<ul style="list-style-type: none">• IIA gāzu grupa: = 10 mm• IIB gāzu grupa: = 10 mm• IIB+H₂ gāzu grupa: = 10 mm
UL apstiprinājums: cULus	Korpusa pārsegs ir smags. Lai nepielautu personisku kaitējumu vai materiālos zaudējumus, nosakiet atbilstošas prasības attiecībā uz uzstādīšanas procedūru.
Tukšs korpuiss E482035 , UL 50E , UL 1203 , CSA C22.2, No. 25, 30 apstiprināts:	Atverot vadības paneli, nesabojājiet liesmu kanāla virsmas starp korpusu un korpusa pārsegū.
Class I, Division 1, Groups B, C, D	Ja viena no liesmu kanāla virsmām ir bojāta, nomainiet korpusu un korpusa pārsegū.
Class II, Division 1, Groups E, F, G	Pirms korpusa pārsega piestiprināšanas korpusam, pārklājiet liesmu kanāla virsmu ar plānu piemērotas aizsargsmērvielas kārtu.
Type 4, 4X, 7, 9	Kad ir ierīkots apvalks, pārliecībītes, ka visi stiprinājumi ir pilnībā pievilkti. Pievelciet visas korpusa/korpusa pārsega skrūves ar atbilstošo griezes momentu.
apkārtējā temperatūra: -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)	Pārliecībītes, ka korpusa tuvumā nav ārējo karstuma avotu.

Ar zvaigznīti (*) apzīmētie burti veida kodā ir ierīces versijas vietturi.

Pepperl+Fuchs Grupa Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Vācija
Timekļa vietne: www.pepperl-fuchs.com

2. Mērķgrupa, personāls

Par plānošanu, montāžu, nodošanu ekspluatācijā, ekspluatāciju, apkopi un demontēšanu atbild iekārtas operators.

Ierīces uzstādīšanu, instalāciju, nodošanu ekspluatācijā, ekspluatāciju, apkopi un demontēšanu drīkst veikt tikai pienācīgi apmācīts un kvalificēts personāls. Apmācītajam un kvalificētajam personālam ir jāizlasa un jāsaprot lietošanas pamācība.

3. Atsauce uz papildokumentiem

Ievērojiet direktīvas, standartus un valsts tiesību aktus, kas ir piemērojami paredzētajam lietošanas veidam un ekspluatācijas vietai.

Attiecīgās datu lapas, pamācības, ES atbilstības deklarācijas, ES tipa pārbaudes sertifikāti, sertifikāti un atbilstīgie kontroles rasejumi (skatiet datu lapu) ir neatņemama šī dokumenta daļa. Šo informāciju skatiet vietnē www.pepperl-fuchs.com.

Lai piekļūtu šai dokumentācijai, vietnes meklēšanas laukā ievadiet izstrādājuma nosaukumu, proti, izstrādājuma veida kodu vai vienuma numuru.

Lai noskaidrotu specifisku informāciju par ierīci, piemēram, ražošanas gadu, noskenējiet ierīces QR kodu. Kā alternatīvu varat ievadīt sērijas numuru tā meklēšanas lodiņā vietnē www.pepperl-fuchs.com.

4. Paredzētais lietošanas veids

Ierīce ir apstiprināta tikai atbilstošam un paredzētajam lietošanas veidam. Ja šī lietošanas pamācība netiks ievērota, garantija zaudēs spēku, un ražotājs būs atbīrvots no atbildības.

EJB* sērijas korpusi ir izgatavoti no varu nesaturoša alumīnija.

EJBX* sērijas korpusi ir ražoti no nerūsējoša tērauda.

Ierīci var izmantot iekštelpās.

Ierīci var izmantot ārā.

Ierīci var izmantot 1. zonā.

Ierīci var izmantot 21. zonā.

Ierīci var izmantot 2. zonā.

Ierīci var izmantot 22. zonā.

Ierīce ir paredzēta uzstādīšanai pie sienas.

Ierīce ir paredzēta uzstādīšanai pie tērauda konstrukcijas.

Izmantojiet montāžai piemērotu nostiprināšanas materiālu.

Piemontējiet korpusu norādītajos stiprinājuma punktos.

5. Neatbilstoša izmantošana

Nemontējiet ierīci pie griestiem.

Ja ierīce netiek izmantota atbilstoši paredzētajam lietošanas veidam, netiek nodrošināta personāla un iekārtas aizsardzība.

6. Uzstādīšana un instalācija

Ex elementi nav paredzēti izmantošanai atsevišķā veidā. Ex elementu uzstādīšana un lietošana ierīcēs vai sistēmās ir jāsertificē atsevišķi.

Ievērojiet sertifikāta numura beigās ir U marķējums.

Ievērojiet saistīto komponentu lietošanas pamācības.

Ievērojiet instalācijas norādes saskaņā ar standartu IEC/EN 60079-14.

Ievērojiet direktīvas, standartus un valsts tiesību aktus, kas ir piemērojami paredzētajam lietošanas veidam un ekspluatācijas vietai.

Šādu noteikumu piemēri ir regulas, kas attiecas uz strāvu, zemējumu, instalāciju, kā arī higiēnu un drošību.

Ja plānojat uzstādīt ierīci vai korpusu vietās, kur uz to var iedarboties agresīvas vielas, pārliecībītes, ka norādītie virsmas materiāli ir saderīgi ar šīm vielām. Ja tas ir nepieciešams, sazinieties ar Pepperl+Fuchs, lai iegūtu papildinformāciju.

Gādājiet, lai ierīce nodrošina un uztur vismaz IP66 aizsardzības klasi saskaņā ar IEC/EN 60079-0.

Ievērojiet prasības atbilstoši IEC/EN 60079-31 par pastiprinātu putekļu nogulsnēšanos.

Lai nodrošinātu atbilstību temperatūras klasei, raugiet, lai ap korpusu cirkulētu gaisa plūsmu.

Produkta sertifikācija pieļauj mazākus attālumus nekā norādītos attālumus saskaņā ar IEC/EN 60079-14:

- IIA gāzu grupa: = 10 mm

- IIB gāzu grupa: = 10 mm

- IIB+H₂ gāzu grupa: = 10 mm

Korpusa pārsegs ir smags. Lai nepielautu personisku kaitējumu vai materiālos zaudējumus, nosakiet atbilstošas prasības attiecībā uz uzstādīšanas procedūru.

Atverot vadības paneli, nesabojājiet liesmu kanāla virsmas starp korpusu un korpusa pārsegū.

Ja viena no liesmu kanāla virsmām ir bojāta, nomainiet korpusu un korpusa pārsegū.

Pirms korpusa pārsega piestiprināšanas korpusam, pārklājiet liesmu kanāla virsmu ar plānu piemērotas aizsargsmērvielas kārtu.

Kad ir ierīkots apvalks, pārliecībītes, ka visi stiprinājumi ir pilnībā pievilkti. Pievelciet visas korpusa/korpusa pārsega skrūves ar atbilstošo griezes momentu.

Pārliecībīties, ka korpusa tuvumā nav ārējo karstuma avotu.

Nodrošinātajā tehnisko datu plāksnē ir norādīti ar drošību saistīti marķējumi. Nodrošiniet, lai tehnisko datu plāksne būtu piestiprināta un salasāma. Nemiet vērā apkārtējās vides apstākļus.

Papildus nosaukuma plāksnei var būt pieejamas uz atsevišķām uzlīmēm uzdrukātās papildu brīdinājuma zīmes.

Pārliecībīties, ka korpus nav bojāts, deformēts vai sarūsējis.

Pārliecībīties, ka visi blīvējumi ir tīri, nebojāti un pareizi ievietoti.

Noslēdziet visas neizmantotās korpusa atveres, izmantojot atbilstošus kabelējaveda aizbāžņus.

Izmantojiet tikai aizbāžņus, kas ir sertificēti kā piemēroti konkrētajam lietojumam.

Ja uzstādāt korpusu uz betona, izmantojiet pagarinošas tapas. Uzstādāt korpusu uz tērauda konstrukcijas, izmantojiet pret vibrācijām noturīgu uzstādīšanas materiālu.

Ja ir pieejami ārējie savienojumi, tad raugiet, lai tie būtu labā stāvoklī un nebūtu bojāti vai sarūsējuši.

Lai nepielautu kondensāciju korpusa iekšpusē, izmantojiet sertificētas spiediena izlīdzināšanas caurules.

6.1. Prasības attiecībā uz kabelējavediem

Izmantojiet tikai tādus kabelējavedus, kas ir sertificēti kā piemēroti konkrētajam lietojumam.

Izmantojiet tikai tādus kabelējavedus, kuru ekspluatācijas temperatūras diapazonās ir piemēroti konkrētajam lietojumam.

Kabelējavedi izmantojiet tikai atbilstošā diametra ienākošos kabelus.

IECEx sertificētiem vadības paneļiem drīkst izmantot tikai kabelējavedus ar metrisko vītni vai NPT vītni.

Izmantojiet blīvējumus, kas ir piemēroti norādītajam lietojumam.

Pārliecībīties, ka kabelējavedi nodrošina vajadzīgo aizsardzības līmeni.

Uzstādīt kabelus un kabelējavedus tā, lai tie nebūtu pakļauti mehāniskai bīstamībai.

Kabelus un savienojuma līnijas nedrīkst pakļaut mehāniskam spiedienam.

Izmantojiet atbilstošu kabeļa fiksatoru; tas jāuzstāda korpusa ārpusē.

Pārliecībīties, ka visi kabelējavedi ir labā stāvoklī un cieši pievilkti.

Noslēdziet visus neizmantotos kabelējavedus, izmantojot atbilstošos aizbāžņus.

Ievērojiet īpašos aizbāžņu apkārtējās vides apstākļus.

Pievelciet visus kabelējavedus ar atbilstošo griezes momentu.

Iezemējiet metāla kabelējavedus.

7. Izmantošana, apkope, remonts

Darbu laikā ievērojiet prasības atbilstoši IEC/EN 60079-14.

Ievērojiet IEC/EN 60079-17 prasības attiecībā uz apkopi un pārbaudi.

Remonta un pārbūves gadījumā ievērojiet prasības atbilstoši IEC/EN 60079-19.

Konkrētos intervālos pārbaudiet ierīces un tās komponentu nolietojumu.

Pārbauzu intervālos ir atkarīgs no ekspluatācijas nosacījumiem un slodzēm.

Ja korpuiss ir bojāts, nomainiet korpusu un korpusa pārsegu.
Pārbaudiet visas liesmu kanāla virsmas, lai pārliecinātos, ka tās nav bojātas. Ja ir uzstādīts aktuatora, pārbaudiet tā liesmu kanāla virsmas, lai pārliecinātos, ka tās nav bojātas.

Ja liesmu kanāla virsmas ir bojātas, nomainiet korpusu un korpusa pārsegu. Ja aktuatora liesmu kanāla virsmas ir bojātas, nomainiet visu aktuatoru.

Liesmu kanāla virsmas nedrīkst krāsot vai lakot.

Ja uz liesmu kanāla virsmām uzklātā aizsargsmērvielā ir kļuvusi veca, noņemiet to un ieziediet virsmas ar jaunu piemērotu aizsargsmērvielu.

Korpusiem, kuru aizsardzības līmenis ir IP66/67, liesmu kanālā ir blīvejumi.

Korpusa vāka noslēgšanai izmantojiet tikai tādas skrūves, kurām ir norādīts minimālais neatgriezeniskas deformācijas spriegums.

Nepieļaujiet elektrostatiskās uzlādes, kas var izraisīt elektrostatiskās uzlādes ierīces uzstādīšanas, lietošanas vai apkopes laikā.

Ja laikā, kamēr ierīce atrodas bīstamajā zonā, ir jāveic tīrišana, izmantojiet tikai tīru, mitru lupatu, lai nepieļautu elektrostatisko uzlādi.

Pārliecinieties, vai ir pieejami visi stiprinājumi.

Nodrošiniet to, lai pastāvētu ārējie zemējumi, lai tie būtu labā stāvoklī un nebūtu bojāti vai sarūsējuši.

Defekta gadījumā ierīces remonts ir jāveic Pepperl+Fuchs.

Alternatīvā gadījumā kvalificēts elektrikis var veikt ierīces remontu saskaņā ar IEC/EN 60079-19.

8. Piegāde, transports, nodošana atkritumos

Pārbaudiet, vai iepakojums un tā saturs nav bojāts.

Pārbaudiet, vai esat saņēmis visas preces un vai saņemtās preces ir tās, ko pasūtījāt.

Ierīce, iebūvētie komponenti, iepakojums un iekļautās baterijas ir jānodod atkritumos saskaņā ar attiecīgās valsts piemērojamajiem tiesību aktiem un pamatnostādnēm.