

Használati útmutató

1. Jelölés

Üres ház, rézmentes alumínium EJB*
Üres ház, rozsdamentes acél EJBX*
ATEX tanúsítvány: INERIS 14 ATEX 9010U ATEX jelölés: Ⓢ I M2 Ex db I Mb (EJBX only) Ⓢ II 2 GD and/or Ex db IIA or IIB or IIB+H2 Gb and/or Ex tb IIIC Db
IECEX tanúsítvány: IECEx INE 14.0028U CCC tanúsítvány: 2020322303002546 UI-jóváhagyás: CULus Üres ház E482035 , UL 50E , UL 1203 , CSA C22.2, No. 25, 30 jóváhagyva a következőkhöz: Class I, Division 1, Groups B, C, D Class II, Division 1, Groups E, F, G Type 4, 4X, 7, 9
Üres ház, rézmentes alumínium EJBL*
ATEX tanúsítvány: FIDITAS 26 ATEX 0002U ATEX jelölés: Ⓢ II 2 GD Ex db IIB+H2 Gb and/or Ex tb IIIC Db
IECEX tanúsítvány: IECEx FIDI 26.0006U

A típuskód *-jelölésű betűi az eszközverziók jelzésére használt helyőrzők.

Pepperl+Fuchs Csoport Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Németország
Internet: www.pepperl-fuchs.com

2. Célcsoport, személyzet

A tervezésért, összeszerelésért, üzembe helyezésért, üzemeltetésért, karbantartásért és szétszerelésért az operátor felelős.
A személyzetet megfelelően ki kell képezni az eszköz beépítésére, telepítésére, üzembe helyezésére, üzemeltetésére, karbantartására és szétszerelésére. A kiképzett felhasználónak előzetesen el kell olvasnia és meg kell értenie a használati útmutatót.

3. Hivatkozás további dokumentációra

Tartsa be a rendeltetésszerű használatra és a felhasználási területre vonatkozó irányelveket, szabványokat és országos jogszabályokat.
A hozzátartozó adatlapok, kézikönyvek, megfelelőségi nyilatkozatok, EU típusvizsgálati tanúsítványok, tanúsítványok és alaprajzok (ha alkalmazható – lásd az adatlapot) ezen dokumentum szerves részét képezik. Ezt az információt a www.pepperl-fuchs.com oldalon találja.
A dokumentáció elérése érdekében írja be a weboldal keresőmezőjébe a termék nevét, azaz a típuskódot, vagy a termék cikkszámát.
A konkrét eszközzadátkhoz (például a gyártás éve) olvassa be a készüléken található QR-kódot. Vagy írja be a sorozatszámot a sorozatszám kereső mezőbe a www.pepperl-fuchs.com/device-information oldalon.

4. Rendeltetésszerű használat

Az eszköz csak megfelelő és rendeltetésszerű használatra van engedélyezve. Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása esetén a garancia érvényét veszti, és felmenti a gyártót minden felelősség alól.
Az EJB*/EJBL* sorozat készülékházai rézmentes alumíniumból készülnek.
Az EJBX* sorozat házai rozsdamentes acélból készülnek.
A készülék beltéri használatra alkalmas.
A készülék kültéri használatra alkalmas.
Az eszköz használható Zóna 1 területen.
Az eszköz használható Zóna 21 területen.
Az eszköz használható Zóna 2 területen.
Az eszköz használható Zóna 22 területen.
Az eszköz kialakítása szerint falra szerelhető.
Az eszközt acél vázszerkezetre való rögzítésre tervezték.
A rögzítéshez használjon megfelelő rögzítőanyagot.
Szerelje fel a házat a rendelkezésre álló rögzítési pontoknál.

5. Nem megfelelő használat

Ne szerelje a készüléket a mennyezetre.
A személyzet és a gyár védelme nem biztosított, ha az eszközt nem rendeltetésszerűen használják.

6. Beépítés és telepítés

Az Ex alkatrészek rendeltetésszerű használata nem egyedül történik. Az Ex alkatrészek eszközökbe és rendszerekbe történő beépítését és azokban történő használatát külön kell tanúsítani. Az Ex alkatrészek tanúsított U-jelöléssel rendelkeznek a tanúsítvány sorszáma végén.
Vegye figyelembe a kapcsolódó alkatrészek használati útmutatóját.
Vegye figyelembe a telepítési utasításokat a következőknek megfelelően: IEC/EN 60079-14.
Tartsa be a rendeltetésszerű használatra és a felhasználási területre vonatkozó irányelveket, szabványokat és országos jogszabályokat.
Ilyen szabályozások például a villamos energiára, a földelésre, a telepítésre, valamint a higiénia és a biztonságra vonatkozó előírások.
Ha agresszív anyagoknak potenciálisan kitett területeken kívánja az eszközt és a házat felszerelni, győződjön meg arról, hogy a felsorolt felületi anyagok kompatibilisek a szobán forgó anyagokkal. Szükség szerint kérjen további információt a Pepperl+Fuchs munkatársaitól.
Győződjön meg arról, hogy az eszköz legalább IP66-es szintű védelmet biztosít és tart fenn az IEC/EN 60079-0 szabványnak megfelelően.
Tartsa be az IEC/EN 60079-31 szerinti túlzott porlerakódásra vonatkozó előírásokat.
A hőmérsékleti osztálynak való megfelelés érdekében gondoskodjon arról, hogy elegendő szabad légter legyen a készülékház körül.
A burkolat nehéz. A beépítés során tegye meg a megfelelő intézkedéseket a személyi sérülés és az anyagi károk elkerüléséhez.
A ház nehéz. Ha a házat szállítani vagy emelni kell, használjon a méretének és a súlyának megfelelő berendezést.
Ügyeljen a burkolat és annak fedele közötti résfelületek sértetlenségére a kezelőpanel felnyitása közben.
Ha a résfelületek egyike sérült, cserélje ki a burkolatot és annak fedelét.
Mielőtt a fedelet a burkolathoz rögzíti, védje a résfelületeket egy arra alkalmas vékony réteg védőzsír felhordásával.
A fedél felhelyezésekor ellenőrizze, hogy minden kötőelem teljesen meg van húzva.
Húzza meg a megfelelő nyomatékkal a szekrény/szekrényfedél minden csavarját.
Ügyeljen arra, hogy a készülékház körül ne legyenek külső hőforrások.
Biztonság szempontjából releváns jelölések találhatók a mellékelt adattáblán. Ügyeljen rá, hogy az adattábla meglegyen és olvasható legyen. Vegye figyelembe a környezeti tényezőket.
Az adattábla mellett további figyelmeztető jelölések is elhelyezhetők.
Ellenőrizze, hogy a szekrény nem sérült, eltorzult vagy rozsdás-e.
Ellenőrizze, hogy az összes tömítés tiszta, sértetlen és megfelelő a beszerelésre.
Minden nem használt burkolati nyílást zárjon le a megfelelő védődugaszokkal.
Csak az alkalmazáshoz megfelelően tanúsított záródugókat használjon.
A szekrény betonba történő beépítésekhez használjon meglazulásbiztos érintkezőket. Acélkeretbe történő beépítéskor használjon rázkódásnak ellenálló szerelőanyagokat.
Amennyiben vannak külső csatlakozások, ellenőrizze azok megfelelő állapotát, sérülésmentességét és korrodációtól mentes állapotát.
A házban belüli kondenzáció elkerülése érdekében használjon megfelelően tanúsított leeresztőcsöveket.
EJB*/EJBX*:
A termék tanúsítvány az IEC/EN 60079-14 szabványban megadott távolságoknál kisebb távolságokat engedélyez:

- IIA gázcsoport: = 10 mm
- IIB gázcsoport: = 10 mm
- IIB+H₂ gázcsoport: = 10 mm

EJBL*:

- IIB+H₂ gázcsoport: = 40 mm

6.1. Tömszelencékkel szemben támasztott követelmények
Csak az alkalmazáshoz megfelelően tanúsított tömszelencéket használjon.
Csak az alkalmazásnak megfelelő hőmérsékleti tartományba tartozó tömszelencéket használja.
A tömszelencékhez csak a megfelelő átmérőjű bejövő kábeleket használja.
IECEX tanúsítvánnyal rendelkező kezelőpanelek esetében csak metrikus és NPT menettel ellátott tömszelencéket használjon.
A megadott alkalmazáshoz megfelelő tömítéseket használjon.
Ügyeljen arra, hogy a tömszelencék ne sértsék meg a védettségi szintet.
A kábeleket és a tömszelencéket úgy szerelje fel, hogy azok ne legyenek kitéve mechanikus veszélynek.
A kábeleket és a csatlakozóvezetéseket nem szabad kitenni mechanikai igénybevételnek. Használjon megfelelő feszültségmentesítést, amelyet a házban kívül kell felszerelni.
Ellenőrizze, hogy minden tömszelence jó állapotban van-e, és biztonságosan meg van-e húzva.

Minden nem használt tömszelencét zárjon le a megfelelő tömítődugókkal.
Tartsa be a tömítődugókra vonatkozó speciális környezeti feltételeket.
Húzza meg a megfelelő nyomatékkel az összes tömszelencét.
Földelje le a fém tömszelencéket.

7. Üzemeltetés, karbantartás, javítás

Üzemeltetés közben tartsa be az IEC/EN 60079-14 szerinti követelményeket.

Vegye figyelembe az IEC/EN 60079-17 szabványt a karbantartás és átvizsgálás során.

Javítás és nagyjavítás esetén tartsa be az IEC/EN 60079-19 szerinti követelményeket.

Meghatározott időközönként ellenőrizze a készülék és az eszköz alkatrészeinek kopását. Az ellenőrzések közötti időköz a működési körülményektől és a felmerülő terheléstől függ.

Ha a burkolat sérült, cserélje ki a burkolatot és annak fedelét.

A burkolat nehéz. Ha fel kell nyitni, el kell távolítani, vissza kell helyezni vagy le kell zárni a ház burkolatát, használjon a méretének és a súlyának megfelelő berendezést.

Csak éles peremek nélküli berendezést használjon.

Ha a résfelületek sérültek, cserélje ki a burkolatot és annak fedelét. Ha az egyik működtető résfelületei sérültek, cserélje ki a teljes működtetőt.

Ne fesse le a résfelületeket.

Ha a résfelületeken levő védőszír elöregedett, távolítsa el, és vigyen fel egy új védőszírréteget.

A burkolat lezárásához kizárólag meghatározott minimális folyáshatárú csavarokat használjon.

Az eszköz telepítése, üzemeltetése és karbantartása során kerülje az elektrosztatikus kisülést eredményező elektrosztatikus töltöttséget.

Ha tisztítás szükséges, miközben az eszköz robbanásveszélyes területen található, az elektrosztatikus töltöttség elkerülése érdekében csak tiszta, nedves kendőt használjon.

Ellenőrizze, hogy minden rögzítőelem megvan-e.

Ellenőrizze a külső földcsatlakozások meglétét, azok megfelelő állapotát, sérülésmentességét és korrodációtól mentes állapotát.

Ha hibát észlel, az eszközt csak a Pepperl+Fuchs javíthatja.

Másik megoldásként az eszközt egy képzett villanyszerelő is megjavíthatja az IEC/EN 60079-19 tanúsítványnak megfelelően.

8. Kézhezvétel, szállítás, ártalmatlanítás

Az eszközt tiszta, száraz helyen tárolja. Figyelembe kell venni a megengedett környezeti tényezőket, lásd az adatlapot.

Ellenőrizze, hogy a csomagolás és a csomag tartalma sértetlen-e.

Ellenőrizze, hogy minden tételt megkapott-e, és a kapott tételek megegyeznek-e azokkal, amelyeket megrendelt.

Az eszköz, a beépített részegységek, csomagolás és az esetleg tartalmazott elemek ártalmatlanításának meg kell felelnie az adott országban hatályos jogszabályoknak és iránymutatásoknak.