



## Bestellbezeichnung

**KLR 00-2,2-2,0-K57**

Kunststoff-Lichtleiter-Reflex

Gewinde M6

## Merkmale

- Gewinde M6
- Biegsame Spitze

## Serie

### Lichtleitergeräte

Geräteserien SU18 ; SU18/35 ; SU19

## Beschreibung

### Achtung:

Die Lichtleiter dürfen nicht verdreht oder geknickt werden. Extreme Zugkräfte führen zur Zerstörung. Der Kontakt mit Benzin oder organischen Lösungsmitteln ist zu vermeiden.



## Zubehör

### OMH-LL-M6

Haltewinkel für Lichtleiter, Gewinde M6

### KM6-0,5

Metallschutz für Kunststofflichtleiter M6 x 0,5 m

### KM6-1,0

Metallschutz für Kunststofflichtleiter M6 x 1,0 m

### KL-CUT2

Cutter für Kunststoff-Lichtleiter

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Tastweite		SU18: 60 mm SU18/35: 210 mm SU19: 60 mm
Lichtleiterlänge	l	2000 mm
Lichtleiterdurchmesser	d	2,2 mm
Adapterform		00
Endstück		Biegsame Spitze
Biegeradius		min. 15 mm
Faserverteilung	Fv	siehe Abmessungszeichnung
Öffnungswinkel		67 °

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur		-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter] -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) [Endstück]
---------------------	--	--

### Mechanische Daten

Material		
Lichtaustritt		Kunststoff
Mantel		PVC
Kern		Kunststoff
Endstück		Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)

## Abmessungen

