


# Induktiver Sensor NJ40+U1+E2-V1

- Komfortreihe
- 40 mm nicht bündig



## Abmessungen



## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Schaltfunktion		Schließer (NO)
Ausgangstyp		PNP
Schaltabstand	$s_n$	40 mm
Einbau		nicht bündig
Ausgangspolarität		DC
Gesicherter Schaltabstand	$s_a$	0 ... 32,4 mm
Reduktionsfaktor $r_{AI}$		0,5
Reduktionsfaktor $r_{Cu}$		0,45
Reduktionsfaktor $r_{V2A}$ (1.4301)		0,8
Ausgangsart		3-Draht

### Kenndaten

Betriebsspannung	$U_B$	10 ... 60 V
Schaltfrequenz	$f$	0 ... 100 Hz
Hysterese	$H$	1 ... 10 % typ. 5 %
Verpolenschutz		verpolgeschützt

Veröffentlichungsdatum: 2024-12-10 Ausgabedatum: 2024-12-11 Dateiname: 089883\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PF** PEPPERL+FUCHS

## Technische Daten

Kurzschlusschutz		taktend
Spannungsfall	$U_d$	$\leq 2,8 \text{ V}$
Spannungsfall bei $I_L$		
Spannungsfall $I_L = 1 \text{ mA}$ , Schaltelement Ein	$U_d$	0,5 ... 2,3 V typ. 0,9 V
Spannungsfall $I_L = 10 \text{ mA}$ , Schaltelement Ein	$U_d$	0,8 ... 2,2 V typ. 1,4 V
Spannungsfall $I_L = 20 \text{ mA}$ , Schaltelement Ein	$U_d$	0,9 ... 2,3 V typ. 1,5 V
Spannungsfall $I_L = 50 \text{ mA}$ , Schaltelement Ein	$U_d$	0,9 ... 2,5 V typ. 1,6 V
Spannungsfall $I_L = 100 \text{ mA}$ , Schaltelement Ein	$U_d$	1 ... 2,6 V typ. 1,8 V
Spannungsfall $I_L = 200 \text{ mA}$ , Schaltelement Ein	$U_d$	1,2 ... 2,8 V typ. 2 V
Betriebsstrom	$I_L$	0 ... 200 mA
Reststrom	$I_r$	0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA
Reststrom $T_U = 40 \text{ °C}$ Schaltelement Aus		$\leq 100 \text{ }\mu\text{A}$
Leerlaufstrom	$I_0$	$\leq 10 \text{ mA}$
Bereitschaftsverzug	$t_v$	$\leq 100 \text{ ms}$
Betriebsspannungsanzeige		LED, grün
Schaltzustandsanzeige		LED, gelb
<b>Normen- und Richtlinienkonformität</b>		
Normenkonformität		
Normen		EN IEC 60947-5-2
<b>Zulassungen und Zertifikate</b>		
UL-Zulassung		cULus Listed, General Purpose
CCC-Zulassung		Certified by China Compulsory Certification (CCC)
<b>Umgebungsbedingungen</b>		
Umgebungstemperatur		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur		-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
<b>Mechanische Daten</b>		
Anschlussart		Gerätestecker
Gehäusematerial		PBT
Stirnfläche		PBT
Schutzart		IP67
Stecker		
Gewinde		M12 x 1
Polzahl		4
<b>Abmessungen</b>		
Höhe		55 mm
Breite		55 mm
Länge		128 mm

## Anschluss



## Anschlussbelegung



Adernfarben gemäß EN 60947-5-2

1	BN	(braun)
2	WH	(weiß)
3	BU	(blau)
4	BK	(schwarz)