

**Bestellbezeichnung****ASK ADP-015**

Adapterkabel VB6 an C-BOX


Technische Daten**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur -20 ... 60 °C (253 ... 333 K)


Mechanische DatenAnschluss C-BOX-seitig: 25-polige Sub-D-Buchse
VB6-seitig: 15-polige Sub-D-Buchse

Kabel

Länge L 70 mm

Elektrischer Anschluss**25-Pin-D-Sub-Buchse Pinbelegung**

Pin	Name	Funktion
9, 13	10 V ... 30 V DC	Betriebsspannung +
25	GND	Betriebsspannung -
1	CHASSIS	Gehäusemasse/Kabelschirm
2, 21	TX232	TX RS 232 Zusatz-Interface
3, 20	RX232	RX RS 232 Zusatz-Interface
4	RTX485-	RS 485- Hauptinterface
5	RTX485+	RS 485+ Hauptinterface
7	SGND	Signalmasse
8	OUT1+	Ausgang 1 +
11	OUT2+	Ausgang 2 +
18	Ext. TRIG.+	Externer Trigger +
19	Ext. TRIG. -	Externer Trigger -
6, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24	NC	Nicht angeschlossen

Elektrischer Anschluss**15-Pin Sub-D-Stecker Pinbelegung**

Pin	Name	Funktion		
1	VS	Betriebsspannung +		
5	GND	Betriebsspannung -		
8	PE	Schutzerde		
13	SHIELD	Kabelschirm		
9	EXT	Externer Trigger -		
7	OUT1 +	Ausgang 1 +		
14	OUT2 +	Ausgang 2 +		
11, 12, 15	NC	Nicht angeschlossen		
Pin	Name	RS 232	RS 485 Voll duplex	RS 485 Halbduplex
2	Serielle Schnittstellen- signale	Tx Main	Tx-	Tx/Rx-
3		Rx Main	Rx+	Tx/Rx+
6		Tx AUX	Tx+	
10		Rx AUX	Rx-	SGND
4		SGND	SGND	