




Bestellbezeichnung


V1SD-G-2M-PUR-ABG-V45-G

Verbindungskabel, M12 auf RJ-45,
PUR-Kabel 4-polig, CAT5e

Merkmale

- D-Kodierung für Ethernet
- Robuste PUR-Leitung
- Cat 5/Cat 5e-Kabel
- Halogenfrei
- Komplett silikonfrei

Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	4
Anschluss 1	Stecker
Bauform 1	gerade
Gewinde 1	M12
Anschluss 2	Stecker
Bauform 2	gerade
Gewinde 2	RJ-45

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 48 V AC / 60 V DC
Betriebsstrom	I_B	max. 4 A
Durchgangswiderstand		150 mΩ/m

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , ruhend 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) , bewegt
---------------------	--

Mechanische Daten

Schutzart	IP67 / IP20	
Anschluss	M12 x 1 Stecker, 4-polig, D-codiert RJ-45 Kategorie 5 , bis 100 MHz	
Material		
Kontakte	CuSn	
Kontaktoberfläche	Ni/Au	
Griffkörper	TPU, schwarz / PA	
Kabel	PUR	
Aderisolation	PE	
Kabel	2 Paare mit jeweils 2 Adern mit 2 Füllern zur Seele	
Manteldurchmesser	6,7 mm	
Biegeradius	> 35 mm	
Farbe	wasserblau (RAL 5021)	
Aderzahl	4	
Aderquerschnitt	0,14 mm ²	
Leiteraufbau	7 x 0,15 mm Ø	
Schirm	Alu-kaschierte Polyesterfolie Cu-Geflecht, verzinkt, 65 % Bedeckung	
Länge	L	2 m

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Normen	CAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001)
Spezifikation	Steckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101

Elektrischer Anschluss

