




Rohkabel-Meterware

CBL-PVC-GY-04x034-100M

Kabel, PVC/PVC, 4-adrig grau



Abmessungen



Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 300 V AC/DC
------------------	-------	------------------

Konformität

Entflammbarkeit	IEC 60332-2-2
-----------------	---------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
Kabel, fest verlegt	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Kabel, beweglich	-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad	3

Mechanische Daten

Kabel		gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser		4,8 mm ± 0,2 mm
Biegeradius		> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
Mantelhaftsitz		max. 80 N / 300 mm
Mantelfarbe		grau (ähnlich RAL 7001)
Aderzahl		4
Aderquerschnitt		0,34 mm ²
Adernfarbe		Ader 1: braun Ader 2: weiß Ader 3: blau Ader 4: schwarz
Aderaufbau		19 x 0,15 mm Ø
Länge	L	100 m
Kabelkürzzeichen		Li Y YM 4 x 0,34
Masse		3465 g

Veröffentlichungsdatum: 2025-02-14 Ausgabedatum: 2025-02-14 Dateiname: 227000_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Technische Daten

Material		
Kabel		
Mantel		PVC
Adern		Kupfer blank (Cu)
Aderisolation		PVC
Entflammbarkeit		flammwidrig

Anschlussbelegung

_____	-----	_____	BN
_____	-----	_____	WH
_____	-----	_____	BU
_____	-----	_____	BK

Veröffentlichungsdatum: 2025-02-14
Ausgabedatum: 2025-02-14
Dateiname: 227000_ger.pdf