


Kabeldose, konfektionierbar

V15-W-ABG-PG9




- Konfektionierbar, schirmbar
- Metallgehäuse
- Irisfederschirmung
- cURus-Zulassung

Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert 5-polig, für Kabeldurchmesser 5 - 8 mm, geschirmt, konfektionierbar



Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten

Steckverbinder 1

Anschluss

Buchse

Bauform

M12

Ausführung

gewinkelt

Verriegelung

Schraubverbindung

Polzahl

5

Kodierung

A-kodiert

Individuelle Anpassung

Kodierung verdrehbar in 90°-Schritten

Elektrische Daten

Betriebsspannung

U_B

max. 48 V AC / 60 V DC

Betriebsstrom

I_B

4 A

Isolationswiderstand

min. 100 MΩ

Konformität

Schutzart

EN 60529

Steckverbindung

Steckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101

Zulassungen und Zertifikate

Veröffentlichungsdatum: 2025-01-30 Ausgabedatum: 2025-01-30 Dateiname: 227910_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Technische Daten

UL File Number	E363587
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad	3
Mechanische Daten	
Steckverbinder	
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm
Werkzeugmontage	Längsrändel , Sechskantmutter SW = 18 mm
Steckzyklen	min. 100
Schirmung	Irisfederschirmung
Schutzart	IP67
Anschluss	Schraubklemmen für max. 0,75 mm² / AWG 18
Kabel	
Manteldurchmesser	5 ... 8 mm
Aderquerschnitt	0,75 mm² / 18 AWG max.
Masse	69,75 g
Material	
Steckverbinder	
Schraubverbindung	Zink-Druckguss, vernickelt
Griffkörper	Zink-Druckguss, vernickelt
Dichtung	NBR , FKM
Kontaktoberfläche	Au

Anschlussbelegung



Veröffentlichungsdatum: 2025-01-30 Ausgabedatum: 2025-01-30 Dateiname: 227910_ger.pdf