

Kabeleinheit

PCV-KBL-V19-STR-USB



- Netzgerät für 95 - 230 V AC
- Für SSI-Schnittstelle
- Für PROFIBUS DP
- Für CANopen
- Für PROFINET
- Für EtherNet/IP
- Auswechselbarer Adaptersatz für Netzstecker (EU, US, UK, AU)

USB-Kabeleinheit mit Netzteil



Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U _B	95 ... 230 V AC, 40 ... 60 Hz
Ausgangsspannung		24 V DC
Ausgangsstrom		max. 1 A
Versorgung		Netzteil (EU, US, UK, AU) Adaptersatz im Lieferumfang enthalten

Schnittstelle 1

Anschluss für		PC
Schnittstellentyp		USB

Schnittstelle 2

Anschluss für		Lesekopf
Schnittstellentyp		USB

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität		
Normen		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Mechanische Daten

Anschlussart		Buchse M12 x 1 , 8-polig USB-Stecker Typ A (Standard)
--------------	--	--

Allgemeine Informationen

Lieferumfang		Netzgerät USB-Kabeleinheit
--------------	--	----------------------------

Veröffentlichungsdatum: 2025-01-28 Ausgabedatum: 2025-01-28 Dateiname: 229390_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**