



### Bestellbezeichnung


#### V1SD-G-5M-PUR-ABG

Buskabel Ethernet, M12, PUR-Kabel 4-polig, CAT5e

### Merkmale

- D-Kodierung für Ethernet
- Cat 5/Cat 5e-Kabel
- Robuste PUR-Leitung
- Halogenfrei
- Komplett silikonfrei
- Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
- Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
- Schirm an der Überwurfmutter aufgelegt

### Abmessungen



### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Polzahl	4 + Schirm
Anschluss 1	Stecker
Bauform 1	gerade
Gewinde 1	M12
Codierung 1	D-kodiert
Anschluss 2	freies Leitungsende

#### Elektrische Daten

Betriebsspannung	$U_B$	max. 48 V AC / 60 V DC
Betriebsstrom	$I_B$	max. 4 A
Durchgangswiderstand		150 m $\Omega$ /m

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	Griffkörper: -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Kabel, beweglich: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad	3


#### Mechanische Daten

Schutzart	IP67 / IP68 / IP69
Anschluss	M12 x 1 Stecker, 4-polig, D-codiert
Material	
Kontakte	CuZn
Kontaktoberfläche	Ni/Au
Griffkörper	TPU, schwarz / PA
Kabel	PUR
Überwurfstecker	Zink-Druckguss, vernickelt
Aderisolation	PE
Kabel	2 Paare mit jeweils 2 Adern mit 2 Füllern zur Seele
Manteldurchmesser	6,7 mm
Biegeradius	> 8 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 4 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Farbe	wasserblau (RAL 5021)
Aderzahl	4
Aderquerschnitt	0,14 mm <sup>2</sup>
Adernfarbe	Ader 1: weiß/orange Ader 2: orange Ader 3: weiß/grün Ader 4: grün
Leiteraufbau	7 x 0,15 mm $\varnothing$
Schirm	Alu-kaschierte Polyesterfolie Cu-Geflecht, verzinkt, 70 % Bedeckung
Länge	L 5 m

#### Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Schutzart	EN 60529

### Elektrischer Anschluss





Normen	CAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001)
Brennbarkeit	IEC 60332-1-2
Halogenfreiheit	IEC 60754-1
Chemische Beständigkeit	DIN EN 60811-2-1
Spezifikation	Steckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101

Veröffentlichungsdatum: 2019-12-19 10:32    Ausgabedatum: 2019-12-19 254568\_ger.xml

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com